

3M Science.
Applied to Life.™

Speedglas™

Je na čase vyměnit staré za nové.

Pouze s 3M™ Speedglas™.

Akce platí
do 31. 12. 2019

ZÍSKEJTE BONUS 10% Z CENY NOVÉHO ŘEŠENÍ*!



* Pro uplatnění slevy je třeba přinést ke svému obvyklému dodavateli starou svářečskou kuklu / systém pro filtraci vzduchu k sešrotování a potvrzení (vytištěné či v pdf.), které získáte po odeslání vyplněných údajů na:

Účastí v této promo akci dáváte souhlas k použití Vašich osobních údajů, pro obchodní a marketingové účely spol. 3M Česko, s.r.o, vyplněných na níže uvedeném odkaze. Detaily k souhlasu naleznete na:

www.3M.cz/srotovne

seznam
produktů

Seznam produktů na které se akce vztahuje

Produktový kód		Popis produktu
50 11 05		3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100V, č.5 / 8 / 9-13, bez bočních průzorů
50 11 15		3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, bez bočních průzorů
50 18 05		3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100V, č.5 / 8 / 9-13, s bočními průzory
50 18 15		3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100X, č. 5 / 8 / 9-13, s bočními průzory
50 18 25		3M™ Speedglas™ Kukla s kazetou 9100XX, č.5 / 8 / 9-13, s bočními průzory
50 18 26		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 s kazetou 9100XXi
54 18 15		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kazetou 9100X
54 18 25		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kazetou 9100XX
54 77 15		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kanálem, kazetou 9100X a Adflo (taška)
54 77 25		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX s kanálem, kazetou 9100XX a Adflo (taška)
54 77 26		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100XXi a jednotkou Adflo
54 88 15		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kazetou 9100X a regulátorem V500E
54 90 15		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100X, hadicí (taška)
54 90 25		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 FX Air s kanálem, kazetou 9100XX, hadicí (taška)
56 77 15		3M™ Speedglas™ 9100 s kanálem, kazetou 9100X a s jednotkou Adflo (taška)
56 77 25		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 s kanálem, kazetou 9100XX a jednotkou Adflo (taška)
56 77 26		3M™ Speedglas™ Kukla 9100 Air (s kazetou 9100XXi) a jednotkou Adflo (taška)
56 90 15		3M™ Speedglas™ Pro přestavbu Adflo - Kukla, kazeta 9100X, hadice (taška)
57 90 15		3M™ Speedglas™ 9100 MP s kazetou 9100X a dýchací hadicí (taška)
58 36 05		3M™ Speedglas™ Kukla 9100-QR s kazetou 9100V a přílbou H-701
58 36 15		3M™ Speedglas™ Kukla 9100-QR s kazetou 9100X a přílbou H-701
61 11 20	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01TW
61 11 30	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01VC
61 78 20	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01TW a jednotkou 3M™ Adflo™ (HA)
61 78 29	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01TW, 3M™ Adflo™ (HA) a startovací sadou spotř. materiálu
61 78 30	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01VC s nastavitelnou barevností a jednotkou 3M™ Adflo™ (HA)
61 78 39	NOVINKA	3M™ Speedglas™ Kukla G5-01 s kazetou G5-01VC s nastavitelnou barevností, 3M™ Adflo™ (HA) a sadou spotřebního materiálu
75 11 20		3M™ Speedglas™ Kukla 100V s kazetou, č. 3 / 8-12
75 12 20		3M™ Speedglas™ Kukla 100 Blaze s kazetou 100V, č. 3 / 8-12
75 16 20		3M™ Speedglas™ Kukla 100 Trojan Warrior s kazetou 100V, č. 3 / 8-12
75 22 20		3M™ Speedglas™ Kukla 100 Xterminator s kazetou 100V
83 77 30		3M™ Adflo™ Jednotka s pohonem vzduchu
83 77 31		3M™ Adflo™ Jednotka s pohonem vzduchu s baterií heavy duty
84 77 20		3M™ Set jednotky Adflo™ náhlavním dílem Versaflo M-107

