

**3M** Science.  
Applied to Life.™



# Veiligheidsproducten

## Prijslijst 2018

Geldig vanaf 1 juli 2018.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.



# Inhoudsopgave

## Onderhoudsvrije maskers

<b>Onderhoudsvrije maskers - Premium</b>	<b>18</b>
3M™ Premium Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	18
<b>Onderhoudsvrije maskers - Comfort</b>	<b>18</b>
3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	18
3M™ Aura™ 9400+ Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	18
3M™ 8300 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	19
<b>Onderhoudsvrije maskers - Classic</b>	<b>19</b>
3M™ 8000 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	19
<b>Onderhoudsvrije maskers - Basic</b>	<b>19</b>
3M™ VFlex Onderhoudsvrije stofmaskers	19
3M™ K100 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers	20
<b>Onderhoudsvrije maskers - Specials</b>	<b>20</b>
3M™ Onderhoudsvrije lasrookmaskers	20
3M™ Speciale Onderhoudsvrije maskers	21
<b>Accessoires Onderhoudsvrije maskers</b>	<b>22</b>
3M™ Afdichtingstest (fittest)	22
3M™ Opbergssystemen	22

## Herbruikbare maskers

<b>Halfgelaatsmaskers</b>	<b>24</b>
3M™ 4000 Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers	24
3M™ 6000 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers	24
3M™ 6500 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers	24
3M™ 7500 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers	25
3M™ Starterskits Herbruikbare Halfgelaatsmaskers & Filters	25
<b>Volgelaatsmaskers</b>	<b>25</b>
3M™ 6000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers	25
3M™ 7000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers	26
<b>Gas, damp &amp; stoffilters</b>	<b>26</b>
3M™ 6000 Serie Gas-, damp- & stoffilters	26
<b>Stoffilters</b>	<b>26</b>

# Inhoudsopgave

3M™ 2000 Serie Stoffilters	26
3M™ 5000 Serie Stoffilters	27
3M™ 6000 Serie Stoffilters	27
<b>Gas &amp; damp cartridges</b>	<b>27</b>
3M™ 6000 Serie Gas- en dampfilters	27
3M™ 6000i Serie Gas- en dampfilters met Service Life Indicator	28
<b>Onderdelen &amp; Accessoires Herbruikbare maskers</b>	<b>28</b>
3M™ Filter accessoires	28
3M™ Half- en volgelaatsmasker accessoires	28
3M™ Opbergssystemen	29
3M™ 6000 Serie Vol- en halfgelaatsmasker accessoires	29
3M™ 6500 Serie Onderdelen en accessoires	29
3M™ 7500 Serie Halfgelaatsmasker accessoires	30
3M™ 7000 Serie Volgelaatsmasker accessoires	30

## Ademhalingsystemen

<b>3M™ Jupiter™ Powered Air System</b>	<b>32</b>
Stap 1: Jupiter Powered Air Turbo motorunit	32
Stap 2: Jupiter Riem opties	32
Stap 3: Jupiter batterij opties	32
Stap 4: Jupiter oplader opties	33
Stap 5: Jupiter filter opties	33
Stap 6: Versaflo™ Luchtslangen	33
Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)	34
Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)	34
Accessoires voor Jupiter™ Powered Air Turbo	35
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen	35
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen	36
<b>3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air System</b>	<b>37</b>
Stap 1: Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo motorunit	37
Stap 2: Versaflo™ TR-600 Riem opties	37
Stap 3: Versaflo™ TR-600 Batterij opties	37
Stap 4: Versaflo™ TR-600 Oplader opties	38
Stap 5: Versaflo™ TR-600 Filter opties	38
Stap 6: Versaflo™ Luchtslangen	38

# Inhoudsopgave

Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)	39
Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)	39
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen	40
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen	41
Onderdelen & Accessoires voor 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo	41
<b>3M™ Versaflo™ TR-300 Powered Air System</b>	<b>42</b>
Stap 1: Versaflo™ TR-300 Powered Air Turbo motorunit	42
Stap 2: Versaflo™ TR-300 Riem opties	42
Stap 3: Versaflo™ TR-300 Batterij opties	42
Stap 4: Versaflo™ TR-300 Oplader opties	43
Stap 5: Versaflo™ TR-300 Filter opties	43
Stap 6: Versaflo™ Luchtslangen	43
Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)	44
Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)	44
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen	45
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen	46
<b>3M™ Versaflo™ Supplied Air System</b>	<b>47</b>
Stap 1: Regelventiel met riem	47
Stap 2: Luchttoevoer koppelingen	47
Stap 3: Luchttoevoer slangen	47
Stap 4: Koppelingen	48
Stap 5: Aircare Filtereenheden (optional)	48
Stap 6: Versaflo™ Luchtslangen	48
Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)	49
Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)	49
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ Luchtaangedreven systemen	50
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen	51
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen	52
<b>3M™ S-200+ Verse luchtsystemen</b>	<b>53</b>
Stap 1: 3M™ S-200+ Verse luchtsysteem	53
Stap 2: Halfgelaats- of volgelaatsmasker voor S-200+ Verse luchtsysteem	53
Stap 3: Filters voor S-200+ Verse luchtsysteem	54
Stap 4: Ademslang voor S-200+ Verse luchtsysteem	54
Accessoires voor S-200+ Verse luchtsysteem	55

# Inhoudsopgave

<b>Individuele systemen voor ademhalingsbescherming</b>	<b>55</b>
3M™ Powerflow™ 7900PF Motoraangedreven systeem	55
3M™ Aircare™ Filtereenheid	56
Filters voor 3M™ Airstream™ Helmen	56
Accessoires & onderdelen voor 3M™ Airstream™ Helmen	56
3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motoraangedreven Ademhalingssysteem	57
Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motoraangedreven Ademhalingssysteem	57
<b>Hoofdkappen</b>	<b>57</b>
3M™ HT-Serie Las- en hoofdkappen	57
3M™ HT-600 Serie Verbruiksartikelen en onderdelen	58
<b>Accessoires voor niet meer verkrijgbare systemen</b>	<b>58</b>
3M™ S-200 Verselucht systeem	58

## Lasveiligheid

<b>3M™ Speedglas™ 9100 Laskappen</b>	<b>60</b>
3M™ Speedglas™ 9100 Laskappen	60
3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskappen	60
3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap	61
3M™ Speedglas™ 9100 Verbruiksartikelen	61
3M™ Speedglas™ 9100 Onderdelen & Accessoires	63
<b>3M™ Speedglas™ SL Laskappen</b>	<b>64</b>
3M™ Speedglas™ SL Laskap	64
3M™ Speedglas™ SL Verbruiksartikelen	64
3M™ Speedglas™ SL Onderdelen & Accessoires	65
<b>3M™ Speedglas™ 100 Laskappen</b>	<b>65</b>
3M™ Speedglas™ 100 Laskappen - Zwart	65
3M™ Speedglas™ 100 Laskappen - Graphics	66
3M™ Speedglas™ 100 QR Laskap	66
3M™ Speedglas™ 100 Verbruiksartikelen	67
3M™ Speedglas™ 100 Onderdelen & Accessoires	68
<b>3M™ 10V Laskappen</b>	<b>68</b>
3M™ 10V Laskappen	68

# Inhoudsopgave

3M™ 10V Verbruiksartikelen en onderdelen	69
<b>3M™ Speedglas™ 9002NC Laskappen</b>	<b>69</b>
3M™ Speedglas™ 9002NC Laskap	69
3M™ Speedglas™ 9002 Verbruiksartikelen en onderdelen	70
<b>3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen</b>	<b>71</b>
3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen	71
3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskappen	72
3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskappen	72
3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Verbruiksartikelen	73
3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Onderdelen	74
<b>3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met Adflo™ Motor</b>	<b>75</b>
3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming	75
3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskappen met Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming	76
3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskappen met Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming	76
<b>3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met 3M™ Versaflo™ V-500</b>	<b>77</b>
3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel	77
3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel	77
3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel	78
<b>3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming</b>	<b>78</b>
3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming	78
3M™ Adflo™ Filters	79
3M™ Adflo™ Verbruiksartikelen en onderdelen	79
<b>3M™ Versaflo™ V-500E Regelventiel</b>	<b>80</b>
3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel	80
3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel accessoires en verbruiksartikelen	81
3M™ Aircare™ Filtereenheid	82
3M™ Fresh-air™ C Regelventiel Verbruiksartikelen	82
<b>3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren met 3M™ Adflo™ Motor</b>	<b>82</b>
3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming	82
3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren	83
3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires	83



# Inhoudsopgave

3M <sup>™</sup> Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires	84
--	----

## 3M<sup>™</sup> Speedglas<sup>™</sup> Accessoires

---

3M <sup>™</sup> Speedglas <sup>™</sup> Accessoires	85
--	----

## Detectiesystemen

### Geluidsdetectie

---

3M <sup>™</sup> Geluidsdetectie	88
---------------------------------	----

### Luchtkwaliteit monitoren

---

3M <sup>™</sup> Diffusie monitoren	88
------------------------------------	----

## Gehoorbescherming

### Samenrolbare oordoppen

---

3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Classic Oordoppen	90
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Classic Soft Oordoppen	90
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> E.A.R Soft <sup>™</sup> Yellow Neons Oordoppen	91
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> E-A-R Soft FX Oordoppen	91
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> E-A-R Soft Oordoppen	91
3M <sup>™</sup> 1100 Oordoppen	92
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Superfit 33 Oordoppen	92
3M <sup>™</sup> Solar <sup>™</sup> Oordoppen	92
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> E-A-R Soft metaal detecteerbare samenrolbare oordoppen	93

### Voorgevormde oordoppen

---

3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Push-Ins Oordoppen	93
3M <sup>™</sup> No-Touch <sup>™</sup> Oordoppen	93
3M <sup>™</sup> Torque <sup>™</sup> Oordoppen	93
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Express Oordoppen	94

### Herbruikbare oordoppen

---

3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Tri-Flange Oordoppen	94
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Ultrafit <sup>™</sup> Oordoppen	94
3M <sup>™</sup> E-A-R <sup>™</sup> Tracer Oordoppen	95
3M <sup>™</sup> 1261/ 1271 Oordoppen	95

### Gehoerbeugels

---



# Inhoudsopgave

3M™ E-A-R™ E-A-RBand Gehoorbeugels	96
3M™ 1310/ 1311 Gehoorbeugels	96
3M™ E-A-R™ Caboflex Gehoorbeugels	96
3M™ E-A-R™ E-A-RCaps Gehoorbeugels	97
3M™ E-A-R™ Flexicap Gehoorbeugels	97
3M™ E-A-R™ Reflex Gehoorbeugels	97
<b>Gehoorkappen</b>	<b>98</b>
3M™ PELTOR™ X Gehoorkappen	98
3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen	99
3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen	100
3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen	101
3M™ PELTOR™ Optime™ Push to Listen gehoorkappen	101
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehoorkappen	102
3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkappen	102
3M™ PELTOR™ Kid Gehoorkappen	103
<b>Gehoorkappen voor lassen</b>	<b>103</b>
3M™ PELTOR™ Gehoorkap bij lassen	103
<b>Accessoires Gehoorbescherming</b>	<b>104</b>
3M™ Oordoppendispenser en navullingen in zak of fles	104
3M™ PELTOR™ Gehoorkappen hygiënekits	104
<b>Communicatiesystemen</b>	
<b>Radio Gehoorkappen</b>	<b>106</b>
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headsets	106
3M™ PELTOR™ Alert Headsets	106
3M™ PELTOR™ WS™ Alert XP Headsets	107
3M™ PELTOR™ Headsets met DAB+ en FM-radio	107
<b>Two-way Radio Headsets</b>	<b>108</b>
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets	108
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets	108
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets	109
3M™ PELTOR™ LiteCom WS™ Headsets	109
3M™ PELTOR™ Two-way Radio Headsets	110
<b>In-Ear Headsets</b>	<b>111</b>

# Inhoudsopgave

3M™ PELTOR™ LEP-100 & TEP-100 In-Ear Headset	111
3M™ PELTOR™ HearPlug™ Communicatie-oordoppen	111
3M™ PELTOR™ In-Ear Headset met keelmicrofoon	111
<b>Listen Only Headsets</b>	<b>112</b>
3M™ PELTOR™ Listen Only Headsets	112
3M™ PELTOR™ Listen Only Headsets ATEX	112
<b>Headsets zonder geluidsdemping</b>	<b>113</b>
3M™ PELTOR™ Lichtgewicht Headsets zonder geluidsdemping	113
<b>Headsets met hoge geluidsdemping</b>	<b>113</b>
3M™ PELTOR™ Standaard Headset	113
3M™ PELTOR™ Flex Headsets	114
3M™ PELTOR™ Headsets ATEX	114
<b>WS Headsets met hoge geluidsdemping</b>	<b>115</b>
3M™ PELTOR™ WS™ Headsets met hoge geluidsdemping	115
3M™ PELTOR™ WS™ Headset ATEX met hoge geluidsdemping	115
<b>Headsets voor politie en defensie</b>	<b>116</b>
3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headsets	116
<b>Headsets voor de jacht en schietsport</b>	<b>117</b>
3M™ PELTOR™ SportTac™ Gehoorkappen	117
3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Headsets	117
<b>Tactical Headsets</b>	<b>118</b>
3M™ PELTOR™ ProTac III Headsets	118
3M™ PELTOR™ WS™ Workstyle™ Headsets	118
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Headsets	119
3M™ PELTOR™ Tactical XP Headsets	119
3M™ PELTOR™ Tactical XP Headsets ATEX	120
3M™ PELTOR™ WS™ XP Headsets	120
<b>ATEX Headsets</b>	<b>121</b>
3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headsets	121
3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Headsets ATEX	121
3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headsets	122

# Inhoudsopgave

<b>Aviation &amp; Airport Headsets</b>	<b>122</b>
3M™ PELTOR™ Pilot Headsets	122
3M™ PELTOR™ Ground Mechanic Headsets	123
3M™ PELTOR™ WS™ Ground Mechanic Headsets	123
<b>Kabels, batterijen en laders</b>	<b>124</b>
3M™ PELTOR™ Batterijen en laders	124
3M™ PELTOR™ Kabels	124
3M™ PELTOR™ Flex kabels	125
3M™ PELTOR™ Splitsingskabels	125
<b>Verbruiksartikelen, onderdelen en accessoires</b>	<b>126</b>
3M™ PELTOR™ Hygiënesets	126
3M™ PELTOR™ Windbescherming voor microfoons	126
3M™ PELTOR™ Microfoons	127
3M™ PELTOR™ Vervangingsoordoppen	127
3M™ PELTOR™ Opbergmaterialen	127
3M™ PELTOR™ Oortelefoon 100 Ohm	128
<b>Push to Talk Adapters</b>	<b>128</b>
3M™ PELTOR™ FL4000 IS Adapters	128
3M™ PELTOR™ FL5000 Adapters	129
3M™ PELTOR™ FL5000 Adapters ATEX	129
3M™ PELTOR™ FL6000 WS Adapters	130
<b>Hoofd- en gelaatsbescherming</b>	
<b>Veiligheidshelmen met Uvicator™ sensor</b>	<b>134</b>
3M™ G2000 Veiligheidshelmen - geventileerd	134
3M™ G2000 Veiligheidshelmen - niet geventileerd	134
3M™ G3000 Veiligheidshelmen - geventileerd	135
3M™ G3001 Veiligheidshelmen - niet geventileerd	136
<b>Veiligheidshelmen zonder Uvicator™ sensor</b>	<b>136</b>
3M™ G3501 Hittebestendige Veiligheidshelm	136
3M™ H700 Veiligheidshelm	137
3M™ H701 Veiligheidshelm - niet geventileerd	137
3M™ G22 Veiligheidshelmen	138
<b>Gelaatsvizieren</b>	<b>139</b>

# Inhoudsopgave

3M™ Gaasvizieren	139
3M™ Heldere vizieren	139
3M™ V5 Viziersysteem	140
3M™ Geïntegreerde oogbescherming	140
3M™ WP-Serie vizieren	140
3M™ WP-Vizierbevestiging	141

## Helmcombinaties 141

3M™ PELTOR™ V40 Multi Systems	141
3M™ G500 Gelaatsbescherming	141
3M™ Helmcombinaties	142

## Onderdelen & Accessoires Hoofd- en gelaatsbescherming 144

3M™ Helmaccessoires	144
3M™ Vizier accessoires	144
Accessoires voor 3M™ Helmcombinatiesystemen	145

## Oogbescherming

### Comfort overzetbrillen 148

3M™ 2800 Serie Overzetbrillen	148
-------------------------------	-----

### Classic overzetbrillen 148

3M™ OX Serie Overzetbrillen	148
3M™ Visitor Overzetbrillen	148

### Premium veiligheidsbrillen 149

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 600 Series	149
3M™ Metaliks™ Metal Frame Veiligheidsbrillen	149
3M™ Fuel™ Veiligheidsbrillen	150
3M™ Fuel™ X2 Veiligheidsbrillen	150
3M™ Refine™ Serie Veiligheidsbrillen - de keuze voor dames!	150
3M™ Marcus Grönholm™ Veiligheidsbrillen	151
3M™ 2750 Serie Veiligheidsbrillen	151
3M™ BX™ Veiligheidsbrillen	151
3M™ PELTOR™ LED Light Vision Veiligheidsbrillen	151
3M™ Headlight Veiligheidsbrillen	152
3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen 1000 Series	152
3M™ 1200E Serie Veiligheidsbrillen	153

# Inhoudsopgave

3M™ Metaliks™ Sport Veiligheidsbrillen	153
<b>Comfort veiligheidsbrillen</b>	<b>154</b>
3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 400 Series	154
3M™ 2740 Serie Veiligheidsbrillen	154
3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen	155
3M™ Lexa™ Veiligheidsbrillen	155
3M™ Maxim™ Veiligheidsbrillen	155
3M™ Maxim™ Ballistic Veiligheidsbrillen	156
<b>Classic veiligheidsbrillen</b>	<b>156</b>
3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 200 Series	156
3M™ Tora™ Veiligheidsbrillen	157
3M™ Virtua Veiligheidsbrillen	157
3M™ Virtua AP Veiligheidsbrillen	157
3M™ 2720 Serie Veiligheidsbrillen	158
3M™ 2820 Serie Veiligheidsbrillen	158
<b>Premium ruimzichtbrillen</b>	<b>159</b>
3M™ Goggle Gear 500 Serie Ruimzichtbril	159
3M™ Maxim™ Speciale ruimzichtbrillen	159
<b>Comfort ruimzichtbrillen</b>	<b>159</b>
3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbrillen	159
3M™ Flyer™ Ruimzichtbrillen	160
3M™ 2890 Serie Ruimzichtbrillen	160
3M™ Modul-R Ruimzichtbril van TPE	160
<b>Classic ruimzichtbrillen</b>	<b>161</b>
3M™ 4700 Ruimzichtbrillen	161
3M™ 4800 Serie Ruimzichtbrillen	161
3M™ 2400 Serie Ruimzichtbrillen	161
<b>Onderdelen &amp; Accessoires Oogbescherming</b>	<b>162</b>
3M™ Reinigingsdoekjes	162
3M™ Koordjes	162
3M™ Hoofdbandjes	162
3M™ Brillenhoezen	163
3M™ Accessoires oogbescherming	163

# Inhoudsopgave

## Beschermende overalls

<b>Chemisch beschermende overalls (Type 3 of 4)</b>	<b>166</b>
3M™ 4565 Beschermende overall	166
3M™ 4570 Beschermende overall	166
<b>Onderhoudsvrije beschermende overalls</b>	<b>167</b>
3M™ 4510 Beschermende overall	167
3M™ 4515 Beschermende overall	167
3M™ 4520 Beschermende overall	168
3M™ 4530 Beschermende overall	168
3M™ 4532+ Beschermende overall	169
3M™ 4535 Beschermende overall	169
3M™ 4540+ Beschermende overall	170
3M™ 4545 Beschermende overall	170
<b>Basic overalls CE Categorie 1</b>	<b>171</b>
3M™ 4500 Overall	171
3M™ 50425 Herbruikbare overall	171
<b>Accessoires Beschermende overalls</b>	<b>172</b>
3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas	172
3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas	172
3M™ Schoen- en laarshoezen	173
3M™ Accessoires overalls	173

## Absorptieproducten

<b>Absorptiemiddelen</b>	<b>176</b>
3M™ Industriële absorptiemiddelen	176
3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen	176
3M™ Olie absorptiemiddelen	177
<b>Absorptiepakketten</b>	<b>177</b>
3M™ Chemicaliën Spill Kit	177

## Safety Walk

<b>Zelfklevende Anti-slipmaterialen</b>	<b>180</b>
3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Standaard 600 Series	180

# ■ Inhoudsopgave

3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Vervormbaar 500 Series	180
3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Grof 700 Series	181
3M™ Safety Walk™ Antislip Tapes Veerkrachtig (medium/fijn)	181
<b>Anti-slipmatten</b>	<b>182</b>
3M™ Safety-Walk™ Matten voor natte ruimtes 1500 Series	182
3M™ Safety-Walk™ Matten voor natte ruimtes 3200 Series	182
<b>Anti-vermoeidheidsmatten</b>	<b>183</b>
3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 5100	183
3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 3270E	183
3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 5270E	183



## Algemene informatie

De in de prijslijst vermelde prijzen zijn in euro's excl. BTW en gelden met ingang van 1 juli 2018. Alle voorgaande, door 3M Nederland B.V. uitgegeven prijslijsten, alsmede hierop betrekking hebbende supplementen, worden door 3M als vervallen beschouwd met de uitgifte en publicatie van deze uitgave.

Leveringen geschieden onder voorbehoud van verkrijgbaarheid van de grondstoffen. De minimale afname is de aangegeven besteleenheid of een veelvoud hiervan. Bij directe levering door 3M: minimale netto orderwaarde: € 500,--. Bij indirecte levering: vraag uw minimale netto orderwaarde bij uw groothandel op.

Voor eventuele drukfouten en mogelijk inhoudelijke onvolkomenheden stelt 3M zich niet aansprakelijk.

Op alle leveringen zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van 3M Nederland B.V. van toepassing.

3M behoudt de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing door te voeren. Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

## Contacten

Klantendienst	Tel	Fax	E-mail
Camiel Slothouber	015 782 24 06	015 782 21 21	veiligheidsproducten.nl@mmm.com
Sabrina van Haasterecht			

Voor reparaties en andere activiteiten van 3M Motoraangedreven en verse luchtsystemen, kunt u terecht bij onze partner HOUWELING VEILIGHEID, gevestigd te Apeldoorn.

3M Service Center	Tel	Fax	E-mail
Houweling	055 3238 510	055 3238 519	veiligheid@houweling.nl

Elektronische informatie  
Veiligheidsinformatiebladen [www.3M.nl/vib](http://www.3M.nl/vib)

Elektronisch bestellen  
3M Parter portal [e-commerce.bnl@mmm.com](mailto:e-commerce.bnl@mmm.com)  
(of contacteer de klantendienst)

3M Nederland B.V.  
Personal Safety Division  
[www.3M.nl/contact](http://www.3M.nl/contact)  
[www.3M.nl/Safety](http://www.3M.nl/Safety)



# Onderhoudsvrije maskers

# Onderhoudsvrije maskers

## Onderhoudsvrije maskers - Premium

### 3M™ Premium Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

Deze premium cupvorm stofmaskers van 3M zorgen voor de ultieme veiligheid - ze voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
8825+	8825+	Ja	FFP2	Stuk	5	50	7,92
8835+	8835+	Ja	FFP3	Stuk	5	50	9,20

## Onderhoudsvrije maskers - Comfort

### 3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

De 3M™ Aura™ 9300+ Serie Onderhoudsvrije stofmaskers is het resultaat van 3M's continue verbetering van het draagcomfort. Deze vouwmaskers zijn voorzien van baanbrekende ideeën, technologieën en materialen, maar bevatten ook de bestaande technologieën van 3M. Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009.



- Het unieke 3-panels ontwerp past bij een breed scala aan gezichtsvormen en afmetingen, maar zorgt ook dat u uw gezicht beter kan bewegen bij het praten

3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
9310+	9310+	Nee	FFP1	Stuk	20	240	1,32
9312+	9312+	Ja	FFP1	Stuk	10	120	2,37
9312+S	9312+SP	Ja	FFP1	Stuk	5	40	2,71
9320+	9320+	Nee	FFP2	Stuk	20	240	2,44
9320+S	9320+SP	Nee	FFP2	Stuk	5	40	2,92
9322+	9322+	Ja	FFP2	Stuk	10	120	3,37
9322+S	9322+SP	Ja	FFP2	Stuk	5	40	3,70
9330+	9330+	Nee	FFP3	Stuk	20	240	5,82
9332+	9332+	Ja	FFP3	Stuk	10	120	6,92
9332+S	9332+SP	Ja	FFP3	Stuk	5	40	7,99

### 3M™ Aura™ 9400+ Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

Vouwmasker speciaal geschikt voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Het masker biedt comfortabele en betrouwbare bescherming en helpt besmettingsrisico's van productieprocessen te minimaliseren.



- Gemaakt zonder nietjes of losse deeltjes en is metaal detecteerbaar
- Beschikbaar met 3M™ Cool Flow™ uitademventiel voor het minimaliseren van opbouw van warmte en vocht in het masker

3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
9422+	9422+	Ja	FFP2	Stuk	10	120	3,58
9432+	9432+	Ja	FFP3	Stuk	10	120	7,37

# Onderhoudsvrije maskers

## 3M™ 8300 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

Cupvorm masker die voldoet aan de norm EN 149:2001+A1:2009 en is ontwikkeld met comfort en perfecte bescherming als aandachtspunt. Het super zachte materiaal zorgt voor ultiem comfort.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
8310	8310	Nee	FFP1	Stuk	10	80	1,32
8312	8312	Ja	FFP1	Stuk	10	80	2,24
8320	8320	Nee	FFP2	Stuk	10	80	2,22
8322	8322	Ja	FFP2	Stuk	10	80	3,20
8833	8833	Ja	FFP3	Stuk	10	80	4,99
8833S	8833S	Ja	FFP3	Stuk	5	20	6,48

## Onderhoudsvrije maskers - Classic

### 3M™ 8000 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

Cupvorm masker die voldoet aan de norm EN 149:2001+A1:2009. Biedt een lichtgewicht, comfortabele en effectieve ademhalingsbescherming tegen stof en nevel. De dubbele band, neusschuim en neusklem verzekeren draagcomfort voor een reeks van gezichtsafmetingen.




3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
8710	8710	Nee	FFP1	Stuk	20	240	0,89
8710S	8710SP	Nee	FFP1	Stuk	5	40	1,12
8810	8810	Nee	FFP2	Stuk	20	240	1,52
8810S	8810SP	Nee	FFP2	Stuk	5	40	1,72
8812	8812	Ja	FFP1	Stuk	10	240	1,82
8822	8822	Ja	FFP2	Stuk	10	240	2,68
8822S	8822SP	Ja	FFP2	Stuk	5	40	2,89
8832	8832	Ja	FFP3	Stuk	10	240	3,06

## Onderhoudsvrije maskers - Basic

### 3M™ VFlex Onderhoudsvrije stofmaskers

Instapmodel vouwbaar stofmasker. Het unieke design ontvouwt zich ruim en comfortabel. Dit stofmasker beweegt flexibel mee met het gezicht tijdens ademen, werken en praten. Speciaal ontworpen om het stofmasker perfect passend op het gezicht te plaatsen, met onder andere de aanpasbare neusclip en twee verschillende maten.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
9152	9152	Nee	FFP2	Stuk	50	400	1,08
9152S	9152S	Nee	FFP2	Stuk	50	400	1,08

# Onderhoudsvrije maskers

## 3M™ K100 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers

Instapmodel vouwbaar stofmasker. Veiligheid kent geen prijs, maar het hoeft niet duur te zijn. De 3M™ K100 Serie Onderhoudsvrije stofmaskers bieden een comfortabele, solide en professionele bescherming tegen een betaalbare prijs. Beschikbaar in twee maten (small en medium).



3M Bestelnr.	Cat. ID	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
K101	K101	Nee	FFP1	Stuk	20	200	0,61
K102	K102	Nee	FFP2	Stuk	20	200	1,13
K102W	K102W	Nee	FFP2	Stuk	20	200	1,24
K111	K111	Ja	FFP1	Stuk	10	100	1,15
K111W	K111W	Ja	FFP1	Stuk	10	100	1,36
K112	K112	Ja	FFP2	Stuk	10	100	1,64
K112W	K112W	Ja	FFP2	Stuk	10	100	1,81
K113	K113	Ja	FFP3	Stuk	5	50	2,76
K113W	K113W	Ja	FFP3	Stuk	10	100	3,08

## Onderhoudsvrije maskers - Specials

### 3M™ Onderhoudsvrije lasrookmaskers

Cupmaskers van lichtgewicht, effectief, comfortabel en voor hygiënische bescherming tegen stof, nevel en metaaldampen. Biedt bescherming tegen lasrook. Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
9925	9925	3M™ Lasrookmasker 9925, FFP2, met uitademventiel, 10 stuks	Ja	FFP2	Stuk	10	80	8,62
9925S	9925S	3M™ Lasrookmasker 9925, FFP2, met uitademventiel, 5 stuks	Ja	FFP2	Stuk	5	40	9,92
9928	9928	3M™ 9928 Lasrookmasker comfort	Ja	FFP2	Stuk	10	80	9,27

# Onderhoudsvrije maskers

## 3M™ Speciale Onderhoudsvrije maskers

Cupmaskers van lichtgewicht, effectief, comfortabel en voor hygiënische bescherming tegen stof, nevel en hinderlijke organische dampen. Voldoen aan de norm EN 149:2001+A1:2009.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Uitademventiel	Classificatie bescherming	VE	KV	MBE	Prijs/VE
9906	9906	3M™ 9906 Stofmasker tegen hinderlijk HF gas	Nee	FFP1	Stuk	20	100	4,19
9913	9913	3M™ 9913 Stofmasker tegen hinderlijke geuren	Nee	FFP1	Stuk	20	100	4,49
9914	9914	3M™ 9914 Stofmasker tegen hinderlijke geuren met uitademventiel	Ja	FFP1	Stuk	10	100	4,90
9914S	9914SP	3M™ 9914SP Stofmasker tegen hinderlijke geuren kleinverpakking	Ja	FFP1	Stuk	5	40	5,61
9915	9915	3M™ 9915 Stofmasker tegen hinderlijke zure geuren	Nee	FFP1	Stuk	20	100	4,63
9922	9922	3M™ 9922 Stofmasker P2 onderhoudsvrij	Ja	FFP2	Stuk	1	100	5,45
9926	9926	3M™ 9926 Stofmasker tegen hinderlijke zure geuren	Ja	FFP2	Stuk	10	100	6,89
9936	9936	3M™ 9936 Stofmasker tegen hinderlijke geuren	Ja	FFP3	Stuk	5	180	9,36



# Onderhoudsvrije maskers

## Accessoires Onderhoudsvrije maskers

### 3M™ Afdichtingstest (fittest)

Een afdichtingstest (ook wel fittest genaamd) helpt bij het identificeren van eventuele lekkage bij ademhalingsbeschermingsproducten. 3M heeft twee kwalitatieve pakketten met twee verschillende oplossingen; FT-10 (zoet) gebruikt een testoplossing van natriumsaccharine dat een zoet smakende aërosol produceert en FT-30 (bitter) gebruikt denatoniumbenzoaat dat een erg bittere smaak produceert.



- Spuit de fittestoplossing gewoon in de kap
- Als de drager de smaak van het testmiddel niet opmerkt, werd aangetoond dat het masker aanvaardbaar past
- Kan op ongeveer 150 werknemers fittests uitvoeren

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FT10	FT-10	3M <sup>™</sup> Fit-testapparaat zoet, FT-10	Stuk	1	1	222,36
FT11	FT-11	3M <sup>™</sup> Testvloeistof laag geconcentreerd zoet, FT-11	Stuk	1	6	32,04
FT12	FT-12	3M <sup>™</sup> Testvloeistof zoet, FT-12	Stuk	1	6	32,04
FT13	FT-13	3M <sup>™</sup> Testvloeistof verstuiver, FT-13	Stuk	1	3	85,76
FT14	FT-14	3M <sup>™</sup> Testkap voor fit-test, FT-14	Stuk	2	10	39,26
FT15	FT-15	3M <sup>™</sup> Testkraag voor fit-test, FT-15	Stuk	1	1	41,27
FT30	FT-30	3M <sup>™</sup> Fit-testapparaat bitter, FT-30	Stuk	1	1	222,36
FT31	FT-31	3M <sup>™</sup> Testvloeistof laag geconcentreerd bitter, FT-31	Stuk	6	6	32,04
FT32	FT-32	3M <sup>™</sup> Testvloeistof bitter, FT-32	Stuk	6	6	32,04

### 3M™ Opbergssystemen

Deze dispensers kunnen worden geplaatst op een locatie die mensen eraan herinnert om ademhalingsbescherming te dragen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6905	06905	3M <sup>™</sup> 06905 Wanddispenser 3M Aura 9300+ Serie Stofmasker	Doos 6 stuks	1	1	106,15





**Herbruikbare maskers**

# Herbruikbare maskers

## Halfgelaatsmaskers

### 3M™ 4000 Serie Onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers

Een reeks van kant-en-klare, onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers met ingebouwde filters, ontworpen voor effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen, dampen en stofdeeltjes. Voldoen aan de norm EN 405:2001.



- Laag profiel ontwerp voor beter gezichtsveld
- Gecentreerd uitademventiel zorgt voor verminderen van opbouw van warmte en vocht

3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4251	4251	FFA1P2 R D	Stuk	1	10	24,45
4255	4255	FFA2P3 R D	Stuk	1	10	30,16
4277	4277	FFABE1P3 R D	Stuk	1	10	32,46
4279	4279	FFABEK1P3 R D	Stuk	1	10	37,58

### 3M™ 6000 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers

De 3M™ 6000 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers zijn goedkoop, vragen weinig onderhoud, zijn makkelijk in gebruik en extreem licht. Voldoen aan de norm EN 140.



- 3M™ Bayonet filter systeem voor een veilige en verzekerde fit
- Het dubbele filter ontwerp zorgt voor een lage ademweerstand
- Maakt gebruik van alle bestaande 2000, 5000 en van de meeste 6000 filters

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6100	6100	Lichtgrijs	S	Stuk	1	8	18,92
6200	6200	Grijs	M	Stuk	1	8	18,92
6300	6300	Donker grijs	L	Stuk	1	8	18,92

### 3M™ 6500 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers

De 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6500 Series werden ontworpen voor zware en vuile arbeidsomstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten en alle maskers hebben het 3M™ bajonetkliksysteem dat geschikt is voor een groot aantal lichte dubbele filters voor bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes, afhankelijk van uw behoeften.



- Verstelbaar hoofdarnas, inclusief het 3M Quick Latch snelsluitmechanisme op de QL modellen
- Silicone gelaatsafdichting die comfort en stabiliteit biedt met een zachte maar stevige afdichting
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment 3M™ gas-, damp- en stoffilters

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6501	6501	Blauwgroen	S	Stuk	1	10	27,80
6501QL	6501QL	Blauwgroen	S	Stuk	1	10	30,66
6502	6502	Blauwgroen	M	Stuk	1	10	27,80
6502QL	6502QL	Blauwgroen	M	Stuk	1	10	30,66
6503	6503	Blauwgroen	L	Stuk	1	10	27,80
6503QL	6503QL	Blauwgroen	L	Stuk	1	10	30,66

# Herbruikbare maskers

## 3M™ 7500 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers

De 3M™ 7500 Serie Herbruikbare halfgelaatsmaskers zetten de nieuwe standaard in comfort. De gereduceerde ademweerstand helpt de warmteontwikkeling te minimaliseren. Voldoen aan de norm EN 140.

- 3M™ Bayonet filter systeem voor een veilige en verzekerde fit
- Het dubbele filter ontwerp zorgt voor een lage ademweerstand
- Maakt gebruik van alle bestaande 2000, 5000 en van de meeste 6000 filters



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
7501	7501	Grijs / Blauw	S	Stuk	1	10	34,31
7502	7502	Licht blauw	M	Stuk	1	10	34,31
7503	7503	Donkerblauw	L	Stuk	1	10	34,31

## 3M™ Starterskits Herbruikbare Halfgelaatsmaskers & Filters

Elke verpakking bevat een herbruikbaar halfgelaatsmasker gecombineerd met een set filters om te beschermen tegen gassen, dampen en stofdeeltjes. Keuze uit 2 soorten filtercombinaties: A1P2R en A2P3R.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5125	5125	3M™ 5125 Filterkit (4x6051, 8x 5925, 2x 501)			Stuk	1	4	52,59
5535	5535	3M™ 5535 Filterkit (4x6055, 8x 5935, 2x 501)			Stuk	1	4	64,45
6212M	6212M	3M™ 6212M Herbruikbaar masker starterskit (1x 6200, 2x 6051 filter, 4x 5925 filter, 2x 501)	Grijs	M	Stuk	1	4	49,58
6223M	6223M	3M™ 6223M Herbruikbaar masker starterskit (1x 6200, 2x 6055 filter, 4x 5935 filter, 2x 501)	Grijs	M	Stuk	1	4	55,05
7523L	7523L	3M™ 7523L Herbruikbaar masker starterskit (1x 7503, 2x 6055 filter, 4x 5935 filter, 2x 501)	Donkerblauw	L	Stuk	1	4	69,20
7523M	7523M	3M™ 7523M Herbruikbaar masker starterskit (1x 7502, 2x 6055 filter, 4x 5935 filter, 2x 501)	Donkerblauw	M	Stuk	1	4	69,20

## Volgelaatsmaskers

### 3M™ 6000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers

De 3M™ 6000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers zijn gemakkelijk en comfortabel in gebruik. Voldoen aan de norm EN 136.

- 3M™ Bayonet filter systeem voor een veilige en verzekerde fit
- Het dubbele filter ontwerp zorgt voor een lage ademweerstand
- Maakt gebruik van alle bestaande 2000, 5000 en 6000 filters



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6700S	6700	Lichtgrijs	S	Stuk	1	4	130,32
6800S	6800	Grijs	M	Stuk	1	4	130,32
6900S	6900	Donker grijs	L	Stuk	1	4	130,32

# Herbruikbare maskers

## 3M™ 7000 Serie Herbruikbare volgelaatsmaskers

Biedt duurzaamheid en veiligheid voor veeleisende taken die gezichts- en ademhalingsbescherming vereisen. Voldoen aan de norm EN 136. Volledig te onderhouden volgelaatsmasker (siliconen).



- Grote polycarbonaat kras- en spatbestendige vizieren met een ruim gezichtsveld
- Met het bayonet kliksysteem kunt u eenvoudig veranderen van filters

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
7907S	7907S	Zwart	Stuk	1	1	260,34

## Gas, damp & stoffilters

### 3M™ 6000 Serie Gas-, damp- & stoffilters

Een serie van filters die bescherming biedt tegen stoffen, gassen en dampen. De keuze van het juiste masker en filtertype hangt af van uw specifieke werkomgeving en individuele behoeften.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6091	6091	A1P3 R	Stuk	4	32	12,24
6092	6092	A1B1E1K1 P3 R + Formaldehyde	Stuk	4	32	15,05
6095	6095	A2P3 R	Stuk	4	32	13,52
6096	6096	A1 HgP3R	Stuk	2	32	23,92
6098	6098	AXP3 NR	Paar	2	16	41,34
6099	6099	A2B2E2K2HgP3 R + formaldehyde	Stuk	2	32	18,73

## Stoffilters

### 3M™ 2000 Serie Stoffilters

De 3M™ 2000 Serie Stoffilters zijn licht van gewicht, met een lage ademweerstand. Types 2128 en 2138: ozon materiaal 10x WNG; zure gassen onder de maximum toegestane concentratie.



- Belemmert het gezichtsveld niet

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2125	2125	3M™ Stoffilter 2125, P2 R	P2 R	Paar	1	40	7,83
2128	2128	3M™ Stoffilter 2128, P2 R, ozon, organische damp, zure gassen	P2 R	Paar	1	40	9,17
2135	2135	3M™ Stoffilter 2135, P3 R	P3 R	Paar	1	40	9,68
2138P3	2138	3M™ Stoffilter 2138, P3 R, ozon, organische damp, zure gassen	P3 R	Paar	1	40	11,23

# Herbruikbare maskers

## 3M™ 5000 Serie Stoffilters

Deze trapeziumvormige tussenfilters zijn ontworpen voor gebruik in combinatie met de 3M™ 6000 Serie Gas- en dampfilters.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5911	5911	P1R	Paar	1	60	2,91
5925	5925	P2 R	Paar	1	40	6,75
5935	5935	P3 R	Paar	1	40	8,43

## 3M™ 6000 Serie Stoffilters

De 3M™ 6035 en de 3M™ 6038 Serie van trapeziumvormige stoffilters combineren excellente bescherming met uitstekend comfort en balans. Voldoen aan de norm EN 143.

- 6035: deeltjesfilter tegen vaste en vloeibare deeltjes
- 6038: deeltjesfilter tegen vaste en vloeibare deeltjes, organische dampen en zure gassen onder WNG



3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6035	6035	P3 R	Paar	1	40	10,55
6038	6038	P3 R	Paar	1	40	15,74

## Gas & damp cartridges

### 3M™ 6000 Serie Gas- en dampfilters

Deze reeks van trapeziumvormige gas- en dampfilters combineren excellente bescherming met uitstekend comfort en balans.

- Lichtgewicht
- Goed gebalanceerd op het masker
- Filters kunnen worden gebruikt op alle 3M™ Halfgelaatsmaskers en Volgelaatsmaskers uitgerust met een bajonetbevestigingssysteem, bijv. 3M 7500 en 3M 6800 (behalve 3M™ 6098 en 3M™ 6099 filters, alleen voor gebruik met volgelaatsmaskers)



3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6051	6051	A1	Paar	1	32	11,41
6054	6054	K1	Paar	1	32	13,50
6055	6055	A2	Paar	1	32	13,60
6057	6057	ABE1	Paar	1	32	12,36
6059	6059	ABEK1	Paar	1	32	13,87
6075	6075	A1 + Form	Paar	1	32	13,22



# Herbruikbare maskers

## 3M™ 6000i Serie Gas- en dampfilters met Service Life Indicator

De 6051i en 6055i Gas- en dampfilters met Service Life Indicator hebben een visuele ESLI (end-of-service-life indicator) die u helpen te bepalen wanneer filters vervangen moeten worden bij bepaalde organische dampen en blootstellingsconcentraties.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Cartridge of type filter	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6051I	6051i	A1	Paar	1	32	14,19
6055I	6055i	A2	Paar	1	32	16,66

## Onderdelen & Accessoires Herbruikbare maskers

### 3M™ Filter accessoires

Pre-filters en houders te gebruiken met 3M™ filters

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
501	501	3M™ 501 Filterhouder voor 5000 serie	Paar	1	10	4,04
502	502	3M™ 502 Stoffilteraansluitstuk 2000 Serie	Paar	4	32	4,71
603	603	3M™ 603 Houder stoffilter 5000 Serie	Paar	1	8	4,85

### 3M™ Half- en volgelaatsmasker accessoires

Accessoires voor de 3M™ volgelaats- en halfgelaatsmaskers



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
105	105	3M™ Maskerreiniger 105	Doos	1	10	11,34
106	106	3M™ 106 Draagtas 3M Halfgelaatsmaskers	Stuk	1	10	19,87
107FF	107	3M™ 107 Draag-/ Bewaartas volgelaatsmasker	Stuk	1	10	40,84
400	400	3M™ Filterbeschermer 400, tegen overspray voor de 4000 serie	Stuk	10	500	1,39

# Herbruikbare maskers

## 3M™ Opbergssystemen

Deze opbergdozen en dispensers zorgen ervoor dat de maskers goed beschermd kunnen worden opgeborgen, waardoor de kwaliteit en levensduur verlengd worden.

- Onderdelen verlengen de levensduur van het masker



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6950	06950	3M™ 06950 Wanddispenser	Stuk	1	1	204,20

## 3M™ 6000 Serie Vol- en halfgelaatsmasker accessoires

3M™ 6000 Serie Vol- en halfgelaatsmasker onderdelen en accessoires

- Onderdelen verlengen de levensduur van het masker



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6281	6281	3M™ 6281 Hoofdbandenstel	Stuk	1	20	5,60
6864	6864	3M™ Volgelaatsmasker, uitademventieldeksel, 6864	Stuk	5	5	14,08
6878	6878	3M™ Brilmontuur volgelaatsmasker 6878	Stuk	1	1	78,70
6885	6885	3M™ 6885 Vensterbescherming volgelaatsmasker	Stuk	1	100	1,45
6889	6889	3M™ 6889 Uitademventiel	Stuk	10	10	2,90
6893	6893	3M™ Inademventiel 6893	Stuk	40	200	1,98
6894	6894	3M™ Neusstuk volgelaatsmasker 6894	Stuk	1	5	22,17
6895	6895	3M™ Afdichtingsring filteraansluiting 6895	Stuk	20	80	1,21
6896R	6896	3M™ Afdichtingsring uitademstuk 6896	Stuk	5	20	2,69
6897	6897	3M™ Hoofdbandenstel 6897	Stuk	1	5	25,30
6898	6898	3M™ Venster volgelaatsmasker 6898	Stuk	1	5	24,02

## 3M™ 6500 Serie Onderdelen en accessoires

Accessoires voor het assortiment 3M™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers 6500 Series



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6581	6581	3M™ 6581 Hoofdbandenstel	Stuk	5	20	9,00
6582	6582	3M™ 6582 Hoofdbandenstel	Stuk	5	20	14,14
6583	6583	3M™ 6583 Uitademventiel	Stuk	1	10	4,15



# Herbruikbare maskers

## 3M™ 7500 Serie Halfgelaatsmasker accessoires

3M™ 7500 Serie Halfgelaatsmasker onderdelen en accessoires

- Onderdelen verlengen de levensduur van het masker



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
7581	7581	3M™ 7581 Hoofdbandenstel	Stuk	5	20	11,53
7582	7582	3M™ 7582 Inademventiel	Stuk	10	10	3,24
7583	7583	3M™ 7583 Uitademventiel tbv 7500 serie halfgelaatsmasker	Stuk	10	10	3,32
7586	7586	3M™ 7586 Filterhouder	Stuk	5	20	4,06

## 3M™ 7000 Serie Volgelaatsmasker accessoires

3M™ 7907S Serie Volgelaatsmasker onderdelen en accessoires

- Onderdelen verlengen de levensduur van het masker



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
7882	7882	3M™ 7882 Neusstukventiel	Stuk	2	20	7,21
7883	7883	3M™ Nekband voor 7907S volgelaatsmasker	Stuk	1	10	14,41
7884	7884	3M™ 7884 Lens	Stuk	1	5	64,13
7893	7893	3M™ 7893 Hoofdbandenstel	Stuk	1	2	84,07
7895	7895	3M™ 7895 Spreekdiafragmakit	Stuk	1	2	99,39
7910	7910	3M™ 7910 Filterconnector voor 3M 7907S volgelaatsmasker	Stuk	2	20	13,54
7918	7918	3M™ 7918 Uitademventielbedekking	Stuk	2	20	8,12
7924	7924	3M™ 7924 Ademstuk voor 7907S	Stuk	2	5	33,61
7925	7925	3M™ 7925 Brilmontuur	Stuk	1	1	181,28
7927	7927	3M™ 7927 Venster	Stuk	1	5	97,98
7928	7982	3M™ 7928 Bevestigingsrand vizier	Stuk	1	5	50,14
7991	7991	3M™ 7991 Neusstuk (incl 7882)	Stuk	2	5	36,84
7992	7992	3M™ 7992 Vensterbescherming	Stuk	100	100	1,63



# Ademhalingsssystemen

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Jupiter™ Powered Air System

### Stap 1: Jupiter Powered Air Turbo motorunit

Volvoet aan EEX ib IIBT3 II 2 G D intrinsiek veilig (IS) voor zowel gas, damp als stof (G=gas / D=dust). IS-bescherming wordt alleen verkregen door een combinatie van de Jupiter Motorunit en een 0851200 IS-batterij met beschermhoes. De IS-batterij mag niet gebruikt worden met het oude type 0850005 Jupiter motorunit.

Het startpakket bestaat uit een motorunit met decom comfortriem, 8-uurs batterij, batterijlader, lichtgewicht ademslang, twee voorfilters, twee A2P filters, een kalibreebuisje en een luchtstroomindicator, maar u kunt ook zelf via de stappen uw systeem samenstellen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0850010P	085-00-10P	3M™ Jupiter™ Motorunit + Decon comfortriem	Stuk	1	1	616,07
JP-RTU-1	RTUJupiter	3M™ Jupiter™ Starterspakket	Stuk	1	1	1.156,80

### Stap 2: Jupiter Riem opties

Optioneel kunt u een andere riem kiezen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BLT-12	BLT-12	3M™ BLT-12 Decontaminatie Comfortriem	Stuk	1	1	84,08
BLT-15	BLT-15	3M™ BLT-15 Riemclip	Stuk	5	5	6,98
BPK-02	BPK-02	3M™ BPK-02 Rugdraagset robuust tbv Jupiter en Adflo motorunit	Stuk	1	1	97,36
TR-329	TR-329	3M™ TR-329 Bretellen tbv riem	Stuk	1	1	98,87

### Stap 3: Jupiter batterij opties

Kies uw batterij



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0070063P	007-00-63P	3M™ Batterij standaard 4 uren	Stuk	1	1	231,08
0070064P	007-00-64P	3M™ Batterij standaard 8 uren	Stuk	1	1	324,53
0851100P	085-11-00P	3M™ Beschermhoes voor Jupiter IS	Stuk	1	1	94,34
0851200P	085-12-00P	3M™ Batterij IS 4 uren +beschermhoes+clips BLT-12	Stuk	1	1	345,34

# Ademhalingsssystemen

## Stap 4: Jupiter oplader opties

Kies uw oplader



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
CHG-02O	CHG-02EU	3M <sup>™</sup> CHG-02E Batterijlader Jupiter	Stuk	1	1	160,24
CHG-04	CHG-04EU	3M <sup>™</sup> Batterijlader Jupiter, CHG-04E	Stuk	1	1	2.319,19

## Stap 5: Jupiter filter opties

Kies uw filter



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4500025P	450-00-25P	3M <sup>™</sup> P3-filter	Stuk	2	24	15,79
4530025P	453-00-25P	3M <sup>™</sup> A2P filter	Stuk	12	12	28,29
4530925P	453-09-25P	3M <sup>™</sup> A2BEKP filter	Stuk	12	12	41,02
4561825P	456-18-25P	3M <sup>™</sup> ABEP filter	Stuk	12	12	35,34
4610002P	461-00-02P	3M <sup>™</sup> Voorfilter 461-00-02P	Stuk	24	120	0,58

## Stap 6: Versaflo™ Luchtlangen

Kies uw luchtslang

- Sluit de hoofdkap aan op het luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-20L	BT-20L	3M <sup>™</sup> BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-20S	BT-20S	3M <sup>™</sup> BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-30	BT-30	3M <sup>™</sup> BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	Stuk	1	1	60,18
BT-40	BT-40	3M <sup>™</sup> BT-40 Ademslang duurzaam	Stuk	1	1	112,34
BT-922	BT-922	3M <sup>™</sup> BT-922 Wegwerpbare beschermhoes	Stuk	5	5	3,33
BT-926	BT-926	3M <sup>™</sup> BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	Stuk	1	1	77,83
BT-927	BT-927	3M <sup>™</sup> BT 927 Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes	Stuk	1	1	102,00

# Ademhalingsystemen

## Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ M Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-106	M-106	3M™ M-106 Vizerhelm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	204,40
M-107	M-107	3M™ M-107 Vizerhelm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	204,40
M-306	M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	339,52
M-307	M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	339,52
M-406	M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam	Stuk	1	1	479,76
M-407	M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend	Stuk	1	1	513,25

## Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ S Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-133L	S-133L	3M™ S-133L Geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	1	1	39,79
S-133S	S-133S	3M™ S-133S Geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	1	1	39,79
S-333LG	S-333LG	3M™ S-333LG Duurzame geïntegreerde hoofdkap M/L (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-333SG	S-333SG	3M™ S-333SG Duurzame geïntegreerde hoofdkap S/M (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-433L	S-433L	3M™ S-433L Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	76,16
S-433S	S-433S	3M™ S-433S Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	76,16
S-533L	S-533L	3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	85,26
S-533S	S-533S	3M™ S-533S Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	84,96
S-655	S-655	3M™ S-655 Premium hoofdkap met schouderbedekking	Stuk	1	1	82,85
S-657	S-657	3M™ S-657 Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking	Stuk	1	1	80,81
S-757	S-757	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	1	1	84,82
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72

# Ademhalingsystemen

## Accessoires voor Jupiter™ Powered Air Turbo

Accessoires voor 3M™ Jupiter™ Powered Air Turbo



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0211412P	021-14-12P	3M™ Kalibratiebuisje +luchtstroomindicator	Stuk	1	1	51,62
0850100P	085-01-00P	3M™ Jupiter Motorunit +filterafdichtingsringen voorste deel	Stuk	1	1	279,66
0850610P	085-06-10P	3M™ Controlemodule	Stuk	1	1	330,53

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-116	M-116	3M™ M-116 Luchtstroomdeflector tbv M100 helm	Stuk	1	1	12,96
M-150	M-150	3M™ M-150 Hoofdharnas tbv M100 helm	Stuk	1	1	31,85
M-154	M-154	3M™ M-154 Voorhoofdafdichting	Stuk	1	1	18,79
M-316	M-316	3M™ M-316 Luchtstroomdeflector tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	15,71
M-350	M-350	3M™ M-350 Hoofdharnas tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	50,99
M-354	M-354	3M™ M-354 Voorhoofdafdichting tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	33,52
M-441	M-441	3M™ M-441 Vizierafdichting tbv M400 helm	Stuk	1	1	10,92
M-444	M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm	Stuk	1	1	41,95
M-447	M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking	Stuk	1	1	155,48
M-448	M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking	Stuk	1	1	96,62
M-919	M-919	3M™ M-919 Vizierframeknoppen	Doos 10 st	1	1	16,83
M-920	M-920	3M™ M-920 Vizierframeset	Stuk	1	1	49,65
M-921	M-921	3M™ M-921 Vizierafdichting	Stuk	5	5	4,56
M-927	M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier	Stuk	5	5	31,12
M-928	M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	1,49
M-935	M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	16,14
M-936	M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-937	M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-956	M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	Stuk	10	10	3,94
M-957	M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	Pak 20 st	1	1	4,75
M-958	M-958	3M™ M-958 Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800	Paar	1	4	16,69
M-960	M-960	3M™ M-960 Draaimechanisme vizier	Stuk	1	1	27,23
M-961	M-961	3M™ M-961 Overvizierframe	Stuk	1	1	84,15
M-967	M-967	3M™ M-967 Gold overvizier UV/IR (Shade 5)	Stuk	1	1	123,32
M-972	M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking	Stuk	1	1	29,43

VE = Verkoop eenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018



# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-973	M-973	3M™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-300	Stuk	1	1	370,26
M-975	M-975	3M™ M-975 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-400	Stuk	1	1	350,06
M-976	M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking	Stuk	1	1	34,72
M-985	H31P3AF	3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met helmbevestiging t.b.v. Versaflo M100 M300 & Speedglas 9100MP	Stuk	1	6	24,54
MT53V/1	MT53V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch M-300	Stuk	1	1	83,23
MT7V/1	MT7V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch voor M-300	Stuk	1	1	112,36
Z3AF	Z3AF	3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflo hoofdkap	Stuk	20	20	9,13

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen

Accessoires & onderdelen voor de 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-605-10	S-605	3M™ S-605 Vervangkappen voor S-655	Stuk	10	10	35,13
S-607-10	S-607	3M™ S-607 Vervangkappen voor S-657	Stuk	10	10	36,16
S-707-10	S-707	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	10	10	38,45
S-805E-5	S-805-5	3M™ S-805E Vervangkappen voor S-855E, Grijs	Stuk	5	5	83,90
S-920L	S-920L	3M™ S-920L Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-920S	S-920S	3M™ S-920S Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-922	S-922	3M™ S-922 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-953	S-953	3M™ S-953 Zweetband tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	2,22
S-954	S-954	3M™ S-954 Zweetband verkleinend tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	3,56
S-955	S-955	3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	1	5	8,28
S-956	S-956	3M™ S-956 Afdichtingsring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	5	5	1,44
S-957L	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	5	20	2,22
S-957S	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	5	20	2,22

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air System

### Step 1: Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo motorunit

De 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo neemt u mee naar een nieuwe mate van bescherming, controle en comfort. De evolutie van technologie gecombineerd met uitstekende ademhalingsbescherming zorgt dat u beter beschermd bent in meer omstandigheden. Kies tussen het starterspakket en kies zelf uw M of S-serie hoofdkap of stel zelf uw systeem samen door de stappen te volgen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-602E	TR-602E	3M™ Versaflo™ TR-602E Motorunit	Stuk	1	1	638,81
TR-619E	TR-619E	3M™ Versaflo™ TR-619E Starterspakket	Stuk	1	1	1.479,45

### Step 2: Versaflo™ TR-600 Riem opties

Optioneel kunt u een andere riem kiezen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BPK-01	BPK-01	3M™ BPK-01 Rugzak voor motorunit	Stuk	1	1	77,30
TR-329	TR-329	3M™ TR-329 Bretellen tbv riem	Stuk	1	1	98,87
TR-626	TR-626	3M™ Versaflo™ TR-626 Extra duurzame riem	Stuk	1	1	107,16
TR-627	TR-627	3M™ Versaflo™ TR-627 Easy clean riem	Stuk	1	1	84,27

### Step 3: Versaflo™ TR-600 Batterij opties

Kies uw batterij



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-630	TR-630	3M™ Versaflo™ TR-630 Standaardbatterij	Stuk	1	1	292,35
TR-632	TR-632	3M™ Versaflo™ TR-632 Batterij met hoge capaciteit	Stuk	1	1	376,62



# Ademhalingsystemen

## Stap 4: Versaflo™ TR-600 Oplader opties

Kies uw oplader



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-640	TR-640	3M™ Versaflo™ TR-640 Laadstation enkelvoudig zonder voeding	Stuk	1	1	150,86
TR-641E	TR-641E	3M™ Versaflo™ TR-641E Laadstation enkelvoudig met voeding	Stuk	1	1	217,44
TR-644E	TR-644E	3M™ Versaflo™ TR-644E Laadstation meervoudig(4x) met voeding	Stuk	1	1	1.007,11

## Stap 5: Versaflo™ TR-600 Filter opties

Kies uw filter



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-6100FC	TR-6100FC	3M™ Versaflo™ TR-6100FC Filterdeksel - voor TR-6110E & TR-6130E	Stuk	1	1	13,62
TR-6110E	TR-6110E	3M™ Versaflo™ TR-6110E A1P filter	Stuk	1	5	64,79
TR-6130E	TR-6130E	3M™ Versaflo™ TR-6130E ABE1P filter	Stuk	1	5	87,61
TR-6300F	TR-6300FC	3M™ Versaflo™ TR-6300FC Filterdeksel - voor TR-6310E	Stuk	1	1	13,62
TR-6310E	TR-6310E	3M™ Versaflo™ TR-6310E A2P filter	Stuk	1	5	77,81
TR-6500F	TR-6500FC	3M™ Versaflo™ TR-6500FC Filterdeksel - voor TR-6580E	Stuk	1	1	13,62
TR-6580E	TR-6580E	3M™ Versaflo™ Filter 600, ABE2K1HgP, TR-6580E	Stuk	1	5	107,90
TR-6600	TR-6600	3M™ Versaflo™ TR-6600 Pre-filter	Stuk	10	50	1,69
TR-6700F	TR-6700FC	3M™ Versaflo™ TR-6700FC Filterdeksel - voor TR-6710E	Stuk	1	1	13,62
TR-6710E	TR-6710E	3M™ Versaflo™ TR-6710E P3-filter tegen stof	Stuk	1	5	35,60
TR-6800F	TR-6800FC	3M™ Versaflo™ TR-6800FC Filterdeksel - voor TR-6820E	Stuk	1	1	13,62
TR-6820E	TR-6820E	3M™ Versaflo™ TR-6820E Filter tegen stof/hinderlijke geuren van zure gassen/ HF	Stuk	1	5	45,69

## Stap 6: Versaflo™ Luchtsslagen

Kies uw luchtslang

- Sluit de hoofdkap aan op het luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-20L	BT-20L	3M™ BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-20S	BT-20S	3M™ BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-30	BT-30	3M™ BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	Stuk	1	1	60,18
BT-40	BT-40	3M™ BT-40 Ademslang duurzaam	Stuk	1	1	112,34
BT-922	BT-922	3M™ BT-922 Wegwerpbare beschermhoes	Stuk	5	5	3,33

# Ademhalingsystemen

## Stap 6: Versaflo™ Luchtslangen

Kies uw luchtslang



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-926	BT-926	3M™ BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	Stuk	1	1	77,83
BT-927	BT-927	3M™ BT 927 Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes	Stuk	1	1	102,00

## Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ M Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-106	M-106	3M™ M-106 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	204,40
M-107	M-107	3M™ M-107 Vizierhelm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	204,40
M-306	M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	339,52
M-307	M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	339,52
M-406	M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam	Stuk	1	1	479,76
M-407	M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend	Stuk	1	1	513,25

## Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ S Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-133L	S-133L	3M™ S-133L Geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	1	1	39,79
S-133S	S-133S	3M™ S-133S Geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	1	1	39,79
S-333LG	S-333LG	3M™ S-333LG Duurzame geïntegreerde hoofdkap M/L (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-333SG	S-333SG	3M™ S-333SG Duurzame geïntegreerde hoofdkap S/M (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-433L	S-433L	3M™ S-433L Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	76,16
S-433S	S-433S	3M™ S-433S Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	76,16
S-533L	S-533L	3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	85,26
S-533S	S-533S	3M™ S-533S Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	84,96
S-655	S-655	3M™ S-655 Premium hoofdkap met schouderbedekking	Stuk	1	1	82,85
S-657	S-657	3M™ S-657 Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking	Stuk	1	1	80,81
S-757	S-757	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	1	1	84,82
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72

VE = Verkoopenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018

# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-116	M-116	3M™ M-116 Luchtstroomdeflector tbv M100 helm	Stuk	1	1	12,96
M-150	M-150	3M™ M-150 Hoofdharnas tbv M100 helm	Stuk	1	1	31,85
M-154	M-154	3M™ M-154 Voorhoofdafdichting	Stuk	1	1	18,79
M-316	M-316	3M™ M-316 Luchtstroomdeflector tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	15,71
M-350	M-350	3M™ M-350 Hoofdharnas tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	50,99
M-354	M-354	3M™ M-354 Voorhoofdafdichting tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	33,52
M-441	M-441	3M™ M-441 Vizierafdichting tbv M400 helm	Stuk	1	1	10,92
M-444	M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm	Stuk	1	1	41,95
M-447	M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking	Stuk	1	1	155,48
M-448	M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking	Stuk	1	1	96,62
M-919	M-919	3M™ M-919 Vizierframeknoppen	Doos 10 st	1	1	16,83
M-920	M-920	3M™ M-920 Vizierframeset	Stuk	1	1	49,65
M-921	M-921	3M™ M-921 Vizierafdichting	Stuk	5	5	4,56
M-927	M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier	Stuk	5	5	31,12
M-928	M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	1,49
M-935	M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	16,14
M-936	M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-937	M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-956	M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	Stuk	10	10	3,94
M-957	M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	Pak 20 st	1	1	4,75
M-958	M-958	3M™ M-958 Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800	Paar	1	4	16,69
M-960	M-960	3M™ M-960 Draaimechanisme vizier	Stuk	1	1	27,23
M-961	M-961	3M™ M-961 Overvizierframe	Stuk	1	1	84,15
M-967	M-967	3M™ M-967 Gold overvizier UV/IR (Shade 5)	Stuk	1	1	123,32
M-972	M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking	Stuk	1	1	29,43
M-973	M-973	3M™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-300	Stuk	1	1	370,26
M-975	M-975	3M™ M-975 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-400	Stuk	1	1	350,06
M-976	M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking	Stuk	1	1	34,72
M-985	H31P3AF	3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met helmbevestiging t.b.v. Versaflo M100 M300 & Speedglas 9100MP	Stuk	1	6	24,54
MT53V/1	MT53V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch M-300	Stuk	1	1	83,23
MT7V/1	MT7V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch voor M-300	Stuk	1	1	112,36
Z3AF	Z3AF	3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflo hoofdkap	Stuk	20	20	9,13

VE = Verkoopseenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018

# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen

Accessoires & onderdelen voor de 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-605-10	S-605	3M™ S-605 Vervangkappen voor S-655	Stuk	10	10	35,13
S-607-10	S-607	3M™ S-607 Vervangkappen voor S-657	Stuk	10	10	36,16
S-707-10	S-707	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	10	10	38,45
S-805E-5	S-805-5	3M™ S-805E Vervangkappen voor S-855E, Grijs	Stuk	5	5	83,90
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72
S-920L	S-920L	3M™ S-920L Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-920S	S-920S	3M™ S-920S Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-922	S-922	3M™ S-922 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-953	S-953	3M™ S-953 Zweetband tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	2,22
S-954	S-954	3M™ S-954 Zweetband verkleinend tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	3,56
S-955	S-955	3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	1	5	8,28
S-956	S-956	3M™ S-956 Afdichtingsring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	5	5	1,44
S-957L	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	5	20	2,22
S-957S	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	5	20	2,22

## Onderdelen & Accessoires voor 3M™ Versaflo™ TR-600 Powered Air Turbo

Een reeks van 3M™ Versaflo™ TR-600 accessoires zijn beschikbaar om te helpen de bescherming en comfort te verhogen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-651	TR-651	3M™ Versaflo™ TR-651 Filterafdichting	Stuk	1	1	13,53
TR-653	TR-653	3M™ Versaflo™ TR-653 Kit reiniging en opslag	Stuk	1	1	62,42
TR-654N	TR-654	3M™ Versaflo™ TR-654 Kit reiniging en opslag reserveafdichtingen	Stuk	1	1	228,89
TR-655	TR-655	3M™ Versaflo™ TR-655 Rugzak adapter	Stuk	1	1	41,62
TR-662	TR-662	3M™ Versaflo™ TR-662 Vonkenvanger	Stuk	2	2	9,18
TR-971	TR-971	3M™ Versaflo™ TR-971 Debietindicator	Stuk	1	1	24,79

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Versaflo™ TR-300 Powered Air System

### Stap 1: Versaflo™ TR-300 Powered Air Turbo motorunit

De lichtgewicht 3M™ Versaflo™ TR-300 motorunit, beschermt tegen stof en tegen bepaalde gassen en dampen die weliswaar niet gevaarlijk zijn, maar wel hinderlijk. Kies tussen het startpakket dat bestaat uit de complete motorunit, een stof- en voorfilter, een standaard riem, een duurzame batterij, enkelvoudige oplader en een flexibele ademslang (TR-302E/TR-3712E/TR-3600/TR-325/TR332/TR-341E/BT-30) en kies zelf uw M of S-serie hoofdkap of stel zelf uw systeem samen door de stappen te volgen.

Voor al uw verzoeken omtrent reparaties en andere serviceactiviteiten van de Versaflo TR-300 motorunit, kunt u terecht bij onze partner HOUWELING VEILIGHEID, gevestigd te Apeldoorn.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-302E+	TR-302E+	3M™ Versaflo™ TR-300+ Turbo Motorunit, TR-302E+	Stuk	1	1	388,94
TR-315E+	TR-315E+	3M™ Versaflo™ TR 315E+ Starterspakket	Stuk	1	1	875,09

### Stap 2: Versaflo™ TR-300 Riem opties

Optioneel kunt u een andere riem kiezen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BPK-01	BPK-01	3M™ BPK-01 Rugzak voor motorunit	Stuk	1	1	77,30
TR-325	TR-325	3M™ TR-325 Standaard Riem	Stuk	1	1	21,85
TR-326	TR-326	3M™ TR-326 Leren Riem	Stuk	1	1	51,95
TR-327	TR-327	3M™ TR-327 Easy-Clean Riem	Stuk	1	1	56,29
TR-329	TR-329	3M™ TR-329 Bretellen tbv riem	Stuk	1	1	98,87

### Stap 3: Versaflo™ TR-300 Batterij opties

Kies uw batterij



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-330	TR-330	3M™ TR-330 Standaard Batterij	Stuk	1	1	183,37
TR-332	TR-332	3M™ TR-332 Batterij met Hoge Capaciteit	Stuk	1	1	272,15

# Ademhalingsssystemen

## Stap 4: Versaflo™ TR-300 Oplader opties

Kies uw oplader



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-340	TR-340	3M™ TR-340 Laadstation enkelvoudig zonder voeding	Stuk	1	1	139,64
TR-341E	TR-341E	3M™ TR-341E Oplaatkit laadstation enkelvoudig met voeding	Stuk	1	1	199,41
TR-344	TR-344E	3M™ TR-344 Laadstation meervoudig (4X) met voeding (hoge capaciteit)	Stuk	1	1	797,63

## Stap 5: Versaflo™ TR-300 Filter opties

Kies uw filter



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-3600	TR-3600	3M™ TR-3600 Voorfilter	Stuk	10	100	1,55
TR-362	TR-362	3M™ TR-362 Vonkenvanger	Stuk	1	1	8,32
TR-371+	TR-371+	3M™ Versaflo™ TR-371+ Filterdeksel	Stuk	1	1	18,41
TR-3712	TR-3712E	3M™ TR-3712E P-filter tegen stof	Stuk	1	5	29,81
TR-3802	TR-3802E	3M™ TR-3802E P3-Filter tegen stof/hinderlijke geuren van organische dampen	Stuk	1	5	34,23
TR-380	TR-380	3M™ TR-380 Filter Surround Gasket	Stuk	1	10	2,37
TR-3822	TR-3822E	3M™ Filter TR-3822E tegen stof/hinderlijke geuren van zure gassen/ HF	Stuk	1	5	36,64

## Stap 6: Versaflo™ Luchtsslagen

Kies uw luchtslang

- Sluit de hoofdkap aan op het luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-20L	BT-20L	3M™ BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-20S	BT-20S	3M™ BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-30	BT-30	3M™ BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	Stuk	1	1	60,18
BT-40	BT-40	3M™ BT-40 Ademslang duurzaam	Stuk	1	1	112,34
BT-922	BT-922	3M™ BT-922 Wegwerpbaar beschermhoes	Stuk	5	5	3,33
BT-926	BT-926	3M™ BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	Stuk	1	1	77,83
BT-927	BT-927	3M™ BT 927 Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes	Stuk	1	1	102,00
S22271	S-222	3M™ S-222 Ademslang	Stuk	1	1	275,91

# Ademhalingsystemen

## Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ M Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-106	M-106	3M™ M-106 Vizerhelm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	204,40
M-107	M-107	3M™ M-107 Vizerhelm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	204,40
M-306	M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	339,52
M-307	M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	339,52
M-406	M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam	Stuk	1	1	479,76
M-407	M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend	Stuk	1	1	513,25

## Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ S Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-133L	S-133L	3M™ S-133L Geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	1	1	39,79
S-133S	S-133S	3M™ S-133S Geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	1	1	39,79
S-333LG	S-333LG	3M™ S-333LG Duurzame geïntegreerde hoofdkap M/L (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-333SG	S-333SG	3M™ S-333SG Duurzame geïntegreerde hoofdkap S/M (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-433L-5	S-433L-5	3M™ S-433L-5 Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	5	150	69,34
S-433L	S-433L	3M™ S-433L Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	76,16
S-433S	S-433S	3M™ S-433S Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	76,16
S-533L	S-533L	3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	85,26
S-533S	S-533S	3M™ S-533S Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	84,96
S-605-10	S-605	3M™ S-605 Vervangkappen voor S-655	Stuk	10	10	35,13
S-655	S-655	3M™ S-655 Premium hoofdkap met schouderbedekking	Stuk	1	1	82,85
S-657	S-657	3M™ S-657 Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking	Stuk	1	1	80,81
S-707-10	S-707	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	10	10	38,45
S-757	S-757	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	1	1	84,82
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72
S-957L	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	5	20	2,22
S-957S	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	5	20	2,22



# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-116	M-116	3M™ M-116 Luchtstroomdeflector tbv M100 helm	Stuk	1	1	12,96
M-150	M-150	3M™ M-150 Hoofdarnas tbv M100 helm	Stuk	1	1	31,85
M-154	M-154	3M™ M-154 Voorhoofdafdichting	Stuk	1	1	18,79
M-316	M-316	3M™ M-316 Luchtstroomdeflector tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	15,71
M-350	M-350	3M™ M-350 Hoofdarnas tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	50,99
M-354	M-354	3M™ M-354 Voorhoofdafdichting tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	33,52
M-441	M-441	3M™ M-441 Vizierafdichting tbv M400 helm	Stuk	1	1	10,92
M-444	M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm	Stuk	1	1	41,95
M-447	M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking	Stuk	1	1	155,48
M-448	M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking	Stuk	1	1	96,62
M-919	M-919	3M™ M-919 Vizierframeknoppen	Doos 10 st	1	1	16,83
M-920	M-920	3M™ M-920 Vizierframeset	Stuk	1	1	49,65
M-921	M-921	3M™ M-921 Vizierafdichting	Stuk	5	5	4,56
M-927	M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier	Stuk	5	5	31,12
M-928	M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	1,49
M-935	M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	16,14
M-936	M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-937	M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-956	M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	Stuk	10	10	3,94
M-957	M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	Pak 20 st	1	1	4,75
M-958	M-958	3M™ M-958 Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800	Paar	1	4	16,69
M-960	M-960	3M™ M-960 Draaimechanisme vizier	Stuk	1	1	27,23
M-961	M-961	3M™ M-961 Overvizierframe	Stuk	1	1	84,15
M-967	M-967	3M™ M-967 Gold overvizier UV/IR (Shade 5)	Stuk	1	1	123,32
M-972	M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking	Stuk	1	1	29,43
M-973	M-973	3M™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-300	Stuk	1	1	370,26
M-975	M-975	3M™ M-975 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-400	Stuk	1	1	350,06
M-976	M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking	Stuk	1	1	34,72
M-985	H31P3AF	3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met helmbevestiging t.b.v. Versaflo M100 M300 & Speedglas 9100MP	Stuk	1	6	24,54
MT53V/1	MT53V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch M-300	Stuk	1	1	83,23
MT7V/1	MT7V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch voor M-300	Stuk	1	1	112,36
Z3AF	Z3AF	3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflo hoofdkap	Stuk	20	20	9,13

VE = Verkoop eenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018

# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen

Accessoires & onderdelen voor de 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-605-10	S-605	3M™ S-605 Vervangkappen voor S-655	Stuk	10	10	35,13
S-607-10	S-607	3M™ S-607 Vervangkappen voor S-657	Stuk	10	10	36,16
S-707-10	S-707	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	10	10	38,45
S-805E-5	S-805-5	3M™ S-805E Vervangkappen voor S-855E, Grijs	Stuk	5	5	83,90
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72
S-920L	S-920L	3M™ S-920L Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-920S	S-920S	3M™ S-920S Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-922	S-922	3M™ S-922 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-953	S-953	3M™ S-953 Zweetband tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	2,22
S-954	S-954	3M™ S-954 Zweetband verkleinend tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	3,56
S-955	S-955	3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	1	5	8,28
S-956	S-956	3M™ S-956 Afdichtingsring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	5	5	1,44
S-957L	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	5	20	2,22
S-957S	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	5	20	2,22

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Versaflo™ Supplied Air System

### Stap 1: Regelventiel met riem

Met de 3M Versaflo V-100 en V-200 regelventielen kunnen gebruikers de lucht ofwel afkoelen (V100) ofwel verwarmen (V-200). Dit kan met maar liefst 28° C, waardoor ze de ideale keuze zijn voor werknemers die blootgesteld worden aan extreem hoge of lage omgevingstemperaturen. Het Versaflo V-500 regelventiel zorgt voor een individueel aanpasbare, permanent gecontroleerde luchtstroom. Voor het regelventiel is een werkdruk van 3,5-8 bar nodig. Het is uiterst stil dankzij de geïntegreerde geluidsdemper (<65 dBA). Een geïntegreerd fluïdsignaal waarschuwt de gebruiker voor een lage luchtstroom in de hoofdkap. Het modulaire zorgt ervoor dat u stap voor stap naar uw eigen wensen uw systeem kunt opbouwen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
V-100E	V-100E	3M™ Versaflo™ V-100 Regelventiel verkoeler + riem en kussen	Stuk	1	1	484,42
V-200E	V-200E	3M™ Versaflo™ V-200 Regelventiel verwarmder + riem en kussen	Stuk	1	1	620,14
V-500E	V-500E	3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel + riem	Stuk	1	1	319,65

### Stap 2: Luchttoevoer koppelingen


Kies uw aansluiting luchttoevoer



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5301252P	530-12-52P	3M™ Koppeling Rectus '25'- ¼" BSP mannelijk	Stuk	1	1	44,52
5301253P	530-12-53P	3M™ Koppeling Rectus 95 ¼ BSP mannelijk (plug)	Stuk	3	3	23,67

### Stap 3: Luchttoevoer slangen

Kies uw luchttoevoerslangen (zonder koppeling)



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
3080030P	308-00-30P	3M™ Lucht slang standaard (10 mtr)	Stuk	1	1	97,45
3080031P	308-00-31P	3M™ Lucht slang standaard (30 mtr)	Stuk	1	1	185,50
3080040P	308-00-40P	3M™ 7.5 Lucht slang spiraalvormig	Stuk	1	1	151,94
3080072P	308-00-72P	3M™ Lucht slang antistatisch+hoge temperatuur (10 mtr)	Stuk	1	1	280,93

# Ademhalingsystemen

## Stap 4: Koppelingen

Kies uw koppelingen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
3120300P	312-03-00P	3M <sup>™</sup> Koppeling 3 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad	Stuk	3	3	54,92
3120301P	312-03-01P	3M <sup>™</sup> Koppeling 2 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad	Stuk	3	3	25,57
5301281P	530-12-81P	3M <sup>™</sup> Koppeling Rectus 95 plug+houder, 3/8" BSP	Stuk	3	3	97,40
5301282P	530-12-82P	3M <sup>™</sup> Koppeling Rectus 25 plug + houder, 3/8" BSP	Stuk	3	3	94,62

## Stap 5: Aircare Filtereenheden (optional)

Kies uw Aircare filtereenheden. De 3M Aircare Filtereenheid kan worden gebruikt met 3M systemen voor verse luchttoevoer V500, V200, V100 en S200, die aangesloten zijn op adembare compressorlucht.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ACU-03	ACU-03	3M <sup>™</sup> Aircare <sup>™</sup> ACU-03 Filtereenheid wandmontage	Stuk	1	1	584,57
ACU-04	ACU-04	3M <sup>™</sup> Aircare <sup>™</sup> ACU-04 Filtereenheid vloermontage	Stuk	1	1	678,95
ACU-10	ACU-10	3M <sup>™</sup> ACU-10 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-14	ACU-14	3M <sup>™</sup> ACU-14 Drukmeter premium	Stuk	1	1	60,86
ACU-20	ACU-20	3M <sup>™</sup> Aircare <sup>™</sup> ACU-20 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-22	ACU-22	Stekkerconsole T-vormig	Stuk	1	1	31,21

## Stap 6: VersaFlo™ Luchtslangen

Kies uw luchtslang

- Sluit de hoofdkap aan op het luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-20L	BT-20L	3M <sup>™</sup> BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-20S	BT-20S	3M <sup>™</sup> BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	Stuk	1	1	48,83
BT-30	BT-30	3M <sup>™</sup> BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	Stuk	1	1	60,18
BT-40	BT-40	3M <sup>™</sup> BT-40 Ademslang duurzaam	Stuk	1	1	112,34
BT-922	BT-922	3M <sup>™</sup> BT-922 Wegwerpbaar beschermhoes	Stuk	5	5	3,33
BT-926	BT-926	3M <sup>™</sup> BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend	Stuk	1	1	77,83
BT-927	BT-927	3M <sup>™</sup> BT 927 Stralingswarmtebestendige ademslangbeschermhoes	Stuk	1	1	102,00

# Ademhalingsystemen

## Stap 7a: Versaflo™ Hoofdkappen (M-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ M Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-106	M-106	3M™ M-106 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	204,40
M-107	M-107	3M™ M-107 Vizierhelm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	204,40
M-306	M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	339,52
M-307	M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	339,52
M-406	M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam	Stuk	1	1	479,76
M-407	M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend	Stuk	1	1	513,25

## Stap 7b: Versaflo™ Hoofdkappen (S-Series)

Kies uw 3M™ Versaflo™ S Serie Hoofdkap



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-133L	S-133L	3M™ S-133L Geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	1	1	39,79
S-133S	S-133S	3M™ S-133S Geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	1	1	39,79
S-333LG	S-333LG	3M™ S-333LG Duurzame geïntegreerde hoofdkap M/L (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-333SG	S-333SG	3M™ S-333SG Duurzame geïntegreerde hoofdkap S/M (grijs)	Stuk	1	1	76,87
S-433L	S-433L	3M™ S-433L Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	76,16
S-433S	S-433S	3M™ S-433S Geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	76,16
S-533L	S-533L	3M™ S-533L Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking M/L	Stuk	1	1	85,26
S-533S	S-533S	3M™ S-533S Duurzame geïntegreerde hoofdkap met schouderbedekking S/M	Stuk	1	1	84,96
S-655	S-655	3M™ S-655 Premium hoofdkap met schouderbedekking	Stuk	1	1	82,85
S-657	S-657	3M™ S-657 Premium hoofdkap met dubbele schouderbedekking	Stuk	1	1	80,81
S-757	S-757	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	1	1	84,82
S-855E	S-855E	3M™ S-855E Premium hoofdkap met schouderbedekking (grijs)	Stuk	1	1	162,72

# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ Luchtaangedreven systemen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ Luchtaangedreven systemen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0230551P	023-05-51P	3M™ Filterpak	Stuk	5	5	39,47
0230635P	023-06-35P	3M™ Moffelkit voor Vortemp / V200	Stuk	1	1	77,58
3010062P	301-00-62P	3M™ Riem standaard, 50 mm	Stuk	1	5	21,83
615464	023-06-30P	3M™ Moffelkit voor Vortemp / V100	Stuk	1	1	84,44

# Ademhalingsssystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen

Accessoires voor 3M™ Versaflo™ M Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-116	M-116	3M™ M-116 Luchtstroomdeflector tbv M100 helm	Stuk	1	1	12,96
M-150	M-150	3M™ M-150 Hoofdarnas tbv M100 helm	Stuk	1	1	31,85
M-154	M-154	3M™ M-154 Voorhoofdafdichting	Stuk	1	1	18,79
M-316	M-316	3M™ M-316 Luchtstroomdeflector tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	15,71
M-350	M-350	3M™ M-350 Hoofdarnas tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	50,99
M-354	M-354	3M™ M-354 Voorhoofdafdichting tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	33,52
M-441	M-441	3M™ M-441 Vizierafdichting tbv M400 helm	Stuk	1	1	10,92
M-444	M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm	Stuk	1	1	41,95
M-447	M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking	Stuk	1	1	155,48
M-448	M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking	Stuk	1	1	96,62
M-919	M-919	3M™ M-919 Vizierframeknoppen	Doos 10 st	1	1	16,83
M-920	M-920	3M™ M-920 Vizierframeset	Stuk	1	1	49,65
M-921	M-921	3M™ M-921 Vizierafdichting	Stuk	5	5	4,56
M-927	M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier	Stuk	5	5	31,12
M-928	M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	1,49
M-935	M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	16,14
M-936	M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-937	M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm	Stuk	5	5	20,80
M-956	M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop	Stuk	10	10	3,94
M-957	M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800	Pak 20 st	1	1	4,75
M-958	M-958	3M™ M-958 Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800	Paar	1	4	16,69
M-960	M-960	3M™ M-960 Draaimechanisme vizier	Stuk	1	1	27,23
M-961	M-961	3M™ M-961 Overvizierframe	Stuk	1	1	84,15
M-967	M-967	3M™ M-967 Gold overvizier UV/IR (Shade 5)	Stuk	1	1	123,32
M-972	M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking	Stuk	1	1	29,43
M-973	M-973	3M™ M-973 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-300	Stuk	1	1	370,26
M-975	M-975	3M™ M-975 Stralingswarmtebestendige hoofd- en schouderbedekking voor M-400	Stuk	1	1	350,06
M-976	M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking	Stuk	1	1	34,72
M-985	H31P3AF	3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met helmbevestiging t.b.v. Versaflo M100 M300 & Speedglas 9100MP	Stuk	1	6	24,54
MT53V/1	MT53V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch M-300	Stuk	1	1	83,23
MT7V/1	MT7V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch voor M-300	Stuk	1	1	112,36
Z3AF	Z3AF	3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflo hoofdkap	Stuk	20	20	9,13

VE = Verkoop eenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018



# Ademhalingsystemen

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen

Accessoires & onderdelen voor de 3M™ Versaflo™ S Serie Helmen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S-605-10	S-605	3M™ S-605 Vervangkappen voor S-655	Stuk	10	10	35,13
S-607-10	S-607	3M™ S-607 Vervangkappen voor S-657	Stuk	10	10	36,16
S-707-10	S-707	3M™ S-707 Vervangkappen voor S-757	Stuk	10	10	38,45
S-805E-5	S-805-5	3M™ S-805E Vervangkappen voor S-855E, Grijs	Stuk	5	5	83,90
S-920L	S-920L	3M™ S-920L Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-920S	S-920S	3M™ S-920S Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-922	S-922	3M™ S-922 Verwijderbare vizierbeschermfolie	Stuk	10	40	2,60
S-953	S-953	3M™ S-953 Zweetband tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	2,22
S-954	S-954	3M™ S-954 Zweetband verkleinend tbv premium hoofdkap	Stuk	5	20	3,56
S-955	S-955	3M™ S-955 Buitenring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	1	5	8,28
S-956	S-956	3M™ S-956 Afdichtingsring luchtstroomregelaar premium hoofdkappen	Stuk	5	5	1,44
S-957L	S-957L	3M™ S-957L Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap M/L	Stuk	5	20	2,22
S-957S	S-957S	3M™ S-957S Zweetband tbv geïntegreerde hoofdkap S/M	Stuk	5	20	2,22

# Ademhalingsssystemen

## 3M™ S-200+ Verse luchtsystemen

### Stap 1: 3M™ S-200+ Verse luchtsysteem

Kies uw luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S200+	S-200+	3M™ S-200+ Verseluchtsysteem	Stuk	1	1	467,14
S212	S-212	3M™ S-212 Regelventiel	Stuk	1	1	266,12

### Stap 2: Halfgelaats- of volgelaatsmasker voor S-200+ Verse luchtsysteem

Kies uw ademhalingsmasker



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
6100	6100	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6100, small	Stuk	1	8	18,92
6200	6200	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6200, medium	Stuk	1	8	18,92
6300	6300	3M™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker 6300, large	Stuk	1	8	18,92
6501	6501	3M™ 6501 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	27,80
6501QL	6501QL	3M™ 6501 QL Herbruikbaar masker siliconenrubber met QL optie	Stuk	1	10	30,06
6502	6502	3M™ 6502 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	27,80
6502QL	6502QL	3M™ 6502 QL Herbruikbaar masker siliconenrubber met QL optie	Stuk	1	10	30,66
6503	6503	3M™ 6503 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	27,80
6503QL	6503QL	3M™ 6503 QL Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	30,66
6700S	6700	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker 6700, siliconenrubber, small	Stuk	1	4	130,32
6800S	6800	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker 6800, siliconenrubber, medium	Stuk	1	4	130,32
6900S	6900	3M™ Herbruikbaar volgelaatsmasker 6900, siliconenrubber, large	Stuk	1	4	130,32
7501	7501	3M™ 7501 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	34,31
7502	7502	3M™ 7502 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	34,31
7503	7503	3M™ 7503 Herbruikbaar masker siliconenrubber	Stuk	1	10	34,31
7907S	7907S	3M™ 7907S Herbruikbaar masker	Stuk	1	1	260,34

# Ademhalingsystemen

## Stap 3: Filters voor S-200+ Verse luchtsysteem

Kies uw filter



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2125	2125	3M <sup>™</sup> Stoffilter 2125, P2 R	Paar	1	40	7,83
2128	2128	3M <sup>™</sup> Stoffilter 2128, P2 R, ozon, organische damp, zure gassen	Paar	1	40	9,17
2135	2135	3M <sup>™</sup> Stoffilter 2135, P3 R	Paar	1	40	9,68
2138P3	2138	3M <sup>™</sup> Stoffilter 2138, P3 R, ozon, organische damp, zure gassen	Paar	1	40	11,23
5925	5925	3M <sup>™</sup> Stoffilter 5925, P2 R	Paar	1	40	6,75
5935	5935	3M <sup>™</sup> Stoffilter 5935, P3 R	Paar	1	40	8,43
6035	6035	3M <sup>™</sup> 6035 Stoffilter	Paar	1	40	10,55
6038	6038	3M <sup>™</sup> 6038 Combifilter	Paar	1	40	15,74
6051	6051	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6051, A1	Paar	1	32	11,41
6051i	6051i	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6051i, A1, met Service Life Indicator	Paar	1	32	14,19
6054	6054	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6054, K1	Paar	1	32	13,50
6055	6055	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6055, A2	Paar	1	32	13,60
6055i	6055i	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6055i, A2, met Service Life Indicator	Paar	1	32	16,66
6057	6057	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6057, ABE1	Paar	1	32	12,36
6059	6059	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6059, ABEK1	Paar	1	32	13,87
6075	6075	3M <sup>™</sup> Gas- en dampfilter 6075, A1 en formaldehyde	Paar	1	32	13,22
6091	6091	3M <sup>™</sup> 6091 Gas-, damp- en stoffilter A1P3 R	Stuk	4	32	12,24
6092	6092	3M <sup>™</sup> 6092 Gas-, damp- en stoffilter A1B1E1K1P3 R + formaldehyde	Stuk	4	32	15,05
6095	6095	3M <sup>™</sup> 6095 Gas-, damp- en stoffilter A2P3 R	Stuk	4	32	13,52
6096	6096	3M <sup>™</sup> 6096 Gas- en dampfilter kwikdamp en stof	Paar	2	16	23,45

## Stap 4: Ademslang voor S-200+ Verse luchtsysteem

Kies uw ademslang. Wanneer u de ademslang heeft gekozen, kies dan de juiste koppeling.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
3080030P	308-00-30P	3M <sup>™</sup> Lucht slang standaard (10 mtr)	Stuk	1	1	97,45
3080031P	308-00-31P	3M <sup>™</sup> Lucht slang standaard (30 mtr)	Stuk	1	1	185,50
3080040P	308-00-40P	3M <sup>™</sup> 7.5 Lucht slang spiraalvormig	Stuk	1	1	151,94
3080072P	308-00-72P	3M <sup>™</sup> Lucht slang antistatisch+hoge temperatuur (10 mtr)	Stuk	1	1	280,93
S22271	S-222	3M <sup>™</sup> S-222 Ademslang	Stuk	1	1	275,91

# Ademhalingsssystemen

## Accessoires voor S-200+ Verse luchtsysteem

Accessoires voor het 3M™ S-200™ Verse luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
107FF	107	3M™ 107 Draag-/ Bewaartas volgelaatsmasker	Stuk	1	10	40,84
3120300P	312-03-00P	3M™ Koppeling 3 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad	Stuk	3	3	54,92
3120301P	312-03-01P	3M™ Koppeling 2 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad	Stuk	3	3	25,57
5301281P	530-12-81P	3M™ Koppeling Rectus 95 plug+houder, 3/8" BSP	Stuk	3	3	97,40
ACU-03	ACU-03	3M™ Aircare™ ACU-03 Filtereenheid wandmontage	Stuk	1	1	584,57
ACU-04	ACU-04	3M™ Aircare™ ACU-04 Filtereenheid vloermontage	Stuk	1	1	678,95
ACU-10	ACU-10	3M™ ACU-10 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-14	ACU-14	3M™ ACU-14 Drukmeter premium	Stuk	1	1	60,86
ACU-20	ACU-20	3M™ Aircare™ ACU-20 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
FCB01	FCB-01	3M™ FCB-01 Flow Check Bag	Stuk	1	1	47,63

## Individuele systemen voor ademhalingsbescherming

### 3M™ Powerflow™ 7900PF Motoraangedreven systeem

De 3M™ Powerflow™ 7900PF is een motoraangedreven systeem, waarbij de motorunit aan de voorkant van het masker is aangesloten. Het biedt betrouwbare bescherming voor zowel de luchtwegen als het gelaat. Dit systeem beschermt uw luchtwegen, gezicht en ogen op effectieve, robuuste en betrouwbare wijze tegen gevaren bij het hanteren en verwijderen van asbest. Het Powerflow compleet systeem bestaat onder andere uit een volgelaatsmasker, motorunit, batterij, batterijlader, filter en draagkoffer.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4500002P	450-00-02P	3M™ P3 Filter	Stuk	12	36	12,36
7893	7893	3M™ 7893 Hoofdbandenstel	Stuk	1	2	84,07
7895	7895	3M™ 7895 Spreekdiafragmakit	Stuk	1	2	99,39
7900PF	7900PF	3M™ Powerflow compleet systeem	Stuk	1	1	1.033,12
7927	7927	3M™ 7927 Venster	Stuk	1	5	97,98
7992	7992	3M™ 7992 Vensterbescherming	Stuk	100	100	1,63
BAT-25	BAT-25	3M™ Batterij NiMH Powerflow	Stuk	1	1	425,56
CHG-03	CHG-03	3M™ CHG-03 Batterijlader	Stuk	1	1	132,45

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Aircare™ Filtereenheid

De filtereenheid is beschikbaar als een vrijstaande - of aan de wand gemonteerde unit en kan worden gebruikt met de 3M systemen voor verseluchttoevoer V500, V200, V100 en S200+ die aangesloten zijn op adembare compressorlucht.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ACU-03	ACU-03	3M™ Aircare™ ACU-03 Filtereenheid wandmontage	Stuk	1	1	584,57
ACU-04	ACU-04	3M™ Aircare™ ACU-04 Filtereenheid vloermontage	Stuk	1	1	678,95
ACU-10	ACU-10	3M™ ACU-10 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-14	ACU-14	3M™ ACU-14 Drukmeter premium	Stuk	1	1	60,86
ACU-20	ACU-20	3M™ Aircare™ ACU-20 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-22	ACU-22	Stekkerconsole T-vormig	Stuk	1	1	31,21

## Filters voor 3M™ Airstream™ Helmen

Verbruiksartikelen voor de 3M™ Airstream™



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0602200P	060-22-00P	3M™ Voorfilter	Stuk	10	100	1,44
0602304P	060-23-04P	3M™ Hoofdfilter tbv AH4, AH4-A, AH7, AH11	Stuk	10	40	17,92
0602306P	060-23-06P	3M™ Hoofdfilter tbv AH1, AH10 IS	Stuk	10	40	10,92
0602311P	060-23-11P	3M™ Hoofdfilter met actief kool tbv AH7, AH50	Stuk	5	20	52,13

## Accessoires & onderdelen voor 3M™ Airstream™ Helmen

Accessoires & onderdelen voor de 3M™ Airstream™



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
0600400P	060-04-00P	3M™ Airstream Motor +kabel tbv AH1	Stuk	1	1	247,77
0600404P	060-04-04P	3M™ Airstream Motor +kabel tbv AH4, AH4-A, AH7, AH50	Stuk	1	1	283,49
0603205P	060-32-05P	3M™ Hoofdbandenstel	Stuk	1	5	36,57
0604406P	060-44-06P	3M™ Motorhuiskabel	Stuk	1	1	29,79
0604504P	060-45-04P	3M™ Gelaatsafdichting tbv AH4	Stuk	10	10	3,72
0604902P	060-49-02P	3M™ Slaapafdichtingen tbv AH1, AH10 IS	Stuk	10	10	5,16
0604952P	060-49-52P	3M™ Slaapafdichtingen en dragers	Stuk	5	5	22,22
0613602P	061-36-02P	3M™ Bevestigingsframe lasruit tbv HT-748	Stuk	4	4	4,70

# Ademhalingsystemen

## 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorangedreven Ademhalingssysteem

De 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorunit vormt in combinatie met het 3M™ 7900PF volgelaatsmasker en de 3M™ Versaflo™ BT- 50 ademslang een motorangedreven ademhalingssysteem tegen stofdeeltjes, organische gassen en dampen. Het systeem is specifiek bedoeld voor gebruik in omgevingen waar gevaarlijk stof, hoge concentraties stof, of organische dampen kunnen voorkomen (TM3 bescherming). Beschikbaar in 2 starterkits (1 met A1P filter en 1 met P filters) of los samen te stellen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR-603E	TR-603E	3M™ Versaflo™ Turbo Unit, TR-603E-ASB TR-603E-ASB, 1/cs	Stuk	1	1	638,81
TR-615E	TR-615E	3M™ Versaflo™ Starter Kit P, TR-615E-ASB	Stuk	1	1	1.564,76

## Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorangedreven Ademhalingssysteem

Onderdelen & accessoires voor 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorangedreven Ademhalingssysteem

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BT-50	BT-50	3M™ Tight-Fitting Ademslang, BT-50	Stuk	1	1	134,64
STC-01	STC-01	3M™ Storage Case, STC-01	Stuk	1	1	203,70
TR-972	TR-972	3M™ Versaflo™ TR-972 Debietindicator	Stuk	1	1	24,79

## Hoofdkappen

### 3M™ HT-Serie Las- en hoofdkappen

De hoofdkappen van de HT-serie van 3M bieden niet alleen ademhalingsbescherming, maar ook bescherming voor gelaat, ogen en tegen inslagen bij metaalbewerking en -productie. Door de verschillende omklap- en filtermechanismen kunt u uw werk inspecteren terwijl het grootste gebied beschermd wordt tegen straling en vonken. De HT-629 en HT-639 zijn lashelmen die standaard worden geleverd met heldere vizieren. Beide hoofdkappen hebben houders die het mogelijk maken om gebruik te maken van automatisch donkerkleurende lasfilters van 3M™ Speedglas™ of passieve lasfilters.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
HT-622	HT-622	3M™ HT 622 Laskap met een lasruit kleur 8 en een vizier kleur 1.7	Stuk	1	1	273,94
HT-629	HT-629	3M™ HT-629 Laskap met groot helder vizier en opklapframe zonder lasfilter	Stuk	1	1	310,53

# Ademhalingsystemen

## 3M™ HT-600 Serie Verbruiksartikelen en onderdelen

Onderdelen en accessoires voor de HT Serie Laskappen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
CMF-09	CMF09	3M™ Zweetband tbv HT-600 laskappen	Paar	5	5	10,17
FSL-22	FSL-22	3M™ Gezichtsafdichting tbv HT-629 laskap	Stuk	1	1	50,47
FSL-23	FSL-23	3M™ FSL-23 Gelaatsafdichting voor HT-639	Stuk	1	1	50,47
HTS-19	HTS-19	3M™ Hoofdharnas componenten	Stuk	1	1	30,53
VIS-21	VIS-21	3M™ Vizier tbv HT-629 laskappen kleur 1	Stuk	1	5	27,60

## Accessoires voor niet meer verkrijgbare systemen

### 3M™ S-200 Verselucht systeem

Accessoires & onderdelen voor het 3M™ S-200 Verse luchtsysteem



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
C251	C251	3M™ C251 Hogedrukslang 10 m	Stuk	1	1	150,30
C253	C253	3M™ C253 Hogedrukslang 30 m	Stuk	1	1	285,42
C340	C-340	3M™ C-340 Overloopventiel	Stuk	1	1	32,77
S221	S-221	3M™ S-221 Ademslang	Stuk	1	1	180,95





**Lasveiligheid**

## 3M™ Speedglas™ 9100 Laskappen

### 3M™ Speedglas™ 9100 Laskappen

De toonaangevende 9100 generatie 3M™ Speedglas™ Laskappen met automatisch donkerkleurend lasfilter heeft diverse unieke eigenschappen voor een hoog draag- en gebruikscomfort voor de lasser:

- hoofdband met vele instellingsmogelijkheden zodat deze zich optimaal naar het hoofd vormt
- uitstekende bescherming aan hals, oren en zijkant van de nek
- extra grote SideWindows verhogen het gezichtsveld
- openingen in de laskap voeren de uitgedemde lucht af waardoor er minder hitteopbouw in de kap is

Bekroond design: Reddot Design Award 2009 en iF Product Design Award 2009.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
500005	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	347,77
500015	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	415,18
500025	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	481,90
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi	73 × 107 mm	Stuk	1	1	525,40
501105	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap met Speedglas Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	398,69
501115	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap met Speedglas Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	463,59
501125	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap met Speedglas Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	531,11
501805	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW met Speedglas Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	401,78
501815	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	466,68
501825	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	533,18
501826	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXi kleur 5, 8, 9-13	73 × 107 mm	Stuk	1	1	579,77

### 3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskappen

De 3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap is de ideale laskap voor lassen en slijpen. Deze laskap is voorzien van een 'flip-up' functie waarbij de lasser een extra groot beschermend vizier heeft – 17,3 cm x 10,2 cm – voor bijvoorbeeld snijwerkzaamheden. Dit vizier is 60% groter dan bij de vorige generatie 3M™ Speedglas™ 9002 FlexView Laskappen, en geeft een zeer groot gezichtsveld, in alle richtingen. De 3M™ Speedglas™ 9100 FX kap heeft een laag profiel in opgeklapte positie, dat zorgt voor een betere balans en vermindering van eventuele nek- en schouderklachten. De kap voelt lichter aan en biedt de lasser veel comfort. Bekroond design: Reddot Design Award 2012 en iF Product Design Award 2012.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
500005	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	347,77
500015	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	415,18
500025	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	481,90
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi	73 × 107 mm	Stuk	1	1	525,40
541805	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW met Speedglas Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	587,83
541815	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	653,37
541825	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	718,92
541826	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXi kleur 5, 8, 9-13	73 × 107 mm	Stuk	1	1	765,73

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap

Permanente hoofdbescherming voor lassers.

Geen compromis meer: Niet meer lassen zonder hoofdbescherming en geen laskap meer dragen wanneer het niet nodig is.

De 3M™ Speedglas™ Quick Release (QR) Rail is ontworpen om te passen op de meest gebruikte veiligheidshelmen en kan snel vastgemaakt worden aan de helm via een afneembaar mechanisme. Wanneer de rail gemonteerd is, kunt u de laskap eenvoudig bevestigen of losmaken terwijl u uw veiligheidshelm ophoudt voor de overige taken.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
500005	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 x 93 mm	Stuk	1	1	347,77
500015	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	415,18
500025	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	481,90
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi	73 x 107 mm	Stuk	1	1	525,40
583605	3M™ Speedglas™ 9100V QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm		Stuk	1	1	473,89
583615	3M™ Speedglas™ 9100X QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm		Stuk	1	1	538,79
583625	3M™ Speedglas™ 9100XX QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm		Stuk	1	1	603,70
583626	3M™ Speedglas™ 9100XXi QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm		Stuk	1	1	689,06

## 3M™ Speedglas™ 9100 Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
110010	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 10		Stuk	2	2	3,87
110011	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 11		Stuk	2	2	3,87
110012	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 12		Stuk	2	2	3,87
110013	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 13		Stuk	2	2	3,87
126000	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde Speedglas 100P+9100P en buitenzijde 3M™ Speedglas™10V+WS		Stuk	12	12	1,23
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleece +klittenband		Stuk	2	2	5,41
168015	3M™ Speedglas™ 9100 Zweetband fleece katoen		Stuk	3	3	4,52
169005	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	55,53
169006	3M™ Speedglas™ 9100 FX Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	44,82
169007	3M™ Speedglas™ 9100 FX Hoofdbescherming extra lang TecaWeld		Stuk	1	1	81,45
169010	3M™ Speedglas™ 9100 Keel- en oorbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	49,35
169100	3M™ Speedglas™ Monnikskap TecaWeld		Stuk	1	1	60,27
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0		Stuk	1	1	21,44
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5		Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0		Stuk	1	1	21,44
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5		Stuk	1	1	21,44
171024	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 3,1		Stuk	1	1	21,44
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen		Stuk	2	2	3,74
500005	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 x 93 mm	Stuk	1	1	347,77



## 3M™ Speedglas™ 9100 Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
500015	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 x107mm	Stuk	1	1	415,18
500025	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 x107mm	Stuk	1	1	481,90
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi	73 x 107 mm	Stuk	1	1	525,40
500126	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi + Silver Front		Stuk	1	1	551,68
523000	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier Speedglas 9100FX		Stuk	5	5	10,97
523001	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier anti-damp Speedglas 9100FX		Stuk	5	5	14,56
523010	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier Speedglas 9100FX		Stuk	1	100	10,53
526000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde (standaard ) voor 9100 Laskappen		Stuk	10	10	2,74
526010	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde (standaard) voor 9100 Laskappen		Stuk	1	200	2,64
527000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra krasbestendig Speedglas 9100		Stuk	10	10	4,01
527001	3M™ Speedglas™ Beschermrut 9100 buitenzijde extra krasbestendig +		Stuk	10	10	4,81
527070	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde (hittebestendig) voor 9100 Laskappen		Stuk	10	10	4,31
528005	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100V	50 x 117mm	Stuk	5	5	2,83
528006	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100V	50 x 117mm	Stuk	3	3	10,38
528007	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas 9100V	50 x 117mm	Stuk	3	3	10,38
528015	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100X	61 x 117mm	Stuk	5	5	3,11
528016	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100X	61 x 117mm	Stuk	3	3	10,85
528017	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas 9100X	61 x 117mm	Stuk	3	3	10,85
528025	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100XX	77 x 117mm	Stuk	5	5	3,54
528026	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100XX	77 x 117mm	Stuk	3	3	11,57
528045	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100X	61 x 117mm	Stuk	1	1	298,46
528055	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100XX	77 x 117mm	Stuk	1	1	340,17
531000	3M™ Speedglas™ 9100 Batterijhouder		Stuk	1	1	9,21
531100	3M™ Speedglas™ Afstandhouder voor Speedglas™ Lasfilter 9100x/xx		Stuk	1	1	7,64
532100	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi Silver Front		Stuk	1	1	26,01
533000	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband incl. bevestigingsset		Stuk	1	1	29,89
533100	3M™ Speedglas™ Houder voor gehoorcapen voor Speedglas™ 9100-QR Laskap		Stuk	1	1	14,83
533500	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Luchtkanaal		Stuk	1	1	83,13
536000	3M™ Speedglas™ 9100 Bevestigingsset tbv hoofdband		Stuk	1	1	11,95
536100	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband voorste deel		Stuk	1	1	6,96
536200	3M™ Achterdeel van hoofdband 9100		Stuk	1	1	9,24
582615	3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap met Speedglas Lasfilter X		Stuk	1	1	533,77
790101	3M™ Speedglas™ Opbergtas verstevigd		Stuk	1	1	61,71
833706	3M™ Adflo™ Batterijlaadstation voor max. 6 Li-ion batterijladers (excl. batterijladers)		Stuk	1	1	533,05
891014	3M™ Speedglas™ Velcro tbv bevestiging Speedglas 9100 FX / 9100FX Air Hoofdbescherming		Stuk	2	2	7,82
954410	3M™ Speedglas™ Laspet met logo		Stuk	1	1	2,65

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 Onderdelen & Accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0	Stuk	1	1	21,44
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5	Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0	Stuk	1	1	21,44
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5	Stuk	1	1	21,44
197135	3M™ Speedglas™ 9100 Bevestigingsband tbv Peltor veiligheidshelm	Stuk	1	1	45,73
197139	3M™ Speedglas™ QR Rail voor veiligheidshelmen	Stuk	1	1	42,14
197142	3M™ Speedglas™ QR Rail Rubberen strips	Stuk	1	1	12,75
197143	3M™ Speedglas™ Bevestigingsknoppen voor Speedglas™ 9100-QR en 100-QR Laskappen	Stuk	1	1	14,52
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen	Stuk	2	2	3,74
500001	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter P-kit: lasruit in kleur 11, beschermruit buitenzijde en filterhouder	Stuk	1	1	20,40
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXI	Stuk	1	1	525,40
501100	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap	Stuk	1	1	75,61
501800	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW	Stuk	1	1	75,61
531000	3M™ Speedglas™ 9100 Batterijhouder	Stuk	1	1	9,21
531100	3M™ Speedglas™ Afstandhouder voor Speedglas™ Lasfilter 9100x/xx	Stuk	1	1	7,64
532000	3M™ Speedglas™ 9100 Hittere reflecterend front zilver	Stuk	1	1	24,30
532015	3M™ Speedglas™ 9100 Afdekplaten SW	Stuk	2	2	7,69
532016	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Afdekplaten SW	Stuk	2	2	7,89
533000	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband incl. bevestigingsset	Stuk	1	1	29,89
533100	3M™ Speedglas™ Houder voor gehoorkappen voor Speedglas™ 9100-QR Laskap	Stuk	1	1	14,83
536000	3M™ Speedglas™ 9100 Bevestigingsset tbv hoofdband	Stuk	1	1	11,95
536100	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband voorste deel	Stuk	1	1	6,96
536200	3M™ Achterdeel van hoofdband 9100	Stuk	1	1	9,24
540500	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Frontpaneel kit	Stuk	1	1	25,39
541800	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW	Stuk	1	1	250,74
541890	3M™ Speedglas™ 9100 FX Laskap +SW zonder hoofdband	Stuk	1	1	215,36
581600	3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap zonder rail	Stuk	1	1	94,57
582600	3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap	Stuk	1	1	133,93

## 3M™ Speedglas™ SL Laskappen

### 3M™ Speedglas™ SL Laskap

De lichtste laskap met automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter. De laskap inclusief het lasfilter weegt slechts 360 gram, dus comfortabel om te dragen.

Geschikt voor de meeste lasprocessen.

Bekroond design: Reddot Design Award 2007, IF Product Design Award 2007 en Golden International Design Excellence Award 2008.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
700020	3M™ Speedglas™ SL Lasfilter kleur 8-12	42 × 93 mm	Stuk	1	1	273,63
701120	3M™ Speedglas™ SL Laskap met Speedglas lasfilter kleur 8-12	42 × 93 mm	Stuk	1	1	317,32

### 3M™ Speedglas™ SL Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
110011	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 11		Stuk	2	2	3,87
164005	3M™ Speedglas™ Oor- en keelbescherming leer (3-delig)		Stuk	1	1	34,15
164009	3M™ Speedglas™ Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	43,18
167520	3M™ Zweetband (badstof) 167520		Stuk	2	2	8,62
167600	3M™ Speedglas™ Zweetband badstof +klittenband		Stuk	20	20	8,30
168000	3M™ Lederen zweetband 168000		Stuk	1	1	16,29
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleece +klittenband		Stuk	2	2	5,41
169001	3M™ Speedglas™ Keelbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	50,46
169100	3M™ Speedglas™ Monnikskap TecaWeld		Stuk	1	1	60,27
428000	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	2,84
428020	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
428040	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
726000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde standaard Speedglas SL		Stuk	5	5	4,79
727000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra krasbestendig Speedglas SL		Stuk	5	5	8,14
954410	3M™ Speedglas™ Laspet met logo		Stuk	1	1	2,65

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ SL Onderdelen & Accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
701190	3M™ Speedglas™ SL Laskap zonder hoofdband	Stuk	1	1	53,58
171031	3M™ Speedglas™ Leesglashouder	Stuk	1	1	18,21
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen	Stuk	2	2	3,74
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5	Stuk	1	1	21,44
705015	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Hoofdband incl. bevestigingsset	Stuk	1	1	24,62
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5	Stuk	1	1	21,44
706000	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Bevestigingsset tbv hoofdband	Stuk	1	1	14,61
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0	Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0	Stuk	1	1	21,44

## 3M™ Speedglas™ 100 Laskappen

### 3M™ Speedglas™ 100 Laskappen - Zwart

De 3M™ Speedglas™ 100 serie heeft een zeer gebruiksvriendelijk, automatisch donkerkleurend (ADF) lasfilter met uitstekende kwaliteit optisch lasfilter voor een aantrekkelijke prijs. Naast de zwarte uitvoering is er een reeks fantastische grafische ontwerpen verkrijgbaar, elk met een eigen unieke uitstraling. Voor werkplekken waar een helmlicht geldt is er een combinatie met een 3M™ PELTOR™ Veiligheidshelm beschikbaar en/of kunt u gebruik maken van ons QR systeem.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
750011	3M™ Speedglas™ 100 Lasfilter S kleur 11	44 × 93 mm	Stuk	1	1	109,20
750020	3M™ Speedglas™ 100 Lasfilter V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	158,65
751100	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met hoofdband		Stuk	1	1	42,24
751101	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100P		Stuk	1	1	49,45
751110	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100S, kleur 10		Stuk	1	1	145,26
751111	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100S, kleur 11		Stuk	1	1	145,26
751120	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100V		Stuk	1	1	193,68
751190	3M™ Speedglas™ 100 Laskap zonder hoofdband		Stuk	1	1	27,82
783120	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met Speedglas Lasfilter 100V en Peltor G3001 veiligheidshelm	44 × 93 mm	Stuk	1	1	252,40



# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 100 Laskappen - Graphics

Er zijn veertien eigentijdse Speedglas 100 Laskappen met graphic designs, van fleurig gekleurd, stoer tot uitdagend. Een viertal designs zijn speciaal ontworpen voor de vrouwelijke lasser. Met een Speedglas 100 Graphics is er voor ieder wat wils!



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
751220	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Blaze met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
751620	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Trojan met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
751720	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Aces met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
751820	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Steel Rose met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
751920	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Skull Jewels met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752020	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Wild 'n Pink met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752120	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Steel Eyes met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752220	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Xterminator met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752420	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Razor Dragon met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-11	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752520	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Ice Hot met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752620	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Raging Skull met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752720	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Future Combat met Speedglas Lasfilter 100V kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752820	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Skull met Speedglas Lasfilter 100V, kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55
752920	3M™ Speedglas™ 100 Laskap Motor met Speedglas Lasfilter 100V, kleur 8-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	223,55

## 3M™ Speedglas™ 100 QR Laskap

Met het installeren van de QR-rail, kunt u gemakkelijk het vizier losmaken en uw veiligheidshelm blijft zitten tijdens het uitvoeren van niet lastaken.

- Ontworpen om te passen op de meeste populaire veiligheidshelmen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
782500	3M™ Speedglas™ 100 QR laskap	Stuk	1	1	96,24
781500	3M™ Speedglas™ 100-QR Laskap zonder rail	Stuk	1	1	67,53
783520	3M™ Speedglas™ 100V QR laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm	Stuk	1	1	265,30

## 3M™ Speedglas™ 100 Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
110010	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 10		Stuk	2	2	3,87
110011	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 11		Stuk	2	2	3,87
110012	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 12		Stuk	2	2	3,87
110013	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 13		Stuk	2	2	3,87
126000	3M™ Speedglas™ Beschermrui binnenzijde Speedglas 100P+9100P en buitenzijde 3M™ Speedglas™ 10V+WS		Stuk	12	12	1,23
164005	3M™ Speedglas™ Oor- en keelbescherming leer (3-delig)		Stuk	1	1	34,15
164009	3M™ Speedglas™ Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	43,18
166020	3M™ Speedglas™ Bevestigingsset tbv hoofdband Speedglas 9000 air		Stuk	1	1	16,11
167520	3M™ Zweetband (badstof) 167520		Stuk	2	2	8,62
167600	3M™ Speedglas™ Zweetband badstof +klittenband		Stuk	20	20	8,30
168000	3M™ Lederen zweetband 168000		Stuk	1	1	16,29
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleece +klittenband		Stuk	2	2	5,41
169001	3M™ Speedglas™ Keelbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	50,46
169100	3M™ Speedglas™ Monnikskap TecaWeld		Stuk	1	1	60,27
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen		Stuk	2	2	3,74
428000	3M™ Speedglas™ Beschermrui binnenzijde Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	2,84
428020	3M™ Speedglas™ Beschermrui binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
428040	3M™ Speedglas™ Beschermrui binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
731000	3M™ Batterijhouder 100/SL 731000		Stuk	1	1	8,18
750511	3M™ Speedglas™ 100 Lasfilter P-kit: lasruit in kleur 11, beschermrui binnen+buitenzijde en filterhouder	90 × 110 mm	Stuk	1	1	10,40
776000	3M™ Speedglas™ Beschermrui buitenzijde standaard Speedglas 100		Stuk	10	10	2,38
777000	3M™ Speedglas™ Beschermrui buitenzijde extra krasbestendig Speedglas 100		Stuk	10	10	3,87
777070	3M™ Speedglas™ Beschermrui buitenzijde extra hittebestendig Speedglas 100		Stuk	10	10	3,97
954410	3M™ Speedglas™ Laspet met logo		Stuk	1	1	2,65

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 100 Onderdelen & Accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
197139	3M™ Speedglas™ QR Rail voor veiligheidshelmen	Stuk	1	1	42,14
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen	Stuk	2	2	3,74
772001	3M™ Speedglas™ 100 Front zwart	Stuk	1	1	11,08
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5	Stuk	1	1	21,44
706000	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Bevestigingsset tbv hoofdband	Stuk	1	1	14,61
751100	3M™ Speedglas™ 100 Laskap met hoofdband	Stuk	1	1	42,24
772000	3M™ Speedglas™ 100 Hitte reflecterend front zilver	Stuk	1	1	11,08
171017	3M™ Speedglas™ 100 Leesglashouder	Stuk	1	1	30,09
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0	Stuk	1	1	21,44
197142	3M™ Speedglas™ QR Rail Rubberen strips	Stuk	1	1	12,75
705015	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Hoofdband incl. bevestigingsset	Stuk	1	1	24,62
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5	Stuk	1	1	21,44
751190	3M™ Speedglas™ 100 Laskap zonder hoofdband	Stuk	1	1	27,82
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0	Stuk	1	1	21,44
197143	3M™ Speedglas™ Bevestigingsknoppen voor Speedglas™ 9100-QR en 100-QR Laskappen	Stuk	1	1	14,52

## 3M™ 10V Laskappen

### 3M™ 10V Laskappen

Een instapmodel laskap met een automatisch donkerkleurend 3M lasfilter met donkerkleuren 10-11-12 en twee gevoeligheidsinstellingen voor een optimale boogdetectie. De 10V heeft een eenvoudig instelbare hoofdband voor extra comfort en weegt slechts 390 gram.

Klasse F bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes volgens EN175.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
100003	3M™ 10V Lasfilter kleur 10-12	44 × 93 mm	Stuk	1	1	94,41
101101	3M™ 10V Laskap met 3M™ lasfilter		Stuk	1	1	111,38
101103	3M™ 10V QR Laskap met 3M H-701 Veiligheidshelm		Stuk	1	1	181,03
101180	3M™ 10 QR Laskap		Stuk	1	1	85,31
101190	3M™ 10 QR Laskap zonder rail		Stuk	1	1	57,74

# Lasveiligheid

## 3M™ 10V Verbruiksartikelen en onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
101180	3M™ 10 QR Laskap		Stuk	1	1	85,31
101190	3M™ 10 QR Laskap zonder rail		Stuk	1	1	57,74
101195	3M™ 10V Laskap zonder hoofdband		Stuk	1	1	13,01
110012	3M™ Speedglas™ 9100/100 Lasfilters kleur 12		Stuk	2	2	3,87
126000	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 100P+9100P en buitenzijde 3M™ Speedglas™ 10V+WS		Stuk	12	12	1,23
165005	3M™ 10V Hoofdband		Stuk	1	1	10,30
166000	3M™ 10V Bevestigingsset tbv hoofdband		Stuk	1	3	8,17
167410	3M™ 10V Zweetband		Stuk	1	1	1,54
197139	3M™ Speedglas™ QR Rail voor veiligheidshelmen		Stuk	1	1	42,14
197141	3M™ Speedglas™ Borg voor lasfilterhouder voor FlexView		Stuk	1	20	1,50
197142	3M™ Speedglas™ QR Rail Rubberen strips		Stuk	1	1	12,75
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen		Stuk	2	2	3,74
428000	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	2,84
428020	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
428040	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61

## 3M™ Speedglas™ 9002NC Laskappen

### 3M™ Speedglas™ 9002NC Laskap

A legend reborn!

Lange tijd zijn de Speedglas 9002 Laskappen de standaard geweest onder de laskappen met automatisch donkerkleurend lasfilter (ADF). Veel lassers beschouwen ons klassieke Speedglas™ 9000 model als de helm met de ideale balans tussen vorm, grootte en gewicht. Dus we brengen hem terug. Met exact dezelfde helmschaal en vormgeving die zo geliefd is onder vele lassers. Met als extra toevoeging onze beste optische technologie en een hoofdband ontworpen voor extra comfort.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
400085	3M™ Speedglas™ 9002NC Lasfilter, kleur 5, 8, 9-12	61 × 117 mm	Stuk	1	1	253,98
401385	3M™ Speedglas™ Laskap 9002NC		Stuk	1	1	311,10
401395	3M™ Speedglas™ Laskap 9000, zonder lasfilter, front en hoofdband		Stuk	1	1	61,20

## 3M™ Speedglas™ 9002 Verbruiksartikelen en onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
164005	3M™ Speedglas™ Oor- en keelbescherming leer (3-delig)		Stuk	1	1	34,15
164009	3M™ Speedglas™ Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	43,18
166020	3M™ Speedglas™ Bevestigingsset tbv hoofdband Speedglas 9000 air		Stuk	1	1	16,11
167520	3M™ Zweetband (badstof) 167520		Stuk	2	2	8,62
167600	3M™ Speedglas™ Zweetband badstof +klittenband		Stuk	20	20	8,30
168000	3M™ Lederen zweetband 168000		Stuk	1	1	16,29
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleece +klittenband		Stuk	2	2	5,41
169001	3M™ Speedglas™ Keelbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	50,46
169100	3M™ Speedglas™ Monnikskap TecaWeld		Stuk	1	1	60,27
171015	3M™ Speedglas™ 9002 Leesglashouder		Stuk	1	1	40,28
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0		Stuk	1	1	21,44
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5		Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0		Stuk	1	1	21,44
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5		Stuk	1	1	21,44
197140	3M™ Speedglas™ Lasfilterhouder tbv FlexView		Stuk	1	1	61,00
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen		Stuk	2	2	3,74
423000	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9002 FlexView		Stuk	10	10	7,63
426000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde standaard Speedglas 9002		Stuk	10	10	2,60
426005	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde standaard Speedglas 9002, 200 stuks		Stuk	1	200	2,30
427000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra krasbestendig Speedglas 9002		Stuk	10	10	4,51
427005	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra krasbestendig Speedglas 9002, 200 stuks		Stuk	1	200	4,04
427071	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra hittebestendig Speedglas 9001		Stuk	10	10	4,92
428000	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	2,84
428005	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas, SL+9002V+9002D+100 en 10V, 200 stuks	42 × 91 mm	Stuk	1	200	2,66
428010	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9002X	53 × 103mm	Stuk	5	5	2,93
428020	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
428030	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9002X	53 × 103mm	Stuk	5	5	7,16
428040	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas SL+9002V+9002D+100 en 10V	42 × 91 mm	Stuk	5	5	6,61
428050	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas 9002X	53 × 103mm	Stuk	5	5	7,12
431000	3M™ Speedglas™ Batterijhouder tbv 9002+Utility		Stuk	2	2	11,95
432000	3M™ Speedglas™ 9002 Hitte reflecterend front zilver		Stuk	1	1	30,13
432002	3M™ Speedglas™ Front voor Lashelm 9002NC		Stuk	1	1	31,11
432015	3M™ Speedglas™ 9002 Afdekplaat voor SW		Paar	5	5	5,31
433000	3M™ Speedglas™ 9002 Hoofdband met luchtkanaal		Stuk	1	1	123,65
433010	3M™ Speedglas™ 9002 Luchtkanaal		Stuk	1	1	86,57
434001	3M™ Speedglas™ 9002 Gezichtsafdichting		Stuk	1	1	40,34

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9002 Verbruiksartikelen en onderdelen




3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
435000	3M™ Speedglas™ 9002 Luchtverdelers tbv laskap		Stuk	1	1	53,77
440500	3M™ Speedglas™ 9002 FlexView ombouwkit (197140 +442000 +441000 +1 beschermruit)		Stuk	1	1	164,11
442000	3M™ Speedglas™ 9002 Hitte reflecterend front tbv FlexView zilver		Stuk	1	1	45,65
443000	3M™ Speedglas™ 9002 Constant vast filter kleur 10	42 x 93mm	Stuk	1	1	55,57
705015	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Hoofdband incl. bevestigingsset		Stuk	1	1	24,62
706000	3M™ Speedglas™ SL/100/9002 Bevestigingsset tbv hoofdband		Stuk	1	1	14,61
803010	3M™ ClearVisor/Visor Hoofdband met luchtkanaal		Stuk	1	1	148,11
803060	3M™ ClearVisor/Visor Hoofdband		Stuk	1	1	44,44
804005	3M™ ClearVisor/Visor Gezichtafdichting		Stuk	1	1	22,98
954410	3M™ Speedglas™ Laspset met logo		Stuk	1	1	2,65

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen

### 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen

Het ontwerp van de 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap heeft een laag profiel in opgeklapte positie, dat zorgt voor een betere balans en vermindering van eventuele nek- en schouderklachten. De luchttoevoer bovenin de kap zorgt voor een comfortabele en veilige werkomgeving. Sinds kort bestaat er ook de mogelijkheid uw 9100 Air te voorzien van de nieuwste ADF filtertechnologie middels een XXI filter voor meer kleur en contrast.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
562800	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW	Stuk	1	1	255,94
569005	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter V, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	631,51
569015	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter X, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	696,42
569025	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter XX, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	761,32
569026	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter XXI, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	856,14



# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskappen

Voor een constante ademhalingsbescherming en een uitstekend zichtveld voldoet de Speedglas 9100 FX Air Laskap aan al uw verwachtingen. Deze laskap is voorzien van een 'flip-up' functie met een extra groot beschermend vizier voor bijvoorbeeld snijwerkzaamheden. De drager heeft een breed gezichtsveld in alle richtingen, wat wel zo veilig is. Het geheel nieuwe ontwerp van de Speedglas 9100 FX Air Laskap heeft een laag profiel in opgeklapte positie, dat zorgt voor een betere balans en vermindering van eventuele nek- en schouderklachten.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
542800	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW	Stuk	1	1	400,55
549005	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter V, ademslang QRS 834016 + opbergtas 790101	Stuk	1	1	782,38
549015	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X, ademslang QRS 834016 + opbergtas 790101	Stuk	1	1	845,85
549025	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XX, ademslang QRS 834016 + opbergtas 790101	Stuk	1	1	909,31
549026	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXI, ademslang QRS 834016 + opbergtas 790101	Stuk	1	1	975,25

## 3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskappen

De meest comfortabele en veelzijdige laskap op de markt. De 3M™ Speedglas™ 9100MP biedt bescherming in de meest zware werkomstandigheden. De 3M™ Speedglas™ 9100MP kan in zijn geheel omhoog gezet worden als er geen las- of snijwerkzaamheden gedaan worden. De nieuwe vormgeving en het opklapmechanisme zorgen voor een zeer stabiele stand die de nekspieren ontlast. Als een lichter alternatief introduceren we de 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Laskap, met een stootpet goedgekeurd volgens EN 812.



- Multi-Protection:
  - flip-up Speedglas 9100 lasfilter
  - groot en iets gebogen beschermend vizier met uitstekend zichtveld
  - TH3 ademhalingsbescherming (EN12941) met nominale protectiefactor NPF van 500
  - comfortabele veiligheidshelm (EN397)
  - optioneel: 3M™ Peltor™ Gehoorbescherming, gehoorcapen die 26 tot 34 dB demping bieden

3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
572800	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm	Stuk	1	1	563,90
579015	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter X, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	980,75
579025	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XX, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.040,50
579026	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XXI, ademslang QRS 834016 en opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.086,86
592800	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Laskap, zonder lasfilter	Stuk	1	1	430,44



## 3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleece +klittenband		Stuk	2	2	5,41
168011	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Zweetband		Stuk	2	2	13,00
168015	3M™ Speedglas™ 9100 Zweetband fleece katoen		Stuk	3	3	4,52
169006	3M™ Speedglas™ 9100 FX Hoofdbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	44,82
169007	3M™ Speedglas™ 9100 FX Hoofdbescherming extra lang TecaWeld		Stuk	1	1	81,45
169010	3M™ Speedglas™ 9100 Keel- en oorbescherming TecaWeld		Stuk	1	1	49,35
169014	3M™ Speedglas™ 9100 MP / 9100 MP-Lite Helmbedekking, hittereflecterend		Stuk	1	1	63,24
169015	3M™ Speedglas™ Nek- en schouderbescherming 9100 MP/ 9100 MP-Lite, 169015		Stuk	1	1	99,96
169100	3M™ Speedglas™ Monnikskap TecaWeld		Stuk	1	1	60,27
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0		Stuk	1	1	21,44
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5		Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0		Stuk	1	1	21,44
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5		Stuk	1	1	21,44
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen		Stuk	2	2	3,74
500005	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter V kleur 5, 8, 9-13	45 × 93 mm	Stuk	1	1	347,77
500015	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter X kleur 5, 8, 9-13	54 × 107mm	Stuk	1	1	415,18
500025	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XX kleur 5, 8, 9-13	73 × 107mm	Stuk	1	1	481,90
500026	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi	73 × 107 mm	Stuk	1	1	525,40
500126	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi + Silver Front		Stuk	1	1	551,68
523000	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier Speedglas 9100FX		Stuk	5	5	10,97
523001	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier anti-damp Speedglas 9100FX		Stuk	5	5	14,56
523010	3M™ Speedglas™ Beschermrut vizier Speedglas 9100FX		Stuk	1	100	10,53
526000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde (standaard ) voor 9100 Laskappen		Stuk	10	10	2,74
526010	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde (standaard) voor 9100 Laskappen		Stuk	1	200	2,64
527000	3M™ Speedglas™ Beschermrut buitenzijde extra krasbestendig Speedglas 9100		Stuk	10	10	4,01
527001	3M™ Speedglas™ Beschermrut 9100 buitenzijde extra krasbestendig +		Stuk	10	10	4,81
528005	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100V	50 × 117mm	Stuk	5	5	2,83
528006	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100V	50 × 117mm	Stuk	3	3	10,18
528007	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas 9100V	50 × 117mm	Stuk	3	3	10,38
528015	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100X	61 × 117mm	Stuk	5	5	3,11
528016	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100X	61 × 117mm	Stuk	3	3	10,85
528017	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 2 Speedglas 9100X	61 × 117mm	Stuk	3	3	10,85
528025	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100XX	77 × 117mm	Stuk	5	5	3,54
528026	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde extra kleur DIN 1 Speedglas 9100XX	77 × 117mm	Stuk	3	3	11,57
528045	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100X		Stuk	1	1	298,46
528055	3M™ Speedglas™ Beschermrut binnenzijde Speedglas 9100XX		Stuk	1	1	340,17
531000	3M™ Speedglas™ 9100 Batterijhouder		Stuk	1	1	9,21
532016	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Afdekplaten SW		Stuk	2	2	7,89

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
532100	3M™ Speedglas™ 9100 Lasfilter XXi Silver Front		Stuk	1	1	26,01
533505	3M™ Adapter tbv Speedglas 9100 Laskap met Adflo / Speedglas Ademslang 9002		Stuk	1	1	14,68
534000	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Gezichtsafdichting		Stuk	1	1	66,00
534100	3M™ Speedglas™ 9100 Air Gezichtsafdichting		Stuk	1	1	64,94
534200	3M™ Speedglas™ 9100 MP Gezichtsafdichting		Stuk	1	1	67,50
536200	3M™ Achterdeel van hoofdband 9100		Stuk	1	1	9,24
540500	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Frontpaneel kit		Stuk	1	1	25,39
542800	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW		Stuk	1	1	400,55
954410	3M™ Speedglas™ Laspet met logo		Stuk	1	1	2,65

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
171020	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,0	Stuk	1	1	21,44
171021	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 1,5	Stuk	1	1	21,44
171022	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,0	Stuk	1	1	21,44
171023	3M™ Speedglas™ Leesglas sterkte 2,5	Stuk	1	1	21,44
197150	3M™ Speedglas™ 9100 MP Lasfilterhouder	Stuk	1	1	54,09
197151	3M™ Speedglas™ 9100 MP Pivot kit	Stuk	1	1	14,46
422000	3M™ Speedglas™ Batterijen	Stuk	2	2	3,74
501190	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap zonder hoofdband	Stuk	1	1	63,77
501890	3M™ Speedglas™ 9100 Laskap +SW zonder hoofdband	Stuk	1	1	63,45
531000	3M™ Speedglas™ 9100 Batterijhouder	Stuk	1	1	9,21
532000	3M™ Speedglas™ 9100 Hittereflecterend front zilver	Stuk	1	1	24,30
532015	3M™ Speedglas™ 9100 Afdekplaten SW	Stuk	2	2	7,69
532016	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Afdekplaten SW	Stuk	2	2	7,89
533000	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband incl. bevestigingsset	Stuk	1	1	29,89
533500	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Luchtkanaal	Stuk	1	1	83,13
533700	3M™ Speedglas™ 9100 Air Luchtkanaal laatste deel	Stuk	1	1	31,68
535000	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Luchtstroomverdeler	Stuk	1	1	12,67
535001	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Luchtstroomverdeler	Stuk	1	1	15,71
536000	3M™ Speedglas™ 9100 Bevestigingsset tbv hoofdband	Stuk	1	1	11,95
536100	3M™ Speedglas™ 9100 Hoofdband voorste deel	Stuk	1	1	6,96

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air, FX Air en MP serie Onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
536200	3M™ Achterdeel van hoofdband 9100	Stuk	1	1	9,24
540500	3M™ Speedglas™ 9100 FX / MP Frontpaneel kit	Stuk	1	1	25,39
542800	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW	Stuk	1	1	400,55
560890	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap zonder hoofdband	Stuk	1	1	113,40
562800	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW	Stuk	1	1	255,94
570495	3M™ Speedglas™ 9100 MP Binnenste deel laskap	Stuk	1	1	69,12
570895	3M™ Speedglas™ 9100 MP Buitenste deel laskap	Stuk	1	1	69,12
891016	3M™ Speedglas™ Side seal voor 9100 MP-Lite Laskap, 891016	Stuk	1	1	23,17
896055	3M™ Speedglas™ 9100 MP Veiligheidshelm met hoofdband	Stuk	1	1	303,91
896056	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Stoothelm	Stuk	1	1	234,60
M-350	3M™ M-350 Hoofdharnas tbv M300 en M400 helm	Stuk	1	1	50,99

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met Adflo™ Motor

### 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met 3M™ Adflo™ Ademhalingsbescherming heeft een automatisch donkerkleurend lasfilter en heeft een laag profiel in opgeklapte positie. Samen met de luchttoevoer bovenin de kap zorgt het voor een comfortabele, veilige en ergonomische werkomgeving. De Europese normeringen en nominale protectiefactoren zijn EN 12941 / TH2, NPF 50.



- Met zijn handige compacte ontwerp, is deze AWARD winnaar speciaal ontworpen voor de lasser
- De continue luchtstroom van koele gefilterde lucht vermindert de warmte en het zweten tijdens de werkzaamheden

3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
567700	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW, Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.076,56
567715	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter X, Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.479,37
567725	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter XX, Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.544,27
567726	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap+SW met Speedglas Lasfilter XXI, Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.590,63

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskappen met Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskappen met 3M™ Adflo™ Ademhalingsbescherming is een laskap met een automatisch donkerkleurend lasfilter met een helder vizier van 17 × 10 cm voor lasvoorbereidingen. Deze laskap is voorzien van een 'flip-up' functie met een extra groot beschermend vizier voor bijvoorbeeld snijwerkzaamheden. De drager heeft een breed gezichtsveld in alle richtingen, wat wel zo veilig is. Ideaal voor situaties met weinig licht en constante oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming. De Europese normeringen en nominale protectiefactoren zijn EN 12941 / TH3, NPF 500.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
547700	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.232,87
547715	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.631,35
547725	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XX en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.696,89
547726	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXi en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.743,71

## 3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskappen met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskappen met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming is een laskap met een automatisch donkerkleurend lasfilter en een 17 × 10 cm duidelijk vizier voor lasvoorbereidingen. Vijf niveau's van lasbescherming: hoofd, oog, gezicht, ademhaling en gehoor in één systeem. De Europese normeringen en nominale protectiefactoren zijn EN 12941 / TH3, NPF 500.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
577715	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter X en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.757,52
577725	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XX en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.822,42
577726	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XXi en Adflo + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.868,78
597700	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Laskap, zonder lasfilter, met Adflo™	Stuk	1	1	1.254,60

## 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskappen met 3M™ Versaflo™ V-500

### 3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel



Het Versaflo V-500 Regelventiel is gemakkelijk instelbaar en uiterst stil dankzij de geïntegreerde geluidsdemper (< 65 dBA). De luchttoevoer is instelbaar van 170 tot 305 l/min, dus ideaal voor warme en inspannende werkzaamheden. Het regelventiel wordt aan een riem gedragen. Voor het regelventiel is een werkdruk van 3,5-8 bar nodig, dit kan bv. door aansluiting op een 3M Aircare Filtereenheid geregeld worden.

Met een 3M™ Speedglas™ 9100 Air, 9100 FX Air en 9100 MP Laskap biedt het systeem een nominale protectiefactor (NPF) van 200. Voldoet aan EN 14594 (3B).

3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
568500	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap met 3M™ Versaflo™ regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	588,24
568515	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap met 3M™ Speedglas™ 9100X Lasfilter en 3M Versaflo V500E regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	995,17
568525	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap met 3M™ Speedglas™ 9100XX Lasfilter en 3M Versaflo V500E regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.060,08
568526	3M™ Speedglas™ 9100 Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXi en Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.106,43

### 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel



Het Versaflo V-500 Regelventiel is gemakkelijk instelbaar en uiterst stil dankzij de geïntegreerde geluidsdemper (< 65dBA). De luchttoevoer is instelbaar van 170 tot 305 l/min, dus ideaal voor warme en inspannende werkzaamheden. Het regelventiel wordt aan een riem gedragen. Voor het regelventiel is een werkdruk van 3,5-8 bar nodig, dit kan bv. door aansluiting op een 3M Aircare Filtereenheid geregeld worden.

Met een 3M™ Speedglas™ 9100 Air, 9100 FX Air en 9100 MP Laskap biedt het systeem een nominale protectiefactor (NPF) van 200. Voldoet aan EN 14594 (3B).

3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
548800	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	743,89
548815	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter X en Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.144,44
548825	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XX en Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.209,99
548826	3M™ Speedglas™ 9100 FX Air Laskap +SW met Speedglas Lasfilter XXi en Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.256,80
578826	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XXi en Versaflo V-500 regelventiel + opberggas 790101	Stuk	1	1	1.388,71

# Lasveiligheid

## 3M™ Speedglas™ 9100 MP serie Laskap met 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
578800	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm en Versaflo V-500 regelventiel + opbergtas 790101	Stuk	1	1	842,72
578815	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter X en Versaflo V-500 regelventiel + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.277,45
578825	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XX en Versaflo V-500 regelventiel + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.342,35
578826	3M™ Speedglas™ 9100 MP Laskap+SW met veiligheidshelm, Speedglas Lasfilter XXi en Versaflo V-500 regelventiel + opbergtas 790101	Stuk	1	1	1.388,71
598800	3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite Laskap, zonder lasfilter, met Versaflo™ V-500E	Stuk	1	1	752,76

## 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

### 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

De compacte 3M™ Adflo™ Motorunit geeft een constante aanvoer van gefilterde frisse lucht waardoor de lasser een betere bescherming en meer comfort heeft tijdens het lassen. De filters houden lasrook en andere verontreinigingen tegen, zodat de lasser gezuiverde lucht aangeboden krijgt. Naast een deeltjesfilter kan eenvoudig een gas- en dampfilter toegevoegd worden voor optimale veiligheid. De motorunit heeft een indicator die aangeeft hoever het deeltjesfilter volgelopen is, en of deze vervangen moet worden.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
832000	3M™ Adflo™ Motorblok	Stuk	1	1	421,36
837710	3M™ Adflo™ Motorunit met Li-ion batterij, ademslang QRS 834017 en 9002 adapter	Stuk	1	1	639,75
837730	3M™ Adflo™ Motorunit met Li-ion batterij en batterijlader, comfortriem, ademslang QRS 834017 en 9002 adapter	Stuk	1	1	833,43
837731	3M™ Adflo™ Motorunit met HD Li-ion batterij en batterijlader, comfortriem, ademslang QRS 834017 en 9002 adapter	Stuk	1	1	898,33



# Lasveiligheid

## 3M™ Adflo™ Filters



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
836010	3M™ Adflo™ Voorfilter, 5 stuks	Stuk	5	5	2,93
836080	3M™ Adflo™ Voorfilter, 80 stuks	Stuk	80	80	2,66
837010	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 1 stuk	Stuk	1	1	36,50
837012	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 2 stuks	Stuk	2	7	71,56
837020	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 20 stuks	Stuk	20	20	34,41
837080	3M™ Adflo™ Deeltjesfilter, 80 stuks	Stuk	80	80	33,35
837110	3M™ Adflo™ Geurfilter	Stuk	1	1	44,97
837120	3M™ Adflo™ Vervangfilter tbv geurfilter	Stuk	1	1	37,11
837242	3M™ Adflo™ Filter A1B1E1	Stuk	1	1	68,48
837542	3M™ Adflo™ Filter A1	Stuk	1	1	86,70

## 3M™ Adflo™ Verbruiksartikelen en onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
126000	3M™ Speedglas™ Beschermruit binnenzijde Speedglas 100P+9100P en buitenzijde 3M™ Speedglas™10V+WS		Stuk	12	12	1,23
533505	3M™ Adapter tbv Speedglas 9100 Laskap met Adflo / Speedglas Ademslang 9002		Stuk	1	1	14,68
533506	3M™ Adapter tbv Speedglas 9000 Laskap met Adflo / Speedglas Ademslang QRS 834016		Stuk	1	1	12,67
833111	3M™ Adflo™ Batterijlader Li-ion		Stuk	1	1	142,49
834000	3M™ Adflo™ Ademslang lichtgewicht	0.95 m	Stuk	1	1	35,05
834005	3M™ Adflo™ Ademslang rubber		Stuk	1	1	74,50
834008	3M™ Adflo™ Ademslang lichtgewicht geluidsdempend	0.95 m	Stuk	1	1	93,75
834016	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS in lengte aanpasbaar	1.00-1.40 m	Stuk	1	1	36,01
834017	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS heavy duty rubber	0.77m ± 5cm	Stuk	1	1	68,24
834018	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS beschermhoes vlamvertragend	0.90 m	Stuk	1	1	37,86
835000	3M™ Adflo™ Comfortriem leer		Stuk	1	1	72,32
835005	3M™ Adflo™ Gespdeel riem		Stuk	1	1	40,70
835010	3M™ Adflo™ Comfortriem kunststofsluiting		Stuk	1	1	80,88
835020	3M™ Adflo™ Rugdrager		Stuk	1	1	49,47
836000	3M™ Adflo™ Vonkenvanger		Stuk	1	1	10,05
836010	3M™ Adflo™ Voorfilter, 5 stuks		Stuk	5	5	2,87
837000	3M™ Adflo™ Opbergzak		Stuk	1	1	21,33



# Lasveiligheid

## 3M™ Adflo™ Verbruiksartikelen en onderdelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
837301	3M™ Adflo™ Filter A1B1E1 met heavy duty batterij Li-ion		Stuk	1	1	284,62
837630	3M™ Adflo™ Li-ion batterij		Stuk	1	1	146,29
837631	3M™ Adflo™ Batterij Li-ion heavy duty		Stuk	1	1	216,34
837635	3M™ Adflo™ Promo Kit (inclusief batterij, oplader, voorfilter, deeltjesfilter)		Stuk	1	1	276,78
837637	3M™ Adflo™ Promo Kit (inclusief HD batterij, oplader, voorfilter, deeltjesfilter)		Stuk	1	1	352,63
838020	3M™ Adflo™ Meetbuisje tbv luchtcontrolehoeveelheid		Stuk	1	1	17,00
838031	3M™ Adflo™ Afsluitdeksel zwart met vonkenvang		Stuk	1	1	24,42
BPK-02	3M™ BPK-02 Rugdraagset robuust tbv Jupiter en Adflo motorunit		Stuk	1	1	97,36

## 3M™ Versaflo™ V-500E Regelventiel

### 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel

Het Versaflo V-500 Regelventiel is gemakkelijk instelbaar en uiterst stil dankzij de geïntegreerde geluidsdemper (< 65 dBA). De luchttoevoer is instelbaar van 170 tot 305 l/min, dus ideaal voor warme en inspannende werkzaamheden. Het regelventiel wordt aan een riem gedragen. Voor het regelventiel is een werkdruk van 3,5-8 bar nodig, dit kan bv. door aansluiting op een 3M Aircare Filtereenheid geregeld worden.

Met een 3M™ Speedglas™ 9100 Air, 9100 FX Air en 9100 MP Laskap biedt het systeem een nominale protectiefactor (NPF) van 200. Voldoet aan EN 14594 (3B).



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
V-500E	3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel + riem	Stuk	1	1	319,65

# Lasveiligheid

## 3M™ Versaflo™ V-500 Regelventiel accessoires en verbruiksartikelen

Lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde vizieren die bescherming bieden tegen een hele reeks risico's op het gebied van ademhaling, zicht en gehoor, met opties voor nek en schouderbescherming. Dit vizier in combinatie met het 3M™ Versaflo™ V-500E Regelventiel verzekert u van individueel verstelbare, consistente gecontroleerde adembare lucht.



- De V-500E Regulaar heeft een werkdruk nodig van 3,5-8 bar en is extreem stil dankzij de geïntegreerde geluidsdemper (minder dan 65 dBA)
- Een geïntegreerd noodsignaal waarschuwt de gebruiker voor een tekort aan lucht
- Het vizier ontwerp combineert uitstekende beweging van het hoofd met goede optische helderheid

3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5301282P	3M™ Koppeling Rectus 25 plug + houder, 3/8" BSP	3/8"	Stuk	3	3	94,62
3080040P	3M™ 7.5 Lucht slang spiraalvormig	7.5m	Stuk	1	1	151,94
3080030P	3M™ Lucht slang standaard (10 mtr)	10m	Stuk	1	1	97,45
3080031P	3M™ Lucht slang standaard (30 mtr)	30m	Stuk	1	1	185,50
5301253P	3M™ Koppeling Rectus 95 ¼ BSP mannelijk (plug)	1/4"	Stuk	3	3	23,67
3120301P	3M™ Koppeling 2 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad		Stuk	3	3	25,57
834018	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS beschermhoes vlamvertragend	0.90 m	Stuk	1	1	37,86
834017	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS heavy duty rubber	0.77m ± 5cm	Stuk	1	1	68,24
BPK-01	3M™ BPK-01 Rugzak voor motorunit		Stuk	1	1	77,30
834008	3M™ Adflo™ Ademslang lichtgewicht geluidsdempend	0.95 m	Stuk	1	1	93,75
5301252P	3M™ Koppeling Rectus '25'- ¼" BSP mannelijk	1/4"	Stuk	1	1	44,52
3120300P	3M™ Koppeling 3 uitgangen 3/8" BSP vrouwelijk incl. mannelijke ad		Stuk	3	3	54,92
834016	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS in lengte aanpasbaar	1.00-1.40 m	Stuk	1	1	36,01
5301281P	3M™ Koppeling Rectus 95 plug+houder, 3/8" BSP	3/8"	Stuk	3	3	97,40
3080072P	3M™ Lucht slang antistatisch+hoge temperatuur (10 mtr)	10m	Stuk	1	1	280,93
0230551P	3M™ Filterpak		Stuk	5	5	39,47

# Lasveiligheid

## 3M™ Aircare™ Filtereenheid

De Aircare Filtereenheid kan worden gebruikt met het Fresh-air C of Versaflor V-500 Regelventiel, aangesloten op adembare compressorlucht. De toegevoerde luchtdruk kan worden ingesteld. Het 3-staps filtersysteem verwijdert water, olienevels, stof en geuren uit de aangeboden compressorlucht en levert zo een kwalitatief hoogwaardig adembare lucht.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ACU-04	3M™ Aircare™ ACU-04 Filtereenheid vloermontage	Stuk	1	1	678,95
ACU-14	3M™ ACU-14 Drukmeter premium	Stuk	1	1	60,86
ACU-20	3M™ Aircare™ ACU-20 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-10	3M™ ACU-10 Vervangingsfilter	Stuk	1	1	137,77
ACU-03	3M™ Aircare™ ACU-03 Filtereenheid wandmontage	Stuk	1	1	584,57

## 3M™ Fresh-air™ C Regelventiel Verbruiksartikelen



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
806000	3M™ Speedglas™ Fresh-air C Comfortriem		Stuk	1	1	38,13
853056	3M™ Speedglas™ Fresh-air C Ademslang met snelkoppeling tbv ClearVisor Visor		Stuk	1	1	100,25
853064	3M™ Speedglas™ 9100 Ademslang verselucht met QRS-aansluiting tbv Speedglas 9100 laskap	1.10 m	Stuk	1	1	100,75

## 3M™ Versaflor™ M-serie Vizieren met 3M™ Adflo™ Motor

### 3M™ Versaflor™ M-serie Vizieren met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsbescherming

Lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde vizieren die bescherming bieden tegen een hele reeks risico's op het gebied van ademhaling, zicht en gehoor, met opties voor nek en schouderbescherming. De M-serie hoofdkappen in combinatie met de 3M™ Adflo™ Ademhalingsystemen zorgt voor een continue stroom van gefilterde lucht die veel van de warmte en het zweet wegneemt tijdens werkzaamheden zoals lassen, en biedt zowel meer comfort als bescherming voor de hele dag.



- De luchtstroom is altijd constant met 170 liter per minuut ongeacht de lading van de accu of de hoeveelheid stof in de filter
- Voor warme, vochtige omstandigheden, kunt u de luchtstroom tot 200 liter per minuut verhogen door twee keer te drukken op de ON-knop
- Het vizierontwerp combineert uitstekende beweging van het hoofd met goede optische helderheid

3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
847720	3M™ Versaflor M-107 Vizier met Adflo™	Stuk	1	1	1.029,17
857720	3M™ Versaflor M-307 Helm met vizier en Adflo™	Stuk	1	1	1.210,49

# Lasveiligheid

## 3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren

De allernieuwste Versaflo M-serie heeft lichtgewicht, compacte en goed uitgebalanceerde vizieren en helmen die bescherming bieden tegen een hele reeks risico's op gebied van ademhaling, inslagen en spatten.

Het Versaflo M-107 vizier is met name geschikt voor licht industriële toepassingen.

Het Versaflo M-307 vizier voor algemene toepassingen in de bouw, chemie en zware industrie.

Het systeem van de Versaflo M-307 in combinatie met een Adflo motorunit biedt een TH-3 bescherming.



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-106	3M™ M-106 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	204,40
M-107	3M™ M-107 Vizierhelm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	204,40
M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort	Stuk	1	1	339,52
M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend	Stuk	1	1	339,52
M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam	Stuk	1	1	479,76
M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend	Stuk	1	1	513,25

## 3M™ Versaflo™ M-serie Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
168010	3M™ Speedglas™ Zweetband fleecce +klittenband		Stuk	2	2	5,41
834016	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS in lengte aanpasbaar	1.00-1.40 m	Stuk	1	1	36,01
834017	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS heavy duty rubber	0.77m ± 5cm	Stuk	1	1	68,24
834018	3M™ Speedglas™ Ademslang QRS beschermhoes vlamvertragend	0.90 m	Stuk	1	1	37,86
BT-20L	3M™ BT-20L Ademslang standaard large 95 cm	965 mm	Stuk	1	1	48,83
BT-20S	3M™ BT-20S Ademslang standaard small 70 cm	735 mm	Stuk	1	1	48,83
BT-30	3M™ BT-30 ademslang in lengte aanpasbaar	525 - 850 mm	Stuk	1	1	60,18
BT-40	3M™ BT-40 Ademslang duurzaam	840 mm	Stuk	1	1	112,34
BT-922	3M™ BT-922 Wegwerpbare beschermhoes		Stuk	5	5	3,33
BT-926	3M™ BT-926 Ademslangbeschermingshoes vlamvertragend		Stuk	1	1	77,83
M-106	3M™ M-106 Vizierhelm met gelaatsafdichting comfort		Stuk	1	1	204,40
M-107	3M™ M-107 Vizierhelm met gelaatsafdichting brandwerend		Stuk	1	1	204,40
M-116	3M™ M-116 Luchtstroomdeflector tbv M100 helm		Stuk	1	1	12,96
M-150	3M™ M-150 Hoofdharnas tbv M100 helm		Stuk	1	1	31,85
M-154	3M™ M-154 Voorhoofdafdichting		Stuk	1	1	18,79
M-306	3M™ M-306 Helm met gelaatsafdichting comfort		Stuk	1	1	339,52
M-307	3M™ M-307 Helm met gelaatsafdichting brandwerend		Stuk	1	1	339,52
M-316	3M™ M-316 Luchtstroomdeflector tbv M300 en M400 helm		Stuk	1	1	15,71
M-350	3M™ M-350 Hoofdharnas tbv M300 en M400 helm		Stuk	1	1	50,99
M-354	3M™ M-354 Voorhoofdafdichting tbv M300 en M400 helm		Stuk	1	1	33,52
M-406	3M™ M-406 Helm met schouderbedekking duurzaam		Stuk	1	1	479,76
M-407	3M™ M-407 Helm met schouderbedekking brandwerend		Stuk	1	1	513,25
M-441	3M™ M-441 Vizierafdichting tbv M400 helm		Stuk	1	1	10,92

# Lasveiligheid

## 3M™ Versaflor™ M-serie Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
M-444	3M™ M-444 Binnenkraag tbv M400 helm		Stuk	1	1	41,95
M-447	3M™ M-447 Brandwerende schouderbedekking		Stuk	1	1	155,48
M-448	3M™ M-448 Duurzame schouderbedekking		Stuk	1	1	96,62
M-919	3M™ M-919 Vizierframeknoppen		Doos 10 st	1	1	16,83
M-920	3M™ M-920 Vizierframeset		Stuk	1	1	49,65
M-921	3M™ M-921 Vizierafdichting		Stuk	5	5	4,56
M-927	3M™ M-927 Gecoat polycarbonaat vizier		Stuk	5	5	31,12
M-928	3M™ M-928 Verwijderbare vizierbeschermfolie		Stuk	10	40	1,49
M-935	3M™ M-935 Gelaatsafdichting wit standaard tbv M100 en M300 helm		Stuk	5	5	16,14
M-936	3M™ M-936 Gelaatsafdichting zwart comfort tbv M100 en M300 helm		Stuk	5	5	20,80
M-937	3M™ M-937 Gelaatsafdichting brandvertragend tbv M100 en M300 helm		Stuk	5	5	20,80
M-956	3M™ M-956 Comfortpad tbv hoofdband met draaiknop		Stuk	10	10	3,94
M-957	3M™ M-957 Zweetband (L115) tbv M-Serie/HT800		Pak 20 st	1	1	4,75
M-958	3M™ M-958 Kinband (L112) tbv M-Serie/HT800		Paar	1	4	16,69
M-960	3M™ M-960 Draaimechanisme vizier		Stuk	1	1	27,23
M-972	3M™ M-972 Brandwerende helmbedekking		Stuk	1	1	29,43
M-976	3M™ M-976 Hoofd-, nek- en schouderbedekking		Stuk	1	1	34,72
Z3AF	3M™ PELTOR™ Bevestigingskit gehoorbescherming op Versaflor hoofdkap		Stuk	20	20	9,13

## 3M™ Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires

De systemen van een 3M™ Speedglas™ Vizier in combinatie met het Fresh-air C verseluchtsysteem zijn in 2013 uit het assortiment gegaan. Losse onderdelen blijven nog enige tijd leverbaar



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
804005	3M™ ClearVisor/Visor Gezichtafdichting		Stuk	1	1	22,98
441000	3M™ Speedglas™ 9002 FlexView frontpaneel		Stuk	1	1	49,12
899140	3M™ ClearVisor Polycarbonaat gelaatscherm tbv Fresh-air C		Stuk	1	1	91,22
803060	3M™ ClearVisor/Visor Hoofdband		Stuk	1	1	44,44
803010	3M™ ClearVisor/Visor Hoofdband met luchtkanaal		Stuk	1	1	148,11
899060	3M™ ClearVisor/Visor Beschermfolie		Stuk	5	5	5,62
853056	3M™ Speedglas™ Fresh-air C Ademslang met snelkoppeling tbv ClearVisor Visor		Stuk	1	1	100,25

# Lasveiligheid

## 3M™ Vizieren Verbruiksartikelen en accessoires

De systemen van een 3M™ Speedglas™ Vizier in combinatie met het Fresh-air C verseluchtsysteem zijn in 2013 uit het assortiment gegaan. Losse onderdelen blijven nog enige tijd leverbaar



3M Bestelnr.	Productomschrijving	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
434005	3M™ Speedglas™ 9002 Gezichtsafdichting tbv veiligheidshelm		Stuk	1	1	51,90

## 3M™ Speedglas™ Accessoires

### 3M™ Speedglas™ Accessoires



3M Bestelnr.	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
790101	3M™ Speedglas™ Opbergtas verstevigd	Stuk	1	1	61,71
954410	3M™ Speedglas™ Laspet met logo	Stuk	1	1	2,65







# Detectiesystemen

# ■ Detectiesystemen

## Geluidsdetectie

### 3M™ Geluidsdetectie

De 3M™ NI-100 Geluidsdetector is een compacte, lichtgewicht geluidsniveaumeter & de 3M™ SD-200 Geluidsmeter is een draagbare lichtgewicht geluidsmeter. Beide systemen meten nauwkeurig de geluidsniveaus op de werkplek.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
NI100	NI-100	3M™ NI-100 Geluidsindicator	Stuk	10	10	38,34
SD200	SD-200	3M™ SD-200 Geluidsmeter	Stuk	1	1	394,53

## Luchtkwaliteit monitoren

### 3M™ Diffusie monitoren

3M™ Diffusie monitoren zijn simpele en effectieve apparaten die door middel van diffusie zekere gassen en dampen verzamelen. Ze assisteren in de evaluatie van de meting van luchtverontreiniging.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
3500	3500	3M™ 3500 Diffusie monitor organische dampen	Stuk	1	10	24,94
3520	3520	3M™ 3520 Diffusie monitor organische dampen	Stuk	1	5	38,95
3551	3551	3M™ 3551 Diffusie monitor Ethylene Oxide	Stuk	1	5	44,15
3721	3721	3M™ 3721 Diffusie monitor Formaldehyde	Stuk	1	5	46,92



# Gehoorbescherming

## Samenrolbare oordoppen

### 3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen

De 3M™ E-A-R™ Classic onderhoudsvrije oordoppen zijn gemaakt van zacht energie absorberend polymeer-schuim wat zorgt voor optimale gehoorbescherming en de gehele dag comfort. Ideaal om te gebruiken in een luidruchtige omgeving, zowel tijdens werk- als vrijetijds gerelateerde activiteiten.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
AM01000	AM-01-000	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen Classic Small	Nee	28 dB	Geel	Paar	1	2.000	0,18
CC01000	CC-01-000	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen met koord	Ja	29 dB	Geel	Paar	200	2.000	0,41
FP01000	FP-01-000	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen	Nee	28 dB	Geel	Paar	5	1.000	0,20
PB01000	PB-01-000	3M™ E-A-R™ Oordoppen Classic in polybag	Nee	28 dB	Geel	Paar	1	1.000	0,17
PP01002	PP-01-002	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen in Pillowpack	Nee	28 dB	Geel	Paar	1	1.000	0,18
SP01002	SP-01-002	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen kleinverpakking	Nee	28 dB	Geel	Paar	5	250	0,31

### 3M™ E-A-R™ Classic Soft Oordoppen

Als het schuim is opgewarmd tot de lichaamstemperatuur, worden de oordoppen zachter en gevormd naar het oorkanaal van de drager. Dit 'vervormen' zorgt ervoor dat de oordoppen uitstekend beschermen tegen geluid, en tegelijkertijd blijft het schuim geleidelijk aan zachter worden voor extra comfort. Leverbaar met koordje, vochtbestendig. Te gebruiken met andere PBM's, onderhoudsvrij, langzaam expanderende schuimstof.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PR01005	PR-01-005	3M™ E-A-R™ Classic Oordoppen onderhoudsvrij met koord	Ja	36 dB	Geel	Paar	200	2.000	0,65
PP01800	PP-01-800	3M™ E-A-R™ Classic Soft Oordoppen in Pillowpack	Nee	36 dB	Geel	Paar	1	200	0,24
PR01004	PR-01-004	3M™ E-A-R™ Classic Soft Oordoppen in Polybag	Nee	36 dB	Geel	Paar	200	2.000	0,24



# Gehoorbescherming

## 3M™ E-A-R™ E.A.R Soft™ Yellow Neons Oordoppen

Gemaakt van een langzaam expanderende schuimstof. Verdeelt de druk, geeft flexibiliteit, een goede afdichting met optimaal comfort. Te gebruiken met andere PBM's.

- Leverbaar met koordje
- Oordopdispenser en navulzak beschikbaar



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ES01001	ES-01-001	3M™ E-A-R™ E-A-R Yellow Neons oordoppen onderhoudsvrij	Nee	36 dB	Neon geel	Paar	250	1.000	0,14
ES01005	ES-01-005	3M™ E-A-R™ E-A-R Yellow Neons oordoppen onderhoudsvrij met koord	Ja	36 dB	Neon geel	Paar	200	2.000	0,36
ES0101SP	ES-01-001	3M™ E-A-R™ E-A-R Yellow Neons oordoppen kleinverpakking onderhoudsvrij	Nee	36 dB	Neon geel	Paar	5	250	0,24

## 3M™ E-A-R™ E-A-R Soft FX Oordoppen

De hoogstbeschermende oordop (39 dB). Zijn zachte, kegelvormige afwerking maakt het passen makkelijker en geeft meer comfort. Leverbaar met koordje, te combineren met andere PBM's, langzaam expanderende schuimstof en onderhoudsvrij.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ES01020	ES-01-020	3M™ E-A-R™ E-A-R FX Oordoppen onderhoudsvrij	Nee	39 dB	Geel	Paar	200	2.000	0,18
ES01021	ES-01-021	3M™ E-A-R™ E-A-R Soft FX Oordoppen onderhoudsvrij met koord	Ja	39 dB	Geel	Paar	200	2.000	0,42

## 3M™ E-A-R™ E-A-R Soft Oordoppen

Een ander soort gehoorbeschermer voor eenmalig gebruik voor geluidsniveaus boven 93 dB (A)

- Hoeft niet samengerold te worden
- Langzaam expanderende schuimstof



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ES01009	ES-01-009	3M™ E-A-R™ E-A-R Soft Oordoppen onderhoudsvrij	Nee	21 dB	Geel	Paar	250	1.000	0,45

# Gehoorbescherming

## 3M™ 1100 Oordoppen

Gemaakt van een zachte hypoallergene PU schuimstof voor een maximum comfort en een lage druk in het oor. Leverbaar met koordje, te gebruiken met andere PBM's, recyclebaar, onderhoudsvrij, langzaam expanderende schuimstof.



- Zijn zachte, vuilwerende ondergrond zorgt voor extra hygiëne
- Het spitse ontwerp past in de meeste gehoorkanalen en maakt de oordoppen gebruiksvriendelijker

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
1100EAR	1100	3M™ Oordoppen, 37 dB, zonder koord, 200 paar/doos, 1100	Nee	37 dB	Oranje	Paar	200	1.000	0,15
1100SP	1100SP	3M™ 1100 Oordoppen onderhoudsvrij kleinverpakking	Nee	37 dB	Oranje	Paar	5	250	0,29
1110	1110	3M™ Oordoppen onderhoudsvrij met koord, 1110	Ja	37 dB	Oranje	Paar	100	500	0,37
1120	1120	3M™ Oordoppen, 34 dB, zonder koord, 1000 paar/doos, 1120	Nee	34 dB	Oranje	Paar	200	1.000	0,16
1130	1130	3M™ Oordoppen onderhoudsvrij extra zacht met koord, 1130	Ja	34 dB	Oranje	Paar	100	500	0,37

## 3M™ E-A-R™ Superfit 33 Oordoppen

Kenmerkt zich door een passende ring die ervoor zorgt dat de oordop goed past. Als de oranje kleur niet meer zichtbaar is, zit hij goed.



- Smaller in diameter en hoogte om beter in smallere oorkanalen te passen of voor diegenen die zoeken naar een iets lagere demping

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
SF01000	SF-01-000	3M™ E-A-R™ Superfit 33 Oordoppen onderhoudsvrij	Nee	33 dB	Geel/Oranje	Paar	200	2.000	0,18

## 3M™ Solar™ Oordoppen

Deze oordoppen worden aangeboden in een reeks van opvallende kleuren: oranje, rood, rose en paarse oordoppen in één handige dispenser doos. Leverbaar met koordje, te gebruiken met andere PBM's, recyclebaar, onderhoudsvrij, langzaam expanderende schuimstof.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PN01001	PN-01-001	3M™ Solar™ Oordoppen onderhoudsvrij	Nee	36 dB	Meerkleurig	Paar	200	2.000	0,16
PN01002	PN-01-002	3M™ Solar™ Oordoppen onderhoudsvrij met koord	Nee	36 dB	Meerkleurig	Paar	1000	1.000	0,43

# Gehoorbescherming

## 3M™ E-A-R™ E-A-R Soft metaal detecteerbare samenrolbare oordoppen

Deze 3M™ E-A-R™ E-A-R Soft metaal detecteerbare oordoppen met een blauw koordje en een integrale metaaldetecteerbare roestvrij stalen kogel, zijn ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

- Wanneer het schuimstof opwarmt naar lichaamstemperatuur, wordt het zachter en past het goed
- Langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
ES01011A	ES-01-011A	3M™ E-A-R™ E-A-R Soft Oordoppen metaaldetecteerbaar, onderhoudsvrij met koord	Ja	36 dB	Wit	Paar	200	2.000	0,69

## Voorgevormde oordoppen

### 3M™ E-A-R™ Push-Ins Oordoppen

Leverbaar met koordje, onderhoudsvrij. Langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.

- De gepatenteerde E-A-Rform™ foam vormt zich naar de meeste gehoorgangen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
EX01020	EX-01-020	3M™ E-A-R™ Push-Ins Oordoppen onderhoudsvrij met koord	Ja	38 dB	Geel / Blauw	Paar	100	400	0,70
EX01021	EX-01-021	3M™ E-A-R™ Push-Ins Oordoppen onderhoudsvrij	Nee	38 dB	Geel / Blauw	Paar	100	400	0,38

### 3M™ No-Touch™ Oordoppen

No-Touch™ Oordoppen hebben een fantastisch gebruiksgemak, deze felpaarse oordoppen zijn zacht, gevormd en direct te gebruiken. Leverbaar met koordje, te gebruiken met andere PBM's, recyclebaar, onderhoudsvrij, langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.

- Lichte opvallende kleur



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PN01004	PN-01-004	3M™ No-Touch™ Oordoppen onderhoudsvrij met koord	Ja	35 dB	Paars	Paar	100	400	0,78

### 3M™ Torque™ Oordoppen

Door de metallic kleur lijken de oordoppen hard, maar ze zijn gemaakt van een ultra-zacht schuim dat de hele dag comfort biedt. Leverbaar met koordje, vochtbestendig, te gebruiken met andere PBM's, herbruikbaar, recyclebaar, langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PN01009	PN-01-009	3M™ Torque™ Oordoppen herbruikbaar met koord	Ja	32 dB	Metallic Zilver	Paar	120	480	0,82



# Gehoorbescherming

## 3M™ E-A-R™ Express Oordoppen

Leverbaar met koordje, te combineren met andere PBM's.  
Herbruikbaar, recyclebaar.  
Langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
EX01001	EX-01-001	3M™ E-A-R™ Express Oordoppen herbruikbaar met koord	Ja	28 dB	Geel / Blauw	Paar	1	400	1,05
EX01002	EX-01-002	3M™ E-A-R™ Express Oordoppen herbruikbaar	Nee	28 dB	Geel / Blauw	Paar	1	400	0,69
EX0102SP	EX-01-002SP	3M™ E-A-R™ Express Oordoppen herbruikbaar kleinverpakking	Nee	28 dB	Geel / Blauw	Paar	5	250	1,02

## Herbruikbare oordoppen

### 3M™ E-A-R™ Tri-Flange Oordoppen

Leverbaar met koordje, vochtbestendig, te gebruiken met andere PBM's, herbruikbaar, recyclebaar, hoeft niet samengerold te worden.

- Lichte opvallende kleur



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PN01005	PN-01-005	3M™ E-A-R™ Tri-Flange Oordoppen herbruikbaar met vinyl koord	Ja	29 dB	Geel	Paar	100	400	1,80
PN01006	PN-01-006	3M™ E-A-R™ Tri-Flange Oordoppen herbruikbaar met katoenen koord	Ja	29 dB	Geel	Paar	400	400	1,80

### 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Oordoppen

Unieke one-size oordop welke in bijna elk oorkanaal comfortabel zit en een hoge mate van demping biedt.

- Leverbaar met koordje en vochtbestendig
- Gemaakt van flexibele materialen die ervoor zorgen dat ze beter passen
- Deze herbruikbare oordop is comfortabel, hygiënisch en rendabel omdat ze kan worden gewassen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
UF01000	UF-01-000	3M™ E-A-R™ Ultrafit Oordoppen herbruikbaar met koord, pillowpack	Ja	32 dB	Geel / Blauw	Disp.	50	10	90,45
UF0100SP	UF-01-000SP	3M™ E-A-R™ Ultrafit Oordoppen herbruikbaar met bewaardoosje kleinverpakking	Nee	32 dB	Geel / Blauw	Paar	1	50	2,51
UF01012	UF-01-012	3M™ E-A-R™ Ultrafit 20 Oordoppen herbruikbaar met koord	Ja	20 dB	Geel	Paar	1	200	2,20
UF01014	UF-01-014	3M™ E-A-R™ Ultrafit X Oordoppen herbruikbaar met koord en steel	Ja	35 dB	Geel / Blauw	Paar	1	200	2,20
UF01015	UF-01-015	3M™ E-A-R™ Ultrafit 14 Oordoppen met lagere demping	Ja	14 dB	Groen/ Beige	Paar	1	200	2,16
UF01100	UF-01-020	3M™ E-A-R™ Ultrafit Oordoppen herbruikbaar met koord, bewaardoosje	Ja	32 dB	Geel / Blauw	Paar	50	200	1,97

VE = Verkoopseenheid KV = Kleinverpakking MBE = Minimale besteleenheid  
Geldig vanaf 1 juli 2018

# Gehoorbescherming

## 3M™ E-A-R™ Tracer Oordoppen

Zowel de oordoppen als de verbindingkabel zijn volledig metaaldetecteerbaar. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Leverbaar met koordje, vochtbestendig, te combineren met andere PBM's, herbruikbaar, hoeft niet samengerold te worden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TR01001	TR-01-001	3M™ E-A-R™ Tracer 20 Oordoppen herbruikbaar met koord en lage demping	Ja	20 dB	Blauw	Paar	50	200	3,10
TR01000	TR-01-000	3M™ E-A-R™ Tracer Oordoppen herbruikbaar met koord	Ja	32 dB	Donkerblauw	Paar	50	200	2,19
TR01100	TR-01-100	3M™ E-A-R™ Tracer Oordoppen met opbergdoosje	Ja	32 dB	Blauw	Paar	1	200	2,52

## 3M™ 1261/ 1271 Oordoppen

Deze herbruikbare oordoppen zijn gemaakt van zacht, duurzaam materiaal voor meer comfort. Wordt geleverd met een aantrekkelijke opbergdoos voorzien van een riemclip, waardoor het handig is voor gebruik en de vervuiling vermindert. Het vingergreep ontwerp verbetert het gemak van inbrengen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Koord	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
1261EAR	1261	3M™ 1261 Oordoppen herbruikbaar met bewaardoosje	Nee	25 dB	Oranje	Paar	50	250	1,29
1271EAR	1271	3M™ Oordoppen herbruikbaar met koord en bewaardoosje, 1271	Ja	25 dB	Oranje	Paar	50	250	1,73

# Gehoorbescherming

## Gehoorbeugels

### 3M™ E-A-R™ E-A-RBand Gehoorbeugels

- Ronde oordoppen die de ingang van het oor afdichten
- De oordoppen hoeven niet vastgepakt te worden, daardoor verhoogt dit de hygiëne
- Makkelijk rond de nek te dragen wanneer niet in gebruik



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
EB01000	EB-01-000	3M™ E-A-R™ E-A-RBand Gehoorbeugel	21 dB	Blauw / Geel	Stuk	1	40	4,81
ES01300	ES-01-300	3M™ E-A-R™ Vervangdoppen gehoorbeugel	21 dB	Geel	Paar	10	500	1,99

### 3M™ 1310/ 1311 Gehoorbeugels

De unieke flexibele band zorgt voor eenvoudige vervorming. Samen met de zachte rondgevormde schuim oordoppen bieden ze een verminderde druk en een comfortabele afdichting. Ontworpen om zowel achter-het-hoofd als onder-de-kin te passen met minimaal contact op kleding. Te gebruiken met andere PBM's, herbruikbaar, recyclebaar, langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
1310	1310	3M™ E-A-R™ Oordoppen met beugel, 26 dB, 10/ doos, 1310	26 dB	Blauw	Stuk	1	50	5,44
1311	1311	3M™ E-A-R™ 1310 Reservedoppen, 26 dB, 20 paar/doos, 1311	26 dB	Oranje	Paar	1	100	1,90

### 3M™ E-A-R™ Caboflex Gehoorbeugels

Deze lichte vochtbestendige oordop is ideaal wanneer u zich in en uit lawaaierige omgevingen verplaatst en past gemakkelijk om de nek wanneer hij niet wordt gebruikt. Te combineren met andere PBM's, herbruikbaar, recyclebaar. Langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden

- Elke kegelvormige dop kan in lijn worden gebracht met de gehoorgang, waardoor hij een effectieve afdichting tegen lawaai vormt
- Er zijn reservedoppen verkrijgbaar



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
CF01000	CF-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex Gehoorbeugel herbruikbaar	21 dB	Blauw / Geel	Stuk	1	40	7,09
CS01000	CS-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex Vervangdoppen	21 dB	Geel	Paar	50	50	3,87

# Gehoorbescherming

## 3M™ E-A-R™ E-A-RCaps Gehoorbeugels

Een van de lichtste gehoorbeugels op de markt. Ze bieden de hele dag bescherming voor werknemers die worden blootgesteld aan lawaai en zijn ideaal als wegwerp gehoorbeschermer voor fabrieksbezoekers. Gemaakt van langzaam expanderende schuimstof, herbruikbaar en hoeft niet samengerold te worden.

- Ronde oordoppen die de ingang van het oor afdichten
- De oordoppen hoeven niet vastgepakt te worden, daardoor verhoogt dit de hygiëne
- Makkelijk rond de nek te dragen wanneer niet in gebruik



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
EC01000	EC-01-000	3M™ E-A-R™ E-A-RCaps Gehoorbeugel herbruikbaar	23 dB	Blauw / Geel	Stuk	1	50	4,10
ES01300	ES-01-300	3M™ E-A-R™ Vervangdoppen gehoorbeugel	23 dB	Geel	Paar	10	500	1,99

## 3M™ E-A-R™ Flexicap Gehoorbeugels

De verstelbare gehoorbeugel biedt u verschillende draagposities zonder dat dit ten koste gaat van andere PBM's. Gemaakt van langzaam expanderende schuimstof, herbruikbaar en hoeft niet samengerold te worden.

- Ronde oordoppen die de ingang van het oor afdichten
- De oordoppen hoeven niet vastgepakt te worden, daardoor verhoogt dit de hygiëne
- Makkelijk rond de nek te dragen wanneer niet in gebruik



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FX01000	FX-01-000	3M™ E-A-R™ Flexicap Gehoorbeugel herbruikbaar	23 dB	Blauw / Geel	Stuk	1	40	5,78
ES01300	ES-01-300	3M™ E-A-R™ Vervangdoppen gehoorbeugel	23 dB	Geel	Paar	10	500	1,99

## 3M™ E-A-R™ Reflex Gehoorbeugels

De multi positionele gehoorbeugel heeft een innovatief verstellende beugel en biedt verschillende draagposities zonder dat dit ten koste gaat van andere beschermingsuitrustingen. Te combineren met andere PBM's, herbruikbaar, recyclebaar, langzaam expanderende schuimstof, hoeft niet samengerold te worden.

- De cone vormige oordoppen zorgen voor effectieve afdichting
- De oordoppen hoeven niet vastgepakt te worden, daardoor verhoogt dit de hygiëne
- Makkelijk rond de nek te dragen wanneer niet in gebruik



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
RF01000	RF-01-000	3M™ E-A-R™ Reflex Gehoorbeugel herbruikbaar	26 dB	Geel	Stuk	1	40	6,59
RS01000	RS-01-000	3M™ E-A-R™ Reflex Vervangdoppen voor gehoorbeugel	26 dB	Geel	Paar	25	25	2,75

# Gehoorbescherming

## Gehoorkappen

### 3M™ PELTOR™ X Gehoorkappen

Deze gehoorkappen combineren een uitstekende bescherming met een optimaal comfort. Ze zijn verkrijgbaar met hoofdbeugel en helmbevestiging in een reeks van diverse dempingswaarden die voldoen aan de behoeftes voor de meeste industriële toepassingen.



- Demping van 27 tot 37 DB
- Opvallend design in verschillende levendige kleuren

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
PEX1A	X1A	Hoofdband	27 dB	Zwart/Groen	Stuk	1	10	19,69
PEX1P3E	X1P3	Helmbevestiging	26 dB	Zwart/Groen	Stuk	1	10	19,69
PEX1P5E		Helmbevestiging	26 dB	Zwart/Groen	Stuk	1	10	19,69
PEX2A	X2A	Hoofdband	31 dB	Zwart/geel	Stuk	1	10	25,05
PEX2P3E	X2P3	Helmbevestiging	30 dB	Zwart/geel	Stuk	1	10	25,05
PEX2P5E		Helmbevestiging	30 dB	Zwart/geel	Stuk	1	10	25,42
PEX3A	X3A	Hoofdband	33 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	10	28,29
PEX3P3E	X3P3	Helmbevestiging	32 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	10	28,29
PEX3P5E		Helmbevestiging	32 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	10	28,71
PEX4A	X4A	Hoofdband	33 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	33,58
PEX4P3E	X4P3	Helmbevestiging	32 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	33,58
PEX4P5E		Helmbevestiging	32 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	33,58
PEX5A	X5A	Hoofdband	37 dB	Zwart	Stuk	1	10	37,85
PEX5P3E	X5P3	Helmbevestiging	36 dB	Zwart	Stuk	1	10	37,85
PEX5P5E		Helmbevestiging	36 dB	Zwart	Stuk	1	10	37,85
X1P5E-OR		Helmbevestiging	26 dB	Oranje	Stuk	1	10	19,69
X4A-OR		Hoofdband	33 dB	Oranje	Stuk	1	10	33,58
X4P5E-OR		Helmbevestiging	32 dB	Oranje	Stuk	1	10	33,58

# Gehoorbescherming

## 3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen

Biedt veelzijdige bescherming en is zeer licht in gewicht wat een hoger comfort geeft. Di-elektrisch (optie) met vloeistof gevulde afdichtring, hygiëneset verkrijgbaar.



- Verkrijgbaar in versies met hoofdband, nekband, vouwbaar en met helmbevestiging
- Verkrijgbaar in Hi-Viz groen voor arbeiders die gehoorbescherming en extra zichtbaarheid nodig hebben: bij wegenwerken, op luchthavens en andere plaatsen met hoge arbeidsrisico's
- De H510P3AF-405-GU is speciaal voor 3M Versaflor, M100, M300 en Speedglas 9100MP

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
OPT1GU	H510A-401-GU	Hoofdband	27 dB	Geel	Stuk	1	20	18,06
OPT1GUF	H510F-404-GU	Opvouwbare hoofdbeugel	28 dB	Geel	Stuk	1	10	23,58
OPT1GUN	H510B-403-GU	Nekband	26 dB	Geel	Stuk	1	10	19,25
OPT1HVIZ	H510A-470-GB	Hoofdband	27 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	18,97
OPT1HVZF	H510B-471-GB	Nekband	26 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	20,28
OPT1P3A	H510P3A-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3AF	H510P3AF-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	6	20,82
OPT1P3B	H510P3B-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3BB	H510P3BB-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3E	H510P3*	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3EB	H510P3EB-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3EH	H510P3E-469-GB	Helmbevestiging	26 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	21,15
OPT1P3F	H510P3F-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3G	H510P3G-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3H	H510P3H-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82
OPT1P3K	H510P3K-405-GU	Helmbevestiging	26 dB	Geel	Stuk	1	20	20,82

# Gehoorbescherming

## 3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen

Ontwikkeld voor lawaaierige omgevingen, met name voor geluidsniveaus gedomineerd door lage en middelhoge frequenties. De afdichtringen zijn gevuld met een vloeistof. Deze gevulde afdichtring, een unieke combinatie van vloeistof en schuim, zorgt voor een optimale afdichting met een lage druk, wat zelfs comfort biedt bij langdurig gebruik. Hygiëneset verkrijgbaar.



- Verkrijgbaar in versies met hoofdband, nekband, vouwbaar en met helmbevestiging
- Verkrijgbaar in Hi-Viz groen voor arbeiders die gehoorbescherming en extra zichtbaarheid nodig hebben: bij wegenwerken, op luchthavens en andere plaatsen met hoge arbeidsrisico's
- De H520P3-AF-410-GQ is speciaal voor 3M Versaflo, M100, M300 en Speedglas 9100MP

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
OPT2FHV	H520F-422-GB	Opvouwbare hoofdbeugel	28 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	25,53
OPT2FHVZ	H520F-460-GB	Opvouwbare hoofdbeugel	31 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	27,66
OPT2FOLD	H520F-409-GQ	Opvouwbare hoofdbeugel	31 dB	Groen	Stuk	1	10	27,66
OPT2GN	H520A-407-GQ	Hoofdband	31 dB	Groen	Stuk	1	20	22,63
OPT2GNN	H520B-408-GQ	Nekband	31 dB	Groen	Stuk	1	10	23,53
OPT2HVIZ	H520A-472-GB	Hoofdband	31 dB	Groen	Stuk	1	10	23,53
OPT2P3A	H520P3A-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Groen	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3AF	H520P3-AF-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Groen	Stuk	1	6	24,74
OPT2P3B	H520P3B-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3BB	H520P3BB-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3E	H520P3*	Helmbevestiging	30 dB	Groen	Stuk	1	20	24,74
OPT2P3EA	H520P3EA-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3EB	H520P3EB-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3ED	H520P3E-410-GQ-01	Helmbevestiging	30 dB	Groen	Stuk	1	20	34,17
OPT2P3EH	H520P3E-467-GB	Helmbevestiging	30 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	25,93
OPT2P3F	H520P3F-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3G	H520P3G-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3H	H520P3H-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3K	H520P3K-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Groen	Stuk	1	20	25,28
OPT2P3N	H520P3N-410-GQ	Helmbevestiging	30 dB	Zwart	Stuk	1	20	24,29



# Gehoorbescherming

## 3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorkappen

Ontwikkeld voor zwaar lawaaierige omgevingen, met name voor geluidsniveaus gedomineerd door lage frequenties. Het product is gebaseerd op een technologie die zich kenmerkt door een 'dubbele kop' ontwerp resulterend in een hoge frequentie demping. Daarnaast verschaffen de afdichtingen gevuld met vloeistof een uitstekende bescherming tegen lage frequentie geluiden. Hygiëneset verkrijgbaar.



- Verkrijgbaar in versies met hoofdband, nekband, vouwbaar en met helmbevestiging
- Verkrijgbaar in Hi-Viz groen voor arbeiders die gehoorbescherming en extra zichtbaarheid nodig hebben: bij wegenwerken, op luchthavens en andere plaatsen met hoge arbeidsrisico's
- De H540P3-AF-413-SV is speciaal voor 3M Versaflo, M100, M300 en Speedglas 9100MP

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
OPT3BK	H540A-411-SV	Hoofdband	35 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	25,93
OPT3BKN	H540B-412-SV	Nekband	35 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	10	27,12
OPT3HVIZ	H540A-441	Hoofdband	35 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	28,74
OPT3P3AF	H540P3AF-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	6	28,53
OPT3P3B	H540P3B-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,53
OPT3P3E	H540P3*	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,09
OPT3P3EA	H540P3EA-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,74
OPT3P3EB	H540P3EB-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,53
OPT3P3G	H540P3G-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,53
OPT3P3H	H540P3H-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	28,74
OPT3P3HV	H540P3E-475-GB	Helmbevestiging	34 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	28,74
OPT3P3N	H540P3N-413-SV	Helmbevestiging	34 dB	Zwart/Rood	Stuk	1	20	29,12
OPT3VIZN	H540B-474-GB	Nekband	35 dB	Hi-Viz	Stuk	1	10	28,74

## 3M™ PELTOR™ Optime™ Push to Listen gehoorkappen

Uitgerust met een eenvoudig geluidsreproductie-element om beter verstaanbaar te zijn tijdens gebruik in een lawaaierige omgeving. Door een simpele druk op een knop op de buitenkant van de kap, biedt het product u de mogelijkheid om naar een belangrijk gesprek in een lawaaierige omgeving te luisteren.



- De elektronische geluidsreproductiefunctie is beschikbaar in 1 cup
- Eenvoudige knop om te starten met communiceren

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
240246	MT155H530P3E-380	Helmbevestiging	29 dB	Zwart	Stuk	1	10	42,51
OPTPTL	MT155H530A 380	Hoofdband	31 dB	Zwart	Stuk	1	10	40,68

# Gehoorbescherming

## 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ Gehoorkappen

Ideaal voor de bescherming tegen geluid dat wordt veroorzaakt bij vele sporten zoals schieten en jagen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BULL1BK	H515FB-516-SV	Opvouwbare hoofdbeugel	27 dB	Zwart	Stuk	1	20	22,45
BULL1GN	H515FB-516-GN	Opvouwbare hoofdbeugel	27 dB	Groen	Stuk	1	20	22,45
BULL1GNM	H515FB-508-GN	Opvouwbare hoofdbeugel	26 dB	Groen	Stuk	1	20	30,60
BULL1RE	H515FB-516-RD	Opvouwbare hoofdbeugel	27 dB	Rood	Stuk	1	20	22,45
BULL2BK	H520F-440-SV	Hoofdband	31 dB	Zwart	Stuk	1	20	28,75
BULL2GN	H520F-440-GN	Opvouwbare hoofdbeugel	31 dB	Lelegroen	Stuk	1	20	33,85
BULL2RE	H520F-440-RD	Opvouwbare hoofdbeugel	31 dB	Rood	Stuk	1	20	28,75
BULL3GN	H540A-441-GN	Hoofdband	35 dB	Lelegroen	Stuk	1	20	26,18
BULLFGN	H515FB-522-GN	Opvouwbare hoofdbeugel	27 dB	Groen	Stuk	1	20	22,17

## 3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkappen

Een gehoorcap ideaal voor bosbouw, zaagmachines en industrie. Met vloeistof gevulde afdichting, hygiëneset verkrijgbaar.



- Versie met elektrisch geïsoleerde band (di-elektrisch) verkrijgbaar
- De H31P3AF is speciaal voor 3M Versaflo M100 en M300

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
H31A300	H31A 300	Hoofdband	27 dB	Oranje	Stuk	1	20	21,26
H31B300	H31B 300	Nekband	27 dB	Oranje	Stuk	1	10	25,41
H31HK130	H31P3K 300-GU	Helmbevestiging	28 dB	Geel	Stuk	1	20	33,44
H31P3ACL	H31P3A 300	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	20	24,54
H31P3BB	H31P3BB 300	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	20	24,54
H31P3E	H31P3* 300	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	20	24,54
H31P3EAC	H31P3EA 300	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	20	24,54
H31P3EBK	H31P3E 300-BA	Helmbevestiging	28 dB	Licht blauw	Stuk	1	20	24,54
H31P3EGN	H31P3E 300-GB	Helmbevestiging	28 dB	Hi-Viz	Stuk	1	20	26,02
H31P3EGU	H31P3E 300-GU	Helmbevestiging	28 dB	Geel	Stuk	1	20	24,54
H31P3KCL	H31P3K 300	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	20	24,54
M-985	H31P3AF	Helmbevestiging	28 dB	Oranje	Stuk	1	6	24,54

# Gehoorbescherming

## 3M™ PELTOR™ Kid Gehoorkappen

Aantrekkelijke gehoorkappen in levendige kleuren, in hoofdband versie. Deze producten zijn speciaal ontworpen voor jongere dragers, waaronder kinderen, om ze te beschermen tegen schadelijke geluidsniveaus in alledaagse situaties zoals sociale en recreatieve activiteiten zonder het uitsluiten van andere omgevingsgeluiden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
OPT1KIDG	H510AK-442-GB	Hoofdband	27 dB	Groen	Stuk	1	6	19,84
OPT1KIDR	H510AK-442-RE	Hoofdband	27 dB	Roze	Stuk	1	6	19,84

## Gehoorkappen voor lassen

### 3M™ PELTOR™ Gehoorkap bij lassen

Gehoorbescherming speciaal ontworpen voor gebruik onder een 3M™ Speedglas™ Laskap. De gehoorcap heeft platte cups en een nekbeugel zodat de gehoorcap makkelijk onder een laskap gedragen kan worden. Het lage profiel en lichte gewicht bieden een gemiddelde demping, geschikt voor de meeste toepassingen in de lasindustrie.



- Modern ontwerp
- Gemakkelijk de kussens te verwisselen om ze hygiënisch schoon te houden
- De grote ruimte in de cups vermindert vocht en warmte opbouw

3M Bestelnr.	Cat. ID	Type gehoorbescherming	Demping	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
H505B	H505B-596-SV	Nekband	24 dB	Zwart	Stuk	1	10	33,39

## Accessoires Gehoorbescherming

### 3M™ Oordoppendispenser en navullingen in zak of fles

Dispensers met oordoppen moedigen gebruikers aan om gehoorbescherming te dragen en stellen oordoppen beschikbaar in lawaaierige ruimtes voor zowel werknemers als bezoekers.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
1100B	1100D	3M™ 1100D Oordoppen One Touch Dispenser vulling	Paar	500	500	0,14
1100R	1100R	3M™ 1100 Oordoppen One Touch Dispenser navulling	Paar	500	2.000	0,14
1120B	1120D	3M™ 1120D Oordoppen One Touch Dispenser vulling	Paar	500	500	0,15
1120R	1120R	3M™ Oordoppen, bijvulzak, 34 dB, zonder koord, 1000 paar/zak, 1120R	Paar	500	2.000	0,14
391-0000	391-0000	3M™ One Touch™ Pro Oordoppen Dispenser	Stuk	1	1	73,61
MD01002A	MD-01-002	3M™ E-A-R™ Dispenserhouder voor wandmontage oordoppen	Stuk	1	1	23,69
PD01001	PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic One Touch Dispenser vulling	Paar	500	500	0,17
PD01002	PD-01-002	3M™ E-A-R™ Soft™ Yellow Neons Oordoppen	Paar	500	500	0,14
PD01007	PD-01-007	3M™ E-A-R™ Superfit 33 One Touch Dispenser vulling	Paar	500	500	0,18
PD01009	PD-01-009	3M™ E-A-R™ Classic navulling	Paar	500	2.000	0,17
PD01010	PD-01-010	3M™ E-A-R™ E-A-R Soft navulling	Paar	500	2.000	0,14
PD01200	PD-01-009	3M™ E-A-R™ Classic II Touch Dispenser vulling	Paar	500	500	0,17
PD01800	PD-01-800	3M™ E-A-R™ Classic Soft One Touch Dispenser vulling	Paar	500	2.000	0,24
PN01011	PN-01-011	3M™ Solar™ One Touch Oordoppen Navulling	Paar	500	500	0,16

### 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen hygiënekits

Verhoogt de hygiëne. De kit bevat nieuwe afdichtringen en inlegstukken die in een paar eenvoudige stappen vervangen kunnen worden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
HY51	HY51	3M™ PELTOR™ HY51 Hygiënekit voor Optime I	Stuk	1	20	8,03
HY52	HY52	3M™ PELTOR™ Optime™ II HY52 Hygiënekits	Stuk	1	20	8,00
HY53PTL	HY53	3M™ PELTOR™ HY53 Hygiënekit voor Optime Push To Listen	Stuk	1	20	7,76
HY54	HY54	3M™ PELTOR™ HY54 Hygiënekit voor Optime III	Stuk	1	20	9,10
HY6	HY6	3M™ PELTOR™ HY6 Vervangingsset	Stuk	1	20	7,87
HY9	HY9	3M™ PELTOR™ HY9 Hygiënekit	Stuk	1	20	4,95
HYPEX1	HYX1	3M™ PELTOR™ X HYX1 Hygiënekit voor X1	Stuk	1	10	7,87
HYPEX2	HYX2	3M™ PELTOR™ X HYX2 Hygiënekit voor X2	Stuk	1	10	7,87
HYPEX3	HYX3	3M™ PELTOR™ X HYX3 Hygiënekit voor X3	Stuk	1	10	7,87
HYPEX4	HYX4	3M™ PELTOR™ X HYX4 Hygiënekit voor X4	Stuk	1	10	9,90
HYPEX5	HYX5	3M™ PELTOR™ X HYX5 Hygiënekit voor X5	Stuk	1	10	10,97



# Communicatie- systemen



## Radio Gehoorkappen

### 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headsets



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HRXS220A	HRX220A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 32 dB, hoofdband, HRXS220A	32 dB	351gr	Zwart	Stuk	10	90,66
HRXS220P3E	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met FM-radio, 31 dB, op helm gemonteerd, HRXS220P3E	32 dB	369gr	Zwart	Stuk	10	90,66
HRXS221A	HRXS221A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset met AM/FM-radio, 32 dB, zwart, hoofdband, HRXS221A	32 dB	353gr	Zwart	Stuk	10	90,66
HRXS221P3E	HRXS221P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM Radio Headset, zwart, helmbevestiging	31 dB	371gr	Zwart	Stuk	10	90,66

### 3M™ PELTOR™ Alert Headsets

Comfortabele niveau-afhankelijke gehoorkap met radio biedt effectieve bescherming tegen schadelijk lawaai. Extra gehoorbeveiliging dankzij de niveau-afhankelijke functie: harde geluiden worden gedempt en zachte geluiden worden versterkt. Radio-ontvanger met stereoweergave en een bas voor extra werkplezier.



- Functies: FM, AS

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
M2RX7A2	M2RX7A2-01	3M™ PELTOR™ Alert FM-radio headset met hoofdband en externe audio input, 3.5mm	30 dB	361gr	Rood	Stuk	1	155,81
M2RX7P2	M2RX7P3E2-01	3M™ PELTOR™ Alert FM-radio headset met helmbevestiging en externe audio input, 3.5mm	30 dB	390gr	Rood	Stuk	1	155,81

## 3M™ PELTOR™ WS™ Alert XP Headsets

In een lawaaiige omgeving het gehoor beschermd en gelijktijdig draadloos een telefoongesprek voeren of naar uw favoriete muziek luisteren. Met de PELTOR WS Alert XP headset is dit mogelijk. De headset heeft ingebouwd een FM radio, en kan eveneens met een MP3 of iPod verbonden worden. De high quality speakers zorgen voor een volle en plezierige stereo weergave. De WS Alert XP headset is voorzien van microfoontjes waarmee omgevingsgeluid doorgelaten en zelfs versterkt wordt, met behoud van gehoorbescherming.



- Functies: FM, AS, Dup, BT

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MRX21P3EWS6-ACK	MRX21P3EWS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS Alert XPI Headset met helmbevestiging, MRX21P3EWS6-ACK, (FR09,FR08, LR6NM)	31 dB	411gr	Geel	Stuk	1	538,56
MRX21AWS6	MRX21AWS6	3M™ PELTOR™ WS Alert XPI Headset met hoofdband, MRX21AWS6	30 dB	411gr	Geel	Stuk	1	488,58
MRX21AWS6-ACK	MRX21AWS6-ACK	3M™ PELTOR™ Gehoorak met hoofdband XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM)	31 dB	411gr	Geel	Stuk	1	538,56
MRX21P3EWS6	MRX21P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS Alert XPI Headset met helmbevestiging, MRX21P3EWS6, 30 dB	30 dB	411gr	Geel	Stuk	1	488,58

## 3M™ PELTOR™ Headsets met DAB+ en FM-radio

3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio heeft een geïntegreerde DAB+ (Digital Audio Broadcasting) en FM-ontvanger en is niet alleen geschikt voor gebruik in lawaaiige industriële omgevingen, maar ook in de visserij, landbouw en landschapsbouw. Dankzij de kraakheldere DAB+ zenders, het spraakgestuurde menustelsel en de mogelijkheid om uw favoriete zenders op te slaan, krijgt u met deze headset een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke ervaring.

- Bescherm uw gehoor en luister tegelijkertijd naar de radio
- Uitstekende DAB+ en FM-radio-ontvangst
- Spraakgestuurd menustelsel voor navigatie door het menu

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HRXD7A	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 31 dB, hoofdband, HRXD7A-01	31 dB	341gr	Zwart	Stuk	1	214,20
HRXD7P	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ Headset met DAB+ en FM-radio, 30 dB, helmbevestiging, HRXD7P3E-01	30 dB	361gr	Zwart	Stuk	1	214,20



## Two-way Radio Headsets

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets

Communicatie op maximaal 8 kanalen en 38 subkanalen waardoor verschillende gebruikersgroepen met elkaar kunnen communiceren zonder interferentie met andere groepen. VOX gestuurd, het kanaal gaat automatisch open. Voorzien van twee AA-batterijen en een indicator die de status van de batterij aangeeft. Deze PELTOR LiteCom Headsets hebben geen extra aansluitmogelijkheid. De MT53\* headsets zijn voorzien van een elektrische microfoon.



- Functies: Porto, Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT53A44E	MT53H7A4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset met hoofdband PMR 446 MHz	32 dB	394gr	Blauw	Stuk	1	526,88
MT53B44E	MT53H7B4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset met nekbeugel PMR 446 MHz	32 dB	384gr	Blauw	Stuk	1	526,88
MT53P44E	MT53H7P3E4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Headset met helmbevestiging PMR 446 MHz	33 dB	418gr	Blauw	Stuk	1	526,88

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets

De LiteCom Plus Headsets bieden gehoorbescherming en geïntegreerde communicatie in twee richtingen tot 69 kanalen en 121 subkanalen. Speciaal ontworpen voor veeleisende dagelijkse werkomstandigheden. De robuuste LiteCom Plus Headsets zijn voorzien van nieuwe elektronica voor optimale geluidsweergave, uitgebreid 'multi level' keuze menu, oplaadbare Li-ion batterij met batterij-indicator en PTT. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: LPD433 MHz band en PMR446 MHz band. De MT7\* headsets hebben een dynamische microfoon.



- Functies: Porto, Dup, AS

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT77A431	MT7H7A4310-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met hoofdband LPD 433 MHz	34 dB	464gr	Blauw	Stuk	1	877,85
MT77A441	MT7H7A4410-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met hoofdband PMR 446 MHz	34 dB	464gr	Blauw	Stuk	1	877,85
MT77B431	MT7H7B4310-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met nekbeugel LPD 433 MHz	33 dB	453gr	Blauw	Stuk	1	877,85
MT77B441	MT7H7B4410-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met nekbeugel PMR 446 MHz	33 dB	453gr	Blauw	Stuk	1	877,85
MT77P431	MT7H7P3E4310-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met helmbevestiging LPD 433 MHz	33 dB	491gr	Blauw	Stuk	1	877,85
MT77P441	MT7H7P3E4410-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headset met helmbevestiging PMR 446 MHz	33 dB	491gr	Blauw	Stuk	1	877,85

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Headsets

De PELTOR LiteCom Pro II Headsets zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar: een standaard en een ATEX (intrinsiek veilige) uitvoering. De LiteCom Pro II Headsets hebben ingebouwde programmeerbare duplex-communicatie via maximaal 30 kanalen en een bereik op 403-470 MHz. Enkele andere kenmerken: een dynamische microfoon, niveau-afhankelijke functie voor versterking van omgevingsgeluid, en een hoge gehoorbescherming.



De PELTOR LiteCom Pro II Headsets zijn in verband met programmering enkel leverbaar via getrainde 3M PELTOR Authorized Partners.

- Functies: Porto, Dup, AS

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT73A41	MT73H7A4D10EU	3M® PELTOR® WS® LiteCom PRO III Headset met hoofdband 403 – 470 MHz	33 dB	490gr	Blauw	Stuk	1	1.124,88
MT73B41	MT73H7B4D10EU	3M® PELTOR® WS® LiteCom PRO III Headset met nekbeugel, 403 – 470 MHz	32 dB	475gr	Blauw	Stuk	1	1.182,08
MT73P41	MT73H7P3E4D10EU	3M® PELTOR® WS® LiteCom PRO III Headset met helmbevestiging, 403 – 470 MHz	32 dB	512gr	Blauw	Stuk	1	1.143,95

## 3M™ PELTOR™ LiteCom WS™ Headsets

Headsets met ingebouwde en programmeerbare two-way communicatie. De LiteCom WS Headsets zijn voorzien van Bluetooth™ voor een directe verbinding met bijvoorbeeld een mobiele telefoon.



- Functies: Porto, Dup, AS, BT

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT53AW5	MT53H7A4410WS5	3M® PELTOR® WS LiteCom Headset met hoofdband	30 dB	464gr	Blauw	Stuk	1	970,67
MT53BW5	MT53H7B4410WS5	3M® PELTOR® WS LiteCom Headset met nekbeugel PMR 446 MHz	31 dB	464gr	Blauw	Stuk	1	1.033,59
MT53PW5	MT53H7P3E4410WS5	3M® PELTOR® WS LiteCom Headset met helmbevestiging PMR446	31 dB	464gr	Blauw	Stuk	1	970,67

## 3M™ PELTOR™ Two-way Radio Headsets

De 3M™ PELTOR Headset is ideaal voor gebruikers die willen communiceren met two-way radio of telefoon in lawaaiige omstandigheden. Headsets met directe aansluitdraad op verschillende communicatieradio's.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT539A36	MT53H79A-36	3M™ PELTOR™ Headset met hoofdband, Kenwood	33 dB	Zwart	Stuk	1	284,39
MT539A21	MT53H79A-21	3M™ PELTOR™ Headset met hoofdband, mono plug, Motorola GP300/GP040	33 dB	Zwart	Stuk	1	293,01
MT539P21	MT53H79P3E-21	3M™ PELTOR™ Headset met helmbevestiging, Motorola GP300	32 dB	Zwart	Stuk	1	295,91
MT539P32	MT53H79P3E-32	3M™ PELTOR™ Headset met helmbevestiging, Motorola GP340	32 dB	Zwart	Stuk	1	322,10
MT779P96	MT7H79P3E-96	3M™ PELTOR™ Headset met helmbevestiging voor Motorola MTP850/MTH800	32 dB	Zwart	Stuk	1	267,15
MT539A32	MT53H79A-32	3M™ PELTOR™ Headset met hoofdband, Motorola GP340/GP380	33 dB	Zwart	Stuk	1	322,10

## In-Ear Headsets

### 3M™ PELTOR™ LEP-100 & TEP-100 In-Ear Headset

De 3M™ PELTOR™ Niveau-Afhankelijke oordoppen dragen bij aan de bescherming van uw gehoor en kunnen tevens bijdragen aan een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie in uitdagende omgevingen. De LEP-100 / TEP-100 is gebouwd met de modernste geluidsniveaufafhankelijke technologie en draagt bij hard geluid bij aan de bescherming van het gehoor en in rustige omgevingen aan het omgevingsbewustzijn.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
LEP100EU	LEP-100-EU	3M™ PELTOR™ Niveau-Afhankelijke Oordoppen, Kit, LEP-100-EU	32, 38 dB	Geel	Paar	10	472,77
TEP100EU	TEP-100-EU	3M™ PELTOR™ TEP-100 Tactical oordoppen kit TEP-100	32, 38 dB	Zwart	Stuk	1	502,19

### 3M™ PELTOR™ HearPlug™ Communicatie-oordoppen

3M™ PELTOR™ HearPlug™ Communicatie-oordoppen met 2,5 of 3,5 monostekkers.

- Lichtgewicht oortelefoon ontworpen voor radiogebruikers die bij extremere geluidssituaties toch moeten communiceren
- De oortelefoon is klein, handig en gemakkelijk te verbinden met de geluidsstekkerbus van uw communicatieradio
- HTM06-01 en HTM07-01 met functie: Afl.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
PELTIP10	PELTIP1-01	3M™ PELTOR™ E-A-R Ultrafit communicatie-oordoppen voor hergebruik	27 dB	Geel	Paar	25	4,69

### 3M™ PELTOR™ In-Ear Headset met keelmicrofoon

Ontworpen voor situaties en omgevingen waar boom-mic's niet effectief zijn of niet kunnen worden gebruikt. Dit product is ideaal in toepassingen waar maskers worden gebruikt en 2-way communicatie van essentieel belang is zoals openbare veiligheid en eerste hulp.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
PELTIP10	PELTIP1-01	3M™ PELTOR™ E-A-R Ultrafit communicatie-oordoppen voor hergebruik	27 dB	Geel	Paar	25	4,69

## Listen Only Headsets

### 3M™ PELTOR™ Listen Only Headsets

Verkrijgbaar in mono, of in stereo met volumebegrenzer gelijkwaardig met een geluidsniveau van 82 dB(A). In diverse uitvoeringen verkrijgbaar: met hoofdbeugel, nekband en helmbevestiging, en met verschillende stekkers.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HTM79A21	HTM79A-21	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset met hoofdband, mono 3.5mm	33 dB	290gr	Zwart	Stuk	1	116,40
HTM79A	HTM79A	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset met hoofdband, mono 3.5mm, 230 ohm	33 dB	290gr	Zwart	Stuk	1	116,40
HTM79B	HTM79B	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset met nekbeugel, mono 3.5mm, 230 ohm	33 dB	275gr	Zwart	Stuk	1	131,82
HTM79P03	HTM79P3E-03	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset HTM79P3E-03 met helmbevestiging, Mono 2.5mm, 230 ohm, Zwart	32 dB	320gr	Zwart	Stuk	1	114,23
HTM79P	HTM79P3E	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset met helmbevestiging, mono 2.5mm, 230 ohm	32 dB	320gr	Zwart	Stuk	1	114,23

### 3M™ PELTOR™ Listen Only Headsets ATEX

Een ATEX goedgekeurde headset voor verbinding met one-way communicatieradio's, kleine ontvangers en CD-spelers. De bewezen en duurzame ontwerpen zorgen voor een hoog comfortniveau, waardoor langdurig gebruik onder zeer zware omstandigheden mogelijk is.

- Functies: ATEX, afl.
- Functie: Afl, ATEX



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HTM79F50	HTM79F-50	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset met opvouwbare hoofdband, mono	33 dB	310gr	Blauw	Stuk	1	154,48
HTM79P50	HTM79P3E-50	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset met helmbevestiging, mono 3.5mm	32 dB	320gr	Blauw	Stuk	1	130,55
HTM79P53	HTM79P3E-53	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset HTM79P3E-53 met helmbevestiging, Mono 2.5mm, 230 ohm, Blauw	32 dB	320gr	Blauw	Stuk	1	130,55
HTM79P54	HTM79P3E-54	3M™ PELTOR™ Listen Only Headset met helmbevestiging, J29G, stereo, 3.5mm	32 dB	320gr	Blauw	Stuk	1	130,55

## Headsets zonder geluidsdemping

### 3M™ PELTOR™ Lichtgewicht Headsets zonder geluidsdemping

Niet dempende headsets met een zeer hoog comfort en een brede verende hoofdband van roestvrij staal, die zorgt voor een gelijkmatige druk.

- Functie: Dup
- MT32\*: voorzien van een J11 plug



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT32H02	MT32H02	3M® PELTOR® Headset tweezijdige oortelefoon met hoofdband	50gr	Zwart	Stuk	1	279,97

## Headsets met hoge geluidsdemping

### 3M™ PELTOR™ Standaard Headset

Hoogdempende oorkappen met geoptimaliseerd akoestisch design en ruime plaats voor de oren. Optimale geluidswaergave en comfort. De MT7\* headsets zijn voorzien van een dynamische microfoon en J11 plug.

- Functie: Dup
- De MT53\* headsets zijn voorzien van een elektronische microfoon



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT779A04	MT7H79A-04	3M® PELTOR® Headset met hoofdband 230 Ohm, onafgewerkt	33 dB	315gr	Zwart	Stuk	1	241,13
MT779A96	MT7H79A-96	3M® PELTOR® Headset met hoofdband voor Motorola MTP850	33 dB	315gr	Zwart	Stuk	1	298,40
MT779P96	MT7H79P3E-96	3M® PELTOR® Headset met helmbevestiging voor Motorola MTP850/MTH800	32 dB	345gr	Zwart	Stuk	1	267,15
MT7H79A	MT7H79A	3M® PELTOR® Headset met hoofdband, 230 ohm	33 dB	315gr	Zwart	Stuk	1	228,38
MT7H79B	MT7H79B	3M® PELTOR® Headset met nekbeugel, 230 ohm	33 dB	300gr	Zwart	Stuk	1	228,38
MT7H79P	MT7H79P3E	3M® PELTOR® Headset met helmbevestiging 230 Ohm	32 dB	345gr	Zwart	Stuk	1	228,38

## 3M™ PELTOR™ Flex Headsets

Door het zorgvuldig ontworpen microfoon/luidspreker-systeem en de excellente demping heeft het assortiment 3M PELTOR™ Flex headsets unieke akoestische prestaties met uitstekende communicatie in zeer lawaaierige omgevingen. De bewezen en duurzame ontwerpen garanderen hoge comfortniveaus, samen met langdurig gebruik in zelfs de zwaarste omstandigheden.



- Functie: Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT539A47	MT53H79A-47	3M™ PELTOR™ Flex Headset met hoofdband, LEMO	33 dB	310gr	Zwart	Stuk	1	300,55
MT539A77	MT53H79A-77	3M™ PELTOR™ Flex Headset met hoofdband, J114A	33 dB	310gr	Zwart	Stuk	1	226,23
MT539B77	MT53H79B-77	3M™ PELTOR™ Flex Headset met nekbeugel, J114A	33 dB	360gr	Zwart	Stuk	1	226,23
MT539P47	MT53H79P3E-47	3M™ PELTOR™ Flex Headset met helmbevestiging, Lemo contact	32 dB	340gr	Zwart	Stuk	1	300,55
MT539P77	MT53H79P3E-77	3M™ PELTOR™ Flex Headset met helmbevestiging, J114A	32 dB	340gr	Zwart	Stuk	1	220,83

## 3M™ PELTOR™ Headsets ATEX

Het assortiment PELTOR ATEX-goedgekeurde producten is ontwikkeld voor gebruikers die in omgevingen met explosiegevaar werken, zoals de olie- en gasindustrie. Ontworpen om duidelijke, betrouwbare communicatie te garanderen in zelfs extreem lawaaierige omgevingen, en tegelijk de perfecte gehoorbescherming voor de situatie te bieden.



- Functies: ATEX, Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT7H79B5	MT7H79B-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met nekbeugel 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	33 dB	300gr	Blauw	Stuk	1	313,30
MT7H79F5	MT7H79F-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met opvouwbare hoofdband 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	33 dB	335gr	Blauw	Stuk	1	325,28
MT7H79P5	MT7H79P3E-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met helmbevestiging 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	32 dB	345gr	Blauw	Stuk	1	318,79



## WS Headsets met hoge geluidsdemping

### 3M™ PELTOR™ WS™ Headsets met hoge geluidsdemping

Draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth™ technologie. De MT53\* headsets zijn voorzien van een elektrische microfoon.

- Functies: Dup, BT



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT537AWS	MT53H7AWS5	3M™ PELTOR™ WS Headset XP met hoofdband	31 dB	368gr	Zwart	Stuk	1	414,51
MT537PWS	MT53H7P3EBWS5	3M™ PELTOR™ WS Headset XP met helmbevestiging	31 dB	393gr	Zwart	Stuk	1	414,51

### 3M™ PELTOR™ WS™ Headset ATEX met hoge geluidsdemping

Headset met draadloze verbinding via Bluetooth™ met communicatie radio, DECT of mobiele telefoon.

- Niveau-afhankelijke functie waarmee het omgevingsgeluid in stereo wordt waargenomen: spraak, machinegeluiden en waarschuwingssignalen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT157PW5	MT15H7P3EWS5-50	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP ATEX headset met helmbevestiging	31 dB	405gr	Blauw	Stuk	1	645,99

## Headsets voor politie en defensie

### 3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headsets

De 3M™ PELTOR™ ComTac XPI is ontworpen om te helpen bij het verminderen van de blootstelling aan gevaarlijke niveaus van lawaai, het verbetert het situationeel bewustzijn en is tegelijkertijd in staat om two-way radiocommunicatie in luidruchtige omgevingen mogelijk te maken.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT2068B2	MT20H682FB-02	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset MT20H682FB-02 met opvouwbare hoofdband, Groen	28 dB	335gr	Groen	Stuk	1	442,49
MT20FB02	MT20H682FB-02-SV	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset MT20H682FB-02 SV met opvouwbare hoofdband, Zwart	28 dB	335gr	Zwart	Stuk	1	442,49
MT2HBB38	MT20H682FB-38 SV	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met nekband, MT7N, dynamisch	28 dB	238gr	Groen	Stuk	1	661,42
MT2HBB86	MT20H682BB-86	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met nekband NATO, MT7N, dynamisch	28 dB	238gr	Groen	Stuk	1	661,42
MT2HFB38	MT20H682FB-38	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband, MT7N, dynamisch	28 dB	335gr	Groen	Stuk	1	580,75
MT2HFB68	MT20H682FB-68	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband, MT31E, flex microfoon	39 dB	238gr	Groen	Stuk	1	661,42
MT2HFB69	MT20H682FB-69	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband, Selex, BC microfoon, MONO	28 dB	335gr	Groen	Stuk	1	1.086,22
MT2HFB8-	MT20H682FB-86	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband NATO, MT7N, dynamisch	39 dB	238gr	Groen	Stuk	1	580,75
MT2HFB86	MT20H682FB-86 SV	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband NATO, dynamisch	28 dB	335gr	Zwart	Stuk	1	441,58
MT2HFB87	MT20H682FB-87	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband NATO, MT31E, flex microfoon	39 dB	238gr	Groen	Stuk	1	629,15
MT2HFB88	MT20H682FB-88	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met vouwbare hoofdband, MT7N, dynamisch, stereo	39 dB	238gr	Groen	Stuk	1	629,15
MT2HP338	MT20H682P3AD-38	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met helmbevestiging MT7N, dynamisch	28 dB	238gr	Groen	Stuk	1	613,02
MT2HP386	MT20H682P3AD-86	3M™ PELTOR™ ComTac XPI Headset met helmbevestiging NATO, MT7N, dynamisch	28 dB	238gr	Groen	Stuk	1	613,02

## Headsets voor de jacht en schietsport

### 3M™ PELTOR™ SportTac™ Gehoorkappen

Speciaal ontwikkeld voor jagers en scherpschutters. Progressieve “actievolume” functie, waarbij plotselinge geluidsonderbrekingen worden weggewerkt.

- Functie: AS



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT1621FG	MT16H210F-478-GN	3M™ PELTOR™ SportTac Hunting actieve gehoorcap met opvouwbare hoofdband	26 dB	318gr	Groen	Stuk	1	162,67
MT1621FR	MT16H210F-478-RD	3M™ PELTOR™ SportTac Shooting actieve gehoorcap met opvouwbare hoofdband	26 dB	318gr	Rood	Stuk	1	162,67

### 3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Headsets

Speciaal ontwikkeld voor jagers en scherpschutters. Progressieve “actievolume” functie, waarbij plotselinge geluidsonderbrekingen worden weggewerkt. De 3M PELTOR WS uitvoering voor optimale communicatie.

- Functies: AS, Dup, BT



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT16FGW	MT16H21FWS5E-584-GN	3M™ PELTOR™ WS SportTac Shooting headset met opvouwbare lederen hoofdband, incl. 3,5mm kabel	26 dB	352gr	Groen	Stuk	1	451,46
MT16FWL	MT16H21FWS5L-584-GN	3M™ PELTOR™ WS SportTac Light Shooting headset met opvouwbare hoofdband met audio input J22, 3,5mm	26 dB	352gr	Groen	Stuk	1	363,82

## Tactical Headsets

### 3M™ PELTOR™ ProTac III Headsets

3M PELTOR ProTac III Gehoorbescherming biedt bescherming tegen schadelijk impactgeluid terwijl omgevingsgeluiden tot een niveau beneden 82 dB hoorbaar blijven. Communiceren met collega's dichtbij, en tegelijkertijd heeft u het vermogen om waarschuwingsgeluiden of naderende voertuigen te horen. 3M PELTOR ProTac Hunting en ProTac Shooting Headsets zijn ontworpen voor gebruik tijdens het jagen en sportschieten.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT13H223A	MT13H223A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Headset voor schutters, 32 dB, groen, hoofdband, MT13H223A	32 dB	355gr	Groen	Stuk	10	100,96
MT13H221P3E	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, zwart, op helm gemonteerd, MT13H221P3E	31 dB	374gr	Zwart	Stuk	10	89,47
MT13H221A	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 32 dB, zwart, hoofdband, MT13H221A	32 dB	355gr	Zwart	Stuk	10	89,47
MT13H222A	MT13H222A	3M™ PELTOR™ ProTac™ Headset voor jagers, 26 dB, groen, hoofdband, MT13H222A	26 dB	303gr	Groen	Stuk	10	94,78
MT13H220P3E	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 25 dB, smalle oorkappen, op helm gemonteerd, MT13H220P3E	25 dB	322gr	Zwart	Stuk	10	85,31
MT13H220A	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 26 dB, smalle oorkappen, hoofdband, MT13H220A	26 dB	303gr	Zwart	Stuk	10	85,31

### 3M™ PELTOR™ WS™ Workstyle™ Headsets

Uitstekende gehoorbescherming en tegelijkertijd via streaming muziek luisteren, zowel via radio, MP3-speler of iPod. Draadloze verbinding via Bluetooth™ met intercom, mobiele telefoon of DECT-systeem.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT16FSWM	MT16H21FWS5EM580SV	3M™ PELTOR™ WS Workstyle Headset met opvouwbare hoofdband en elektrische microfoon, 3.5mm	26 dB	352gr	Zwart	Stuk	1	398,16
MT16WS5E	MT16H21PWS5EM580SV	3M™ PELTOR™ WS Workstyle Headset met helmbevestiging	23 dB	346gr	Zwart	Stuk	1	392,28

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XP Headsets

Bevordert de communicatie en veiligheid. Niveau-afhankelijke functie waarmee het omgevingsgeluid in stereo wordt waargenomen: spraak, machinegeluiden en waarschuwingssignalen. Nu eveneens in WS-uitvoering verkrijgbaar voorzien van de nieuwste Bluetooth® technologie waardoor u eenvoudig handsfree kunt communiceren.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT157AW7	MT15H7AWS5-77	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP headset met hoofdband, flex connectie	31 dB	396gr	Zwart	Stuk	1	624,45
MT157AWS	MT15H7AWS5	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP headset met hoofdband	31 dB	396gr	Zwart	Stuk	1	505,86
MT157BW5	MT15H7BWS5-50	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP ATEX headset met nekband	30 dB	355gr	Blauw	Stuk	1	721,67
MT157FW5	MT15H7FWS5-50	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP ATEX Headset met hoofdband	31 dB	370gr	Blauw	Stuk	1	700,14
MT157PWS	MT15H7P3EWS5	3M™ PELTOR™ WS ProTac XP headset met helmbevestiging	31 dB	421gr	Zwart	Stuk	1	510,23

## 3M™ PELTOR™ Tactical XP Headsets

Topmodellen met een optimaal comfort en meer instelmogelijkheden: equalizer, balans, release tijd en extern volume. Niveau-afhankelijke functie waarmee het omgevingsgeluid, spraak, machinegeluiden en waarschuwingssignalen, wordt waargenomen. De MT1HF2\*-uitvoeringen zijn voorzien van een stofbeklede hoofdband.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT1H7B77	MT1H7B2-77	3M™ PELTOR™ Tactical XP Flex Headset MT1H7B2-77 met nekbeugel, Zwart	31 dB	395gr	Zwart	Stuk	1	414,14
MT1H7B	MT1H7B2	3M™ PELTOR™ Tactical XP Active gehoorcap met nekbeugel	31 dB	385gr	Zwart	Stuk	1	299,17
MT1H7F07	MT1H7F2-07	3M™ PELTOR™ Tactical XP Headset met opvouwbare hoofdband en J11	21 dB	400gr	Zwart	Stuk	1	438,48
MT1H7F77	MT1H7F2-77	3M™ PELTOR™ Tactical XP Flex Headset MT1H7F2-77 met opvouwbare hoofdband en J11 plug, Zwart	31 dB	400gr	Zwart	Stuk	1	431,62
MT1H7F	MT1H7F2	3M™ PELTOR™ Tactical XP Actieve gehoorcap met opvouwbare hoofdband	31 dB	400gr	Zwart	Stuk	1	321,99
MT1H7P07	MT1H7P3E2-07-50	3M™ PELTOR™ Tactical XP Headset met helmbevestiging en J11	30 dB	435gr	Zwart	Stuk	1	396,23
MT1H7P77	MT1H7P3E2-77	3M™ PELTOR™ Tactical XP Flex Headset met helmbevestiging	30 dB	385gr	Zwart	Stuk	1	387,09
MT1H7P	MT1H7P3E2	3M™ PELTOR™ Tactical XP Actieve gehoorcap met helmbevestiging	30 dB	435gr	Zwart	Stuk	1	290,64

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ Tactical XP Headsets ATEX

De 3M™ PELTOR™ Tactical XP Intrinsiek veilige elektronische niveau-afhankelijke gehoorbescherming is uitgerust met veel functies om uw mogelijkheden te verbeteren om tegelijk te horen wat u wilt horen en beschermd te zijn tegen schadelijke geluiden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT1H7B07	MT1H7B2-07	3M™ PELTOR™ Tactical XP Headset met nekbeugel en J11	21 dB	395gr	Zwart	Stuk	1	396,23
MT1H7F51	MT1H7F2-07-50	3M™ PELTOR™ Tactical XP ATEX Headset met vouwbare hoofdband en J11	31 dB	400gr	Blauw	Stuk	1	416,46
MT1H7P51	MT1H7B2-07-50	3M™ PELTOR™ Tactical XP ATEX Headset met helmbevestiging en J11	31 dB	385gr	Blauw	Stuk	1	533,74

## 3M™ PELTOR™ WS™ XP Headsets

De Peltor WS XP Headset met Bluetooth technologie maakt het mogelijk om handsfree te bellen tijdens het werk, via DECT of mobiele telefoon. Biedt effectieve demping van het lawaai met DSP (digital noise reduction).



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT53H7B5	MT53H7BWS5	3M™ PELTOR™ WS XP Headset nekbeugel met PTT	30 dB	385gr	Zwart	Stuk	1	432,68

## ATEX Headsets

### 3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headsets

Een ATEX goedgekeurde headset voor verbinding met one-way communicatieradio's, kleine ontvangers en CD-spelers. De bewezen en duurzame ontwerpen zorgen voor een hoog comfortniveau, waardoor langdurig gebruik onder zeer zware omstandigheden mogelijk is.



- Functies: ATEX, afl.

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HTM79F50	HTM79F-50	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset met opvouwbare hoofdband, mono	33 dB	310gr	Blauw	Stuk	1	154,48
HTM79P50	HTM79P3E-50	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset met helmbevestiging, mono 3.5mm	32 dB	320gr	Blauw	Stuk	1	130,55
HTM79P53	HTM79P3E-53	3M™ PELTOR™ Listen Only ATEX Headset HTM79P3E-53 met helmbevestiging, Mono 2.5mm, 230 ohm, Blauw	32 dB	320gr	Blauw	Stuk	1	130,55

### 3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Headsets ATEX

De PELTOR LiteCom Pro III Headsets ATEX hebben ingebouwde programmeerbare duplex-communicatie via maximaal 30 kanalen met een bereik op 403-470 MHz. Enkele andere kenmerken: een dynamische microfoon, niveauafhankelijke functie voor versterking van omgevingsgeluid, en een hoge gehoorbescherming. De PELTOR LiteCom Pro III Headsets zijn in verband met programmering enkel leverbaar via getrainde 3M PELTOR Authorized Partners.



- Functies: ATEX, Porto, Dup, AS

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT73A415	MT73A415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III ATEX Headset met hoofdband, 403 – 470 MHz	33 dB	521gr	Blauw	Stuk	1	1.334,61
MT73B415	MT73B415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III ATEX Headset met nekbeugel, 403 – 470 MHz	32 dB	475gr	Blauw	Stuk	1	1.372,74
MT73P415	MT73P415	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III ATEX Headset met helmbevestiging, 403 – 470 MHz	32 dB	512gr	Blauw	Stuk	1	1.353,67



## 3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headsets

Een ATEX goedgekeurde headset met verzachtende oorschelpen, een geoptimaliseerd akoestisch ontwerp en uitstekende ruimte en comfort voor de oren.



- Functies: ATEX, Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT7254F5	MT72H540F-50	3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headset met opvouwbare hoofdband en J11	30 dB	400gr	Zwart	Stuk	1	426,46
MT7254P5	MT72H540P3E-50	3M™ PELTOR™ ATEX Twin Cup Headset met helmbevestiging en J11	31 dB	430gr	Blauw	Stuk	1	426,46
MT7H79B5	MT7H79B-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met nekbeugel 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	33 dB	300gr	Blauw	Stuk	1	313,30
MT7H79F5	MT7H79F-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met opvouwbare hoofdband 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	33 dB	335gr	Blauw	Stuk	1	325,28
MT7H79P5	MT7H79P3E-50	3M™ PELTOR™ ATEX Headset met helmbevestiging 230 Ohm, Dynamic Microphone & J11 Plug	32 dB	345gr	Blauw	Stuk	1	318,79

## Aviation & Airport Headsets

### 3M™ PELTOR™ Pilot Headsets

3M™ PELTOR™ Pilot headsets hebben geen uitstekende delen die kunnen blijven haken. Alle contacten zijn omhuld en versterkt bij de buigpunten. Het lage profiel en de hoofdband garanderen dat de headset stevig op het hoofd zit, en beperkt het risico om tegen obstakels te botsen tot een minimum.



Door de parallelle connector kan elke oortelefoon apart werken, zodat als er één uitvalt de andere het werk overneemt. De microfoonarm is uitgerust met een stevig omhuld snoer. Het kleine, stevige ontwerp met vier standen biedt door de hogere flexibiliteit nog effectievere communicatie.

- Functie: Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT5279F3	MT52H79F-03	3M™ PELTOR™ Helicopter Headset 8103 met hoofdband dyn.mic. lage impedantie	31 dB	360gr	Zwart	Stuk	1	400,02
MT5279F4	MT52H79F-04 VI	3M™ PELTOR™ Aviation Headset 8003 met hoofdband dyn.mic.	31 dB	370gr	Wit	Stuk	1	509,46
MT7254F1	MT72H540F-91	3M™ PELTOR™ Helicopter Twin Cup Hummingbird Headset met opvouwbare hoofdband	33 dB	440gr	Zwart	Stuk	1	393,81

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ Ground Mechanic Headsets

Speciale headsets voor communicatie tussen grondpersoneel en de vliegtuigcockpit. Ingebouwde microfoonhals met handige snelafstelling. Een draadloze verbinding met de WS Ground Mechanics bij gebruik van de Bluetooth™-technologie. Volume- en PTT drukknop op de oorkap, met contact voor externe PTT. De MT53\* headsets zijn voorzien van een elektrische en de MT7\* headsets van een dynamische microfoon en J11 plug.



- Functie: Dup

3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT15AWS1	MT15H7AWS5-01	3M® PELTOR® WS® ProTac XP Ground Mechanic Headset met hoofdband	31 dB	340gr	Hi-Viz	Stuk	1	592,43
MT779F1G	MT7H79F-01 GB	3M® PELTOR® Ground Mechanics Headset met opvouwbare hoofdband	33 dB	330gr	Hi-Viz	Stuk	1	295,02
MT7HF68	MT7H79F-68	3M® PELTOR® Ground Mechanics Headset met vouwbare hoofdband en PTT 30 kabel	33 dB	340gr	Hi-Viz	Stuk	1	290,82

## 3M™ PELTOR™ WS™ Ground Mechanic Headsets

Speciale headsets voor communicatie tussen grondpersoneel en de vliegtuigcockpit. Ingebouwde microfoonhals met handige snelafstelling. Een draadloze verbinding met de WS Ground Mechanics bij gebruik van de Bluetooth™-technologie. Volume- en PTT drukknop op de oorkap, met contact voor externe PTT.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Gewicht	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
MT77AW51	MT7H7AWS5-01 GB	3M® PELTOR® WS Ground Mechanics XP Headset met hoofdband	31 dB	368gr	Hi-Viz	Stuk	1	502,61

## Kabels, batterijen en laders

### 3M™ PELTOR™ Batterijen en laders

Kies voor sterke prestaties en lange bruikbaarheid door herlaadbare batterijen in uw elektronische en radiokoptelefoons te gebruiken.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
ACK03	ACK03	3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij NiMH voor Alert, LiteCom Basic/III, Tactical XP, ProTac, WS Adapter, 1700 mAh	Stuk	1	19,51
ACK053	ACK053	3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij NiMH voor WS Headset XP, WS ProTac XP, LiteCom, WS LiteCom, WS5 Adapter, 2100 mAh	Stuk	1	47,66
ACK08-50	ACK08	3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij Li-ion voor LiteCom Pro II Atex, 1350 mAh	Stuk	1	110,16
ACK081	ACK081	3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij Li-ion voor LiteCom Plus, LiteCom Pro II non-Atex, 1800 mAh	Stuk	1	88,53
ACK082	ACK082	3M™ PELTOR™ Oplaadbare batterij Li-ion voor WS LiteCom Pro III Atex	Stuk	1	116,28
FR03-12	FR03-12	3M™ PELTOR™ Batterijlader voor ACK03	Stuk	1	42,29
FR03-EU	FR03EU	3M™ PELTOR™ Batterijlader NiMH voor ACK03	Stuk	1	47,80
FR07-EU	FR07-EU	3M™ PELTOR™ Batterijlader voor WS Workstyle 5V	Stuk	1	16,59
FR08	FR08	3M™ PELTOR™ Netvoeding voor USB-aansluiting 5V	Stuk	1	24,35
FR09	FR09	3M™ PELTOR™ Batterijlader NiMH met USB-aansluiting 5V	Stuk	1	68,67

### 3M™ PELTOR™ Kabels

Adapters en kabels om te verbinden met communicatieradio's.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
AL2AH	AL2AH	3M™ PELTOR™ Kabel voor batterij Lite-Com Pro II ATEX	Stuk	1	21,76
AL3CXT68	FL6BB-32	3M™ PELTOR™ Kabel voor LiteCom en Motorola	Stuk	1	214,47
FL3A	FL3A	3M™ PELTOR™ Verlengkabel met J11, 0,4-2m	Stuk	1	74,55
FL3B	FL3B	3M™ PELTOR™ Verlengkabel FL3B met J11 plug, 700 mm - 4 m	Stuk	1	76,80
FL3C	FL3C	3M™ PELTOR™ Verlengkabel FL3C met J11 plug, 10 m	Stuk	1	90,73
FL6AB	FL6AB	3M™ PELTOR™ Adapterkabel voor ComTac linkerkant	Stuk	1	123,50
FL6BA	FL6BA	3M™ PELTOR™ Adapter kabel tbv ProTac WS5 Ground Mechanic tot FL5000 Interfacekabel	Stuk	1	96,33
FL6BR	FL6BR	3M™ PELTOR™ Verlengkabel tbv FL5000 adapters met J11-plug (Nexus TP-120)	Stuk	1	97,78
FL6BT	FL6BT	3M™ PELTOR™ Verlengkabel tbv LiteCom 3.5mm mono	Stuk	1	78,55
FL6CE	FL6CE/1	3M™ PELTOR™ Kabel 3.5MM	Stuk	1	7,83
FL6CS	FL6CS	3M™ PELTOR™ Aansluitkabel LiteCom voor Dect en mobiele telefoon, 3-polige stereo plug, 2,5mm	Stuk	1	90,24
FL6CT	FL6CT	3M™ PELTOR™ Aansluitkabel LiteCom voor MP3 met 3-polige mono plug	Stuk	1	77,46
FL6H-31	FL6H-31	3M™ PELTOR™ Kabel J22 mono plug voor 31MHz radio, 3,5mm	Stuk	1	12,63
FL6H	FL6H	3M™ PELTOR™ Kabel J22 mono plug, 3,5mm	Stuk	1	12,27
FL6M	FL6M	3M™ PELTOR™ Kabel J22 mono plug, 2,5mm	Stuk	1	12,27

## 3M™ PELTOR™ Kabels

Adapters en kabels om te verbinden met communicatieradio's.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
FL6N	FL6N	3M™ PELTOR™ Kabel stereo jackplug J22	Stuk	1	12,63
FL6P-32	FL6P-32	3M™ PELTOR™ Kabel FL6P-32 voor -47 kop en Motorola	Stuk	1	210,47
FL6P-65	FL6P-65	3M™ PELTOR™ Kabel FL6P-65 voor -47 kop en Motorola	Stuk	1	186,07
ML1A-02	ML1A-02	3M™ PELTOR™ Kabel compleet, 0.5-1.4m	Stuk	1	65,81
ML1A	ML1A	3M™ PELTOR™ Kabel met J11 plug	Stuk	1	65,81
ML1BH	ML1BH	3M™ PELTOR™ Kabel voor MT***-50	Stuk	1	91,18
TK5701/1	TK57-01/1	3M™ PELTOR™ PTT met kleine drukknop (vinger) J22	Stuk	1	28,53

## 3M™ PELTOR™ Flex kabels

3M™ PELTOR™ Flex kabels voor radio bieden de mogelijkheid om de headset te gebruiken in verschillende ruimtes en met een grote reeks van communicatieradio's. De aansluiting is gemakkelijk te verbinden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
FL6U-21	FL6U-21	3M™ PELTOR™ Flex kabel Motorola GP300, CP040	Stuk	1	56,01
FL6U-28	FL6U-28	3M™ PELTOR™ Flex kabel Ericsson mob.tel./Dect, 2.5mm	Stuk	1	56,01
FL6U-31	FL6U-31	3M™ PELTOR™ Flex kabel Icom F3/F4/etc., 2.5-3.5mm	Stuk	1	46,86
FL6U-32	FL6U-32	3M™ PELTOR™ Flex kabel Motorola GP340/380	Stuk	1	68,12
FL6U-35	FL6U-35	3M™ PELTOR™ Flex kabel Icom F3G/F4G	Stuk	1	56,58
FL6U-36	FL6U-36	3M™ PELTOR™ Flex kabel Kenwood, 2.5-3.5m	Stuk	1	56,58
FL6U-61	FL6U-61	3M™ PELTOR™ Flex kabel Motorola Visar	Stuk	1	56,01
FL6U-66	FL6U-66	3M™ PELTOR™ Flex kabel Iphone/HTC/Samsung 4 pole, 3.5mm	Stuk	1	66,78
FL6U-67	FL6U-67	3M™ PELTOR™ Flex kabel Nokia/Sony/Ericsson 4 pole, 3.5mm	Stuk	1	66,78
FL6U101	FL6U-101	3M™ PELTOR™ Flex kabel voor Sepura STP8	Stuk	1	65,96

## 3M™ PELTOR™ Splittingskabels

3M™ PELTOR™ Splittingskabels bieden de mogelijkheid om de headset te gebruiken in verschillende ruimtes en met een grote reeks van DECT telefoons.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
FL4A	FL4A	3M™ PELTOR™ Splittingskabel 0.3+0.4-2m	Stuk	1	192,14

## Verbruiksartikelen, onderdelen en accessoires

### 3M™ PELTOR™ Hygiënesets

Voor extra comfort en prestatie zijn er hygiënesets beschikbaar.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
HY02	HY02	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor lichtgewicht headsets zonder geluidsdemping	Zwart	Stuk	20	4,21
HY100A	HY100A	3M™ PELTOR™ HY100A Hygiënische beschermhoes	Bruin	Paar	1.000	0,84
HY21	HY21	3M™ PELTOR™ HY21 Hygiëneset voor SportTac	Zwart	Stuk	20	8,34
HY220	HY220	3M™ PELTOR™ HY220 Hygiene Kit	Zwart	Stuk	20	9,27
HY68	HY68	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor ComTac I / XS / XP	Groen	Stuk	20	12,18
HY68S	HY68-SV	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor Trapperblack	Zwart	Stuk	20	11,55
HY79	HY79	3M™ PELTOR™ HY79 Hygiëneset voor headsets met hoge demping	Zwart	Stuk	1	13,92
HY81	HY81	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor FM Radio, Radio XP en WS Alert XP headsets	Zwart	Stuk	20	8,59
HY82	HY82	3M™ PELTOR™ HY82 Hygiënekit voor DAB/FM Radio, WS Alert XPI	Zwart	Stuk	20	12,36
HY83	HY83	3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor WS™ LiteCom PRO III	Zwart	Stuk	20	13,26

### 3M™ PELTOR™ Windbescherming voor microfoons

Voor ruisonderdrukking.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
M60/2	M60/2	3M™ PELTOR™ Windbescherming voor omgevingsmicrofoon Alert, ComTac I+XS, LiteCom Pro II, ProTac II	Stuk	1	9,33
M42/1	M42/1	3M™ PELTOR™ Windbescherming voor dynamische microfoon heavy duty	Stuk	1	27,20
M41/2	M41/2	3M™ PELTOR™ Windbescherming voor omgevingsmicrofoon (WS) Tactical XP	Stuk	1	8,43
M995-2	M995/2	3M™ PELTOR™ Windbescherming voor elektrische microfoon	Stuk	1	6,85
M40/1	M40/1	3M™ PELTOR™ Windbescherming voor dynamische microfoon	Stuk	1	6,67
HYM1000	HYM1000	3M™ PELTOR™ Microfoonbeschermer tape, 5m	Stuk	1	26,93

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ Microfoons

Voor de keuze van microfoons: de MT53\* headsets zijn voorzien van een elektrische en de MT7\* headsets van een dynamische microfoon.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
MT53V/1	MT53V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch M-300	Stuk	1	83,23
MT7V/1	MT7V-1	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch voor M-300	Stuk	1	112,36
MT90-02	MT90-02	3M™ PELTOR™ Keelmicrofoon dynamisch	Stuk	1	280,95
MT90-06	MT90-06	3M™ PELTOR™ Lite-Com Pro II Elektrisch MT90-06	Stuk	1	280,53
MT7N	MT7N	3M™ PELTOR™ Boom mic dynamisch met J22 plug inclusief kabel	Stuk	1	92,17
MT7N-02	MT7N-02	3M™ PELTOR™ Microfoon dynamisch met J22 plug	Stuk	1	92,17
MT3N/1	MT3N/1	3M™ PELTOR™ Microfoon compleet	Stuk	1	92,83
MT53N-12	MT53N-12	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch met J22 plug en 270mm kabel	Stuk	1	59,32
MT53N11A	MT53N-11-A44	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch met A44 WS5 AN	Stuk	1	58,75
MT53N-11	MT53N-11	3M™ PELTOR™ Microfoon elektrisch WS Workstyle met J22 Plug, 240mm kabel	Stuk	1	59,32
MT73/1	MT73/1	3M™ PELTOR™ Boom dynamische microfoon, MT73/1	Stuk	1	122,40
MT33/1	MT33/1	3M™ PELTOR™ Flex dynamische microfoon MT33/1, waterproof, incl. Windbescherming, 130 mm cable	Stuk	1	193,80

## 3M™ PELTOR™ Vervangingsoordoppen

Herbruikbare oordoppen voor gebruik met de Peltor HearPlug.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Demping	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
PELTIP10	PELTIP1-01	3M™ PELTOR™ E-A-R Ultrafit communicatie-oordoppen voor hergebruik	27 dB	Geel	Paar	25	4,69

## 3M™ PELTOR™ Opbergmaterialen

Bescherm- en bewaartas voor 3M™ PELTOR™ Communicatiesystemen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
FP9007	FP9007	3M™ PELTOR™ Opbergtas voor headset	Zwart	Stuk	1	37,53

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ Oortelefoon 100 Ohm

Houd uw 3M™ PELTOR™ Gehoorcap op zijn best.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	MBE	Prijs/VE
TKD55021	TKD5502/1	3M™ PELTOR™ schroef voor PTT Adaptor	Stuk	1	15,30
7960CJ44	7960CJ 446-GB 900	3M™ PELTOR™ Cup Ground Mechanic incl. jack & bushing	Stuk	1	28,82
1173SV	1173 SV	3M™ PELTOR™ 1173 SV Afdekplaatje Batterij	Stuk	1	3,52
7323JMBC	7323JM BC 900	3M™ PELTOR™ Batterij hoes LiteCom WS	Stuk	1	52,16
OMK55-01	OMK55-01	3M™ PELTOR™ PTT met kabels en 2-pole connector	Stuk	1	28,24
A44-F/1	A44-F/1	3M™ PELTOR™ Microfoon geleider	Stuk	1	6,75

## Push to Talk Adapters

### 3M™ PELTOR™ FL4000 IS Adapters

ATEX goedgekeurde PTT adapter om 3M™ PELTOR™ Headsets te verbinden met communicatieradio's.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
FL401035	FL40103-50	3M™ PELTOR™ Adapter Atex Funkwerk FT4/ex	Blauw	Stuk	1	417,75



## 3M™ PELTOR™ FL5000 Adapters

Robuuste adapters om de headsets aan te sluiten op communicatiezender en GSM's. Voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn ATEX gecertificeerde adapters leverbaar.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
FL50-148	FL5043	3M™ PELTOR™ PTT Adaptor voor Vertexadaptor 820 / 920	Zwart	Stuk	1	284,03
FL50-139	FL5064	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Icom F34/F44	Hi-Viz	Stuk	1	251,31
FL500602	FL5006-02 GB	3M™ PELTOR™ Adapter Ground Mech., hi-viz kabel 3.0-6.0m	Hi-Viz	Stuk	1	230,63
FL5006	FL5006 GB	3M™ PELTOR™ Adapter Ground Mech., hi-viz kabel LC, PJ051B, 3.0-6.0m	Hi-Viz	Stuk	1	252,39
FL50101	FL50101	3M™ PELTOR™ Adaptor Sepura Tetra STP8000	Zwart	Stuk	1	187,23
FL5011	FL5011	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Dittel FSG4/FSG5	Zwart	Stuk	1	328,47
FL5014	FL5014	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Motorola GP300	Zwart	Stuk	1	241,68
FL5030	FL5030	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Motorola GP340/HT750	Zwart	Stuk	1	285,03
FL5035	FL5035	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Kenwood TK3101/TK250/350/Funkey	Zwart	Stuk	1	157,74
FL5044	FL5044	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Icom F31/F41 F51/F61	Zwart	Stuk	1	169,71
FL5046	FL5046	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Icom 3E, A6, A15, A22E, A24 Airband	Hi-Viz	Stuk	1	193,65
FL5062	FL5062	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Motorola Tetra MTP850	Zwart	Stuk	1	178,41
FL5063	FL5063	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Motorola motorturbo	Zwart	Stuk	1	232,82

## 3M™ PELTOR™ FL5000 Adapters ATEX

PELTOR™ FL5000 ATEX goedgekeurde adapters, voor omgevingen waar sprake is van explosiegevaar. Het zorgt ervoor dat de headset te gebruiken is met een groot aantal communicatieradio's. De Peltor FL5000 adapters bieden een optimale verbinding van 3M Peltor headsets met de meeste communicatieradio's die er te verkrijgen zijn op de markt.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
FL5214	FL5214	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Atex Motorola	Blauw	Stuk	1	280,68
FL5218	FL5218	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Atex Motorola HT1000/MT2000/GP900	Blauw	Stuk	1	374,23
FL5230	FL5230	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Atex Motorola GP320/340	Blauw	Stuk	1	323,69
FL5237	FL5237	3M™ PELTOR™ PTT Adapter Atex Ascom 9D24	Blauw	Stuk	1	226,28
FL560250	FL5602-50	3M™ PELTOR™ Adapter Atex externe PTT	Zwart	Stuk	1	171,88

# Communicatiesystemen

## 3M™ PELTOR™ FL6000 WS Adapters

Draadloze PTT Adapter om 3M™ PELTOR™ Headsets te verbinden met communicatieradio's.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	MBE	Prijs/VE
FL6007WS	FL6007-WS5 GB	3M™ PELTOR™ PTT Adapter WS5, neutric plug, met vlag "Remove before flight" WS ProTac XP, WS Headset XP	Hi-Viz	Stuk	1	336,16
FL6060WS	FL6060-WS5	3M™ PELTOR™ PTT Adapter WS5 Motorola GM350	Zwart	Stuk	1	410,13
FL6077WS	FL6077-WS5	3M™ PELTOR™ Flex Adapter WS Kenwood TK3101/TK250/350	Zwart	Stuk	1	293,74

Reparatie & Garantie  
3M Peltor Headsets

Voor reparaties of garantieclaims kunt u als klant in de Benelux voortaan rechtstreeks terecht bij onze lokale Service Centers.

In Nederland:

Wiltec B.V.  
Industrielaan 24  
5406 XC Uden  
Telefoon: +31 (0) 413-244 428  
E-mail: [servicecenter@wiltec.nl](mailto:servicecenter@wiltec.nl)

In België:

Communication Line  
6H, Avenue Pasteur  
B-1300 Wavre  
Telefoon: +32 (0) 10 844 122  
E-mail: [info@communication-line.com](mailto:info@communication-line.com)

Uitzondering: kwaliteitsklachten met de 3M Peltor Workstyle, Radio XP en Alert gehoorapparaten blijven wel via uw lokale 3M Customer Service lopen. Eventuele reparaties of klachten van FM-radio headsets in WS-uitvoeringen moeten naar eerder genoemde Service Centers gestuurd worden.

3M Customer Service:

In Nederland: [veiligheidsproducten.nl@mmm.com](mailto:veiligheidsproducten.nl@mmm.com)  
In België: [vweemaes@mmm.com](mailto:vweemaes@mmm.com)





# Hoofd- en gelaatsbescherming

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## Veiligheidshelmen met Uvicator™ sensor

### 3M™ G2000 Veiligheidshelmen - geventileerd

Een aantrekkelijk ontwerp en uitstekende bescherming! De helm presteert veel beter dan de standaard eisen en draagt comfortabel met de lage achterkant en het relatief lage profiel. De helm is ontworpen om te combineren met extra accessoires, zoals geïntegreerde brillen, vizieren en gehoorbescherming.



- Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G2000CGU	G2000CUV-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G2000COR	G2000CUV-OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G2000CVBB	G2000CUV-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G2000CVGN	G2000CUV-GP	Groen	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G2000CVVI	G2000CUV-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G2000DUVBB	G2000DUV-BB	Blauw	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000DUVGN	G2000DUV-GP	Groen	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000DUVGU	G2000DUV-GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000DUVOR	G2000DUV-OR	Oranje	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000DUVRD	G2000DUV-RD	Rood	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000DUVVI	G2000DUV-VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G2000NUVBB	G2000-BB	Blauw	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64
G2000NUVGR	G2000NUV-GP	Groen	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64
G2000NUVHZ	G2000NUV-GB	Hi-Viz	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64
G2000NUVOR	G2000-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64
G2000NUVRD	G2000NUV-RD	Rood	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64
G2000NUVVI	G2000-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,64

### 3M™ G2000 Veiligheidshelmen - niet geventileerd

Een aantrekkelijk ontwerp en uitstekende bescherming! De helm presteert veel beter dan de standaard eisen en draagt comfortabel met de lage achterkant en het relatief lage profiel. De helm is ontworpen om te combineren met extra accessoires, zoals geïntegreerde brillen, vizieren en gehoorbescherming.



- Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G2100CVBB	G2001CUV-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,80
G2100CVGU	G2001CUV-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,68
G2100CVRD	G2001CUV-RD	Rood	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,68
G2100CVVI	G2001CUV-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,68
G2100DIVI	G2001DUV1000V-VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	25,89
G2100DUVGU	G2001DUV-GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,32
G2100NUVVI	G2001NUV-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,99

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ G3000 Veiligheidshelmen - geventileerd

De G3000 helm is ontworpen in nauwe samenwerking met werknemers uit de bosbouw en industrie. Deze helm is bedoeld voor zware omstandigheden met strenge eisen en zorgt voor effectieve bescherming, perfecte ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Het binnenwerk is 180 graden te draaien.



- Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen
- G30MUVOR is met lamp- en kabelhouder

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G30CUVBB	G3000CUV-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30CUVGN	G3000CUV-GP	Groen	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30CUVHZ	G3000CUV-GB	Hi-Viz	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30CUVOR	G3000CUV-OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30CUVRD	G3000CUV-RD	Rood	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30CUVVI	G3000CUV-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G30DUVBB	G3000DUV-BB	Blauw	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVGN	G3000DUV-GP	Groen	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVGU	G3000DUV-GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVHZ	G3000DUV-GB	Hi-Viz	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVOR	G3000DUV-OR	Oranje	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVRD	G3000DUV-RD	Rood	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30DUVVI	G3000DUV-VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,14
G30MUVOR	G3000MUV-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	20,01
G30NUVBB	G3000-NUV-BB	Blauw	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVGN	G3000-NUV-GP	Groen	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVGU	G3000-NUV-GU	Geel	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVHZ	G3000-NUV-GB	Hi-Viz	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVOR	G3000-NUV-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVRD	G3000-NUV-RD	Rood	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30NUVVI	G3000-NUV-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	19,62
G30VUVGU	G3000CUV-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38



# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ G3001 Veiligheidshelmen - niet geventileerd

De G3001 helm is ontworpen in nauwe samenwerking met werknemers uit de bosbouw en industrie. Deze helm is bedoeld voor zware omstandigheden met strenge eisen en zorgt voor effectieve bescherming, perfecte ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Het binnenwerk is 180 graden te draaien.



- Uvicator™ sensor die aangeeft wanneer het tijd is om de helm te vervangen
- G3001MUV100V-RD is 1000V

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G31CUVBB	G3001CUV-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31CUVVI	G3001-CUV-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31DUVGN	G3001CUV-GP	Groen	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31CUVGU	G3001CUV-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31CUVRD	G3001CUV-RD	Rood	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31CUVOR	G3001CUV-OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	15,38
G31DUVVI	G3001DUV-VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,46
G31DUVBB	G3001DUV-BB	Blauw	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,46
G31NUVVI	G3001NUV-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	20,11
G31NUVBB	G3001NUV-BB	Blauw	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	20,11
G31NUVGU	G3001NUV-GU	Geel	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	20,11
G31NUVOR	G3001NUV-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	20,11
G31M1VVI	G3001MUV1000V-VI	Wit	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	25,40
G31MUDRD	G3001MUV1000V-RD	Rood	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	25,40
G3001D1V	G3001-DUV1000V	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	27,56
G31DIGU	G3001DUV1000V-GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	27,56

## Veiligheidshelmen zonder Uvicator™ sensor

### 3M™ G3501 Hittebestendige Veiligheidshelm

De 3M™ G3501 Veiligheidshelm is ontworpen om hoge beschermingsniveaus te bieden bij de zwaarste toepassingen. 3M™ G3501 is meer dan enkel maar een veiligheidshelm. Het is vooral een volledig platform voor een reeks gehoor-, oog- en gelaatsbeschermingsproducten. Ontworpen om bestand te zijn tegen metaalbewerkingsomgevingen zonder afbreuk te doen aan comfort of gebruiksgemak.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G3501D-OR	G3501D-OR	Oranje	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501D-BB	G3501D-BB	Blauw	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501D-VI	G3501D-VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501D-GP	G3501D-GP	Groen	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501D-GU	G3501D-GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501D-RD	G3501D-RD	Rood	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	30,86
G3501M-BB	G3501M-BB	Blauw	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92
G3501M-VI	G3501M-VI	Wit	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92
G3501M-GP	G3501M-GP	Groen	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92
G3501M-GU	G3501M-GU	Geel	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92
G3501M-RD	G3501M-RD	Rood	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92
G3501M-OR	G3501M-OR	Oranje	Draaiknop	Leder	Stuk	1	20	32,92

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ H700 Veiligheidshelm

Ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en balans. De H-700 Serie biedt comfort en bescherming tegen kleine vallende objecten.

- Beschikbaar met draaiknop of pinlock



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
H700CBB	H-700C-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700CGN	H-700C-GP	Groen	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700CGU	H-700C-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700COR	H-700C-OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700CRD	H-700C-RD	Rood	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700CVI	H-700C-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H700NBB	H700N-BB	Blauw	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H700NGN	H700N-GP	Groen	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H700NGU	H700N-GU	Geel	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H700NOR	H700N-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H700NRD	H700N-RD	Rood	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H700NVI	H700N-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30

## 3M™ H701 Veiligheidshelm - niet geventileerd

Ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en balans. De H-701 Serie biedt comfort en bescherming tegen kleine vallende objecten.

- Beschikbaar met draaiknop of pinlock



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
H701CBB	H-701C-BB	Blauw	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H701CGU	H-701C-GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H701COR	H-701C-OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H701CRD	H-701C-RD	Rood	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H701CVI	H-701C-VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	10,06
H701NBB	H-701N-BB	Blauw	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H701NGN	H-701N-GP	Groen	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H701NGU	H-701N-GU	Geel	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H701NOR	H-701N-OR	Oranje	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H701NRD	H-701N-RD	Rood	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30
H701NVI	H-701N-VI	Wit	Draaiknop	Plastic	Stuk	1	20	12,30

# ■ Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ G22 Veiligheidshelmen

Ontworpen voor betrouwbare hoofdbescherming. Aan de veiligheidshelm kan eenvoudig gehoorbescherming of een vizier worden aangebracht.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Type sluiting	Type zweetband	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G220DGU	G22D GU	Geel	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,18
G220DOR	G22D OR	Oranje	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,18
G220DVI	G22D VI	Wit	Pinlock	Leder	Stuk	1	20	17,18
G220GU	G22C GU	Geel	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	17,07
G220OR	G22C OR	Oranje	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	17,07
G220VI	G22C VI	Wit	Pinlock	Plastic	Stuk	1	20	17,07

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## Gelaatsvizieren

### 3M™ Gaasvizieren

Gaasvizieren bieden effectieve bescherming en zijn duurzaam. Ze zijn ontworpen om op alle 3M™ Veiligheids-helmen te passen. Alle gaasvizieren zijn gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1731 en beantwoorden aan de vereisten van verhoogde robuustheid (S-keurmerk).



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
V1A	V1A	3M™ PELTOR™ V1A Stalen Gaasvizier	Helder	Stuk	1	10	9,32
V1B	V1B	3M™ PELTOR™ V1B Polyamide Gaasvizier	Zwart	Stuk	1	10	11,20
V40A	V40A	3M™ PELTOR™ V40A Vizier van roestvrij staal	Zwart	Stuk	1	10	16,69
V4A	V4A	3M™ PELTOR™ V4A Vizier staal	Zwart	Stuk	1	10	12,44
V4B	V4B	3M™ PELTOR™ V4B Vizier Polyamide 1.0 × 1.0 mm	Zwart	Stuk	1	10	13,91
V4BK	V4BK	3M™ PELTOR™ V4BK Vizier polyamide met korte klep	Zwart	Stuk	1	10	14,50
V4C	V4C	3M™ PELTOR™ V4C Vizier roestvrij staal	Zwart	Stuk	1	10	15,16
V4CK	V4C	3M™ PELTOR™ V4CK Vizier roestvrij staal 1.8 × 2.5 mm	Zwart	Stuk	1	10	15,81
V4JKSV	V4JK SV	3M™ PELTOR™ V4JK SV Vizier geëtt roestvrij staal	Zwart	Stuk	1	10	27,36
V4JSV	V4J SV	3M™ PELTOR™ V4J SV Vizier geëtt roestvrij staal	Zwart	Stuk	1	10	27,83

### 3M™ Heldere vizieren

Heldere vizieren bieden effectieve spatbescherming van de voor- en zijkant. Voldoen aan de norm EN 166. Elk vizier beantwoordt aan de vereisten van schilden tegen 'lowenergy impact' (inslag met lage energie). Passen op alle 3M Veiligheidshelmen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4HCL	V4H	3M™ PELTOR™ V4H Polycarbonaat Helder Vizier 1.2mm dikte	Helder	Stuk	1	10	12,48
V4D	V4D	3M™ PELTOR™ V4D Vizier cellulose-acetaat condenswerend	Helder	Stuk	1	10	22,68
V4DK	V4DK	3M™ PELTOR™ V4DK Vizier cellulose-acetaat condenswerend met korte klep	Helder	Stuk	1	10	21,38
V4E	V4E	3M™ PELTOR™ V4E Vizier polycarbonaat	Groen	Stuk	1	10	18,89
V4F-P3EV	V4F 300-P3EV	3M™ PELTOR™ V4F 300-P3EV Vizier polycarbonaat met helmbevestiging	Helder	Stuk	1	50	17,24
V4F	V4F	3M™ PELTOR™ V4F Vizier polycarbonaat	Helder	Stuk	1	10	14,04
V4FK	V4FK	3M™ PELTOR™ V4FK Vizier polycarbonaat met korte klep	Helder	Stuk	1	10	16,95
V4H	V4H	3M™ PELTOR™ V4H Vizier polycarbonaat - 1,2mm dikte	Helder	Stuk	1	10	15,87
V4HK	V4HK	3M™ PELTOR™ V4HK Vizier polycarbonaat - 1,2mm dikte - met korte klep	Helder	Stuk	1	10	20,13
V4K	V4K	3M™ PELTOR™ V4K Vizier polycarbonaat - 1,5mm dikte	Helder	Stuk	1	10	17,12
V2A	V2A	3M™ PELTOR™ V2A Helder Acetaat Vizier	Helder	Stuk	1	10	23,38
4F	4F	3M™ PELTOR™ 4F Vizier helder voor V40F	Helder	Stuk	1	20	9,81
4D	4D	3M™ PELTOR™ V40-Multi System vizier cellulose-acetaat	Helder	Stuk	1	10	19,72

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ V5 Viziersysteem

Het 3M™ V5 Viziersysteem heeft de beste compatibiliteit met de 3M™ Veiligheidshelmen G3000 en G22 en is goed te combineren met de 3M™ V6 geïntegreerde oogbescherming, 3M™ PELTOR™ Gehoorkappen en communicatie-headsets. De V5 gelaatsschermen bieden ook betere bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5B	5B	3M™ PELTOR™ 5B Vizier polyamide	Zwart	Stuk	1	10	10,06
5C	5C-1	3M™ PELTOR™ 5C-1 Vizier roestvrij staal	Zwart	Stuk	1	10	10,71
5F-11	5F-11	3M™ PELTOR™ 5F-11 Vizier polycarbonaat AF + AS	Helder	Stuk	1	10	11,49
5J	5J-1	3M™ PELTOR™ 5J-1 Vizier geëttst metaal	Zwart	Stuk	1	10	27,56
5XG-IR5	5XG-IR5	3M™ 5XG-IR5 Verguld Vizier, Kleur 5	Goud	Stuk	1	5	92,31
V5	V5	3M™ PELTOR™ V5 Bevestigingskit G22 & G3000	Zwart	Stuk	1	10	7,69

## 3M™ Geïntegreerde oogbescherming

Het unieke design zorgt ervoor dat de bril gemakkelijk tussen de helm en de hoofdband kan schuiven. Brillen zijn makkelijk te bevestigen aan de hoofdband van de 3M veiligheidshelmen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
V9A	V9G	3M™ PELTOR™ V9A Geïntegreerde veiligheidsbril polycarbonaat	Geel	Stuk	1	20	11,32
V9C	V9C	3M™ PELTOR™ V9C Geïntegreerde veiligheidsbril polycarbonaat	Helder	Stuk	1	20	11,32
V9G	V9G	3M™ PELTOR™ V9G Geïntegreerde veiligheidsbril polycarbonaat	Grijs	Stuk	1	20	11,32

## 3M™ WP-Serie vizieren

Uitstekende bescherming tegen impact (zware mechanische werkzaamheden), vloeistofspatten en hitte. De 3M™ Vizieren uit de WP-serie kunnen gebruikt worden met de H4 en H8 headset.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
WP96CL	82701-00000CP	3M™ PELTOR™ WP96 Vizier polycarbonaat	Helder	Stuk	1	10	7,71
WP98CL	71340-00000CP	3M™ PELTOR™ WP98 Vizier acetaat	Helder	Stuk	1	10	17,26

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ WP-Vizierbevestiging

3M™ PELTOR™ duurzame thermoplastische vizieren zijn stootbestendig en kunnen in een breed scala van temperaturen gebruikt worden.

- De H8 Vizierbevestiging heeft een draaiknop voor een nog betere fit



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
H8CLIP	82501-00000CP	3M™ PELTOR™ H8 Vizierbevestiging met draaiknop thermoplast synthetisch	Stuk	1	10	24,21

## Helmcombinaties

### 3M™ PELTOR™ V40 Multi Systems

De 3M™ PELTOR™ V40 Multi System is speciaal ontworpen om te worden gecombineerd met gehoorbeschermers of een ingebouwd communicatiesysteem. Een praktische, handige oplossing voor het gezicht en het gehoor, waar geen helm nodig is. Het brede scala van vizieren en gehoorbeschermers zorgt voor vele combinaties.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
V40C	V40C	3M™ PELTOR™ V40C Roestvrij Staal Vizier	Zwart	Stuk	1	10	19,89
V40CH510	V40	3M™ Peltor™ V40 Helmcombinatie	Zwart	Stuk	1	10	56,81
V40COMB	V40F	3M™ Peltor™ Helmcombinatie met V40C & H31 oorkap	Zwart	Stuk	1	10	40,33
V40D	V40D	3M™ Peltor™ V40D cellulose-Acetaat Helder Vizier met dampwerende coating	Helder	Stuk	1	10	26,03
V40FCL	V40F	3M™ PELTOR™ V40F Polycarbonaat Vizier	Helder	Stuk	1	10	16,65

### 3M™ G500 Gelaatsbescherming

Een veelzijdige en comfortabele oplossing voor dragers die zowel gezichts- als gehoorbescherming nodig hebben. Door speciaal ontworpen kenmerken is de gelaatsbescherming makkelijk te combineren met andere 3M veiligheidsproducten zoals vizieren, passieve gehoorbeschermers, communicatieheadsets en geïntegreerde oogbescherming.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G500-GU	G500-GU	3M™ PELTOR™ G500 Gelaatsscherm houder	Geel	Stuk	1	10	23,91
G500V5CO	G500V5CH510-OR	3M™ PELTOR™ G500 Bosbouwcombinatie Optime I gehoorkap & 5C-1 vizier roestvrij staal	Oranje	Stuk	1	12	53,18
G500V5FG	G500V5F11H51-GU	3M™ PELTOR™ G500 Combinatie met Optime I gehoorkap en 5F-11 Vizier	Geel	Stuk	1	12	55,08
G500V5JO	G500V5JH510-OR	3M™ PELTOR™ G500 Bosbouw combinaties met Optime I gehoorkap en 5J-1 vizier	Oranje	Stuk	1	12	74,17

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ Helmcombinaties

Effectieve bescherming van hoofd, gelaat en gehoor. Uitgerust met vizier voor optimaal zicht. Speciaal ontworpen om de helm gemakkelijk te kunnen combineren met andere 3M PBM's, zoals communicatieheadsets.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G2MUGU	G2001MUGU31V4KK	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G2001 gele veiligheidshelm, V4K vizier en H31 oorkap	Geel	Stuk	1	5	64,75
G2MUBB	G2001MUBB31V4KK	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G2001 helm + H31 gehoorkap en V4KK vizier Veiligheidshelm (short circuit electric arc)	Blauw	Stuk	1	5	64,75
G30MGU2B	G3000MGU52V5B	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie G3000MGU52V5B met G3000 helm, Optime I gehoorkap en V5B vizier, Geel	Geel	Stuk	1	10	59,73
G2NOR04C	G2000NUOR31V4C-01	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G2000 helm, V4C vizier en H31 gehoorkap en GR3C regenbescherming	Oranje	Stuk	1	10	56,14
G30NOR1C	G3000NOR51V5C	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G3000 helm, Optime I gehoorkap en V5C vizier	Oranje	Stuk	1	10	57,69
G30MOR0B	G3000MOR31V5B FPA	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G3000 helm, H31 gehoorkap en V5B vizier	Oranje	Stuk	1	10	51,59
G30NOR0C	G3000CUOR31V4CK	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie G3000NOR31V5C met G3000 helm, Optime I gehoorkap en V5C vizier, Oranje	Oranje	Stuk	1	10	61,42
G2DOR04B	G2000DORU31V4B	3M™ PELTOR™ Bosbouw combinatie met G2000 helm, V4B vizier en H31 gehoorkap	Oranje	Stuk	1	10	52,47
G22COR0C	G22COR31V5C	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G22 helm, H31 gehoorkap en V5C vizier	Oranje	Stuk	1	10	62,04
G30MOR2B	G3000MOR52V5B	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G3000 helm, Optime II gehoorkap en V5B vizier	Oranje	Stuk	1	10	56,63
G2DOR04C	G2000DORU31V4C-01	3M™ PELTOR™ bosbouw combinatie met G2000 helm, V4C vizier en H31 gehoorkap	Oranje	Stuk	1	10	52,31
G22DGU1F	G22DGU51V4F	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G22 helm, optime 1 gehoorkap en V4F vizier	Geel	Stuk	1	10	56,16
G30MOR2J	G3000MOR52V5J	3M™ PELTOR™ Helmcombinatie met G3000 helm, Optime II gehoorkap en V5J vizier	Oranje	Stuk	1	10	69,09



# Hoofd- en gelaatsbescherming

## 3M™ Helmcombinaties

Effectieve bescherming van hoofd, gelaat en gehoor. Uitgerust met vizier voor optimaal zicht. Speciaal ontworpen om de helm gemakkelijk te kunnen combineren met andere 3M PBM's, zoals communicatieheadsets.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
G30NGB0J	G3000NGB31V5J	3M® PELTOR® Helmcombinatie G3000NGB31V5J met G3000 helm, Optime I gehoorcap en V5J vizier, Neon-Groen	Neon Groen	Stuk	1	10	69,48
G2COR04C	G2000CUOR31V4C-01	3M® PELTOR® Bosbouw combinatie met G2000 helm, H31 gehoorcap en V4C vizier	Oranje	Stuk	1	10	59,12
G22DGU51	G22DGU51V5C-FPA	3M® PELTOR® Helmcombinatie G22DGU51V5C met G22 helm, Optime I gehoorcap en V5C vizier, Geel	Geel	Stuk	1	10	48,78
G2MUVI	G2001MUVI31V4KK	3M® PELTOR® Helmcombinatie met G2001 helm + H31 oorkap en V4KK vizier (short circuit electric arc)	Wit	Stuk	1	5	64,75
G30MOR31	G3000MOR31V5J FPA	3M® PELTOR® Helmcombinatie G3000MOR31V5J met G3000 helm, Optime I gehoorcap en V5J vizier, Oranje	Oranje	Stuk	1	10	69,54
V40AH510	V40AH510A-401-GU	3M® PELTOR® Bosbouwcombinatie met Optime I gehoorcap & V40A Vizier	Geel	Stuk	1	10	32,64

# Hoofd- en gelaatsbescherming

## Onderdelen & Accessoires Hoofd- en gelaatsbescherming

### 3M™ Helmaccessoires

3M™ Veiligheidshelm onderdelen en accessoires



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FC1-AL	FC1-AL	3M™ Front, Aluminium, FC1-AL	Stuk	1	1	69,26
FC1-GR	FC1-GR	3M™ Front , Katoen + Para-aramide, FC1-GR	Stuk	1	1	57,98
G2C	G2C	3M™ PELTOR™ G2C Binnenwerk pinlock met kunststof zweetband	Stuk	1	100	6,69
G2D	G2D	3M™ PELTOR™ G2D Binnenwerk met lederen zweetband	Stuk	1	100	9,79
G2E	G2E	3M™ PELTOR™ G2E Binnenwerk 6-punts	Stuk	1	1	5,18
G2M	G2M	3M™ PELTOR™ G2M Binnenwerk met draaiknop & lederen zweetband	Stuk	1	68	13,97
G2N	G2N	3M™ PELTOR™ G2N Binnenwerk met draaiknop en kunststof zweetband	Stuk	1	68	12,20
GH1	GH1	3M™ PELTOR™ GH1 2-Puntskinbevestigingsband voor G22 en G3000	Stuk	1	10	2,96
GH2	GH2	3M™ PELTOR™ GH2 2-Puntskinbevestigingsband voor G2000	Stuk	1	10	2,96
GH4	GH4	3M™ PELTOR™ GH4 3-Puntskinbevestigingsband voor G3000	Stuk	1	10	5,96
GH7	GH7	3M™ PELTOR™ GH7 2-Puntskinbevestigingsband voor H700/H701	Stuk	1	10	2,96
GR1C	GR1C	3M™ PELTOR™ GR1C Regenscherm met P3 bevestiging	Stuk	1	10	8,06
GR2BVISO	GR2B	3M™ PELTOR™ Vizierafdichting bevestiging aan binnenwerk	Stuk	1	10	8,10
GR3C	GR3C	3M™ PELTOR™ Regenscherm voor alle helmen met bevestiging aan binnenwerk	Stuk	1	25	5,53
H700S6	H-700S6	3M™ PELTOR™ H-700S6 6-puntsband voor H700	Stuk	1	400	1,71
HYG3	HYG3	3M™ PELTOR™ HYG3 Zweetband kunststof voor alle helmen	Stuk	1	10	2,67
HYG4	HYG4	3M™ PELTOR™ HYG4 Lederen zweetband voor alle helmen	Stuk	10	10	4,63
HYG50	HYG50	3M™ PELTOR™ HYG50 Kunststof Zweetband voor G500	Stuk	1	10	3,51
NC1-AL	NC1-AL	3M™ Nekbedekking, Aluminium, NC1-AL	Stuk	1	1	61,08
NC1-GR	NC1-GR	3M™ Nekbedekking Katoen + Para-aramide, NC1-GR	Stuk	1	1	53,84
GLF	GLF	3M™ PELTOR™ GLF Lamp- en snoerhouder	Stuk	1	10	11,40
V412	V412	3M™ PELTOR™ V412 Bevestiging vizier op gehoorkap voor V4 vizier	Stuk	1	20	5,83

### 3M™ Vizier accessoires

3M™ Gelaatsbescherming onderdelen en accessoires




3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
P3EAV/2	P3EAV/2	3M™ PELTOR™ Vizierhelmbevestiging V4	Paar	1	10	5,41
V010	V010	3M™ PELTOR™ V010 Vizierverbindingsset V1 & V2	Paar	1	100	5,04
V413	V413	3M™ PELTOR™ V413 Bevestigingskit voor V40-Multi System	Paar	1	40	8,53

# Hoofd- en gelaatsbescherming


## Accessories voor 3M™ Helmcombinatiesystemen

3M™ Combinatiesystemen onderdelen en accessoires



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
P3BV2	P3BV/2	3M™ PELTOR™ P3BV/2 Helmbevestiging vizier	Stuk	1	100	6,45
P3EV2	P3EV2	3M™ PELTOR™ P3EV/2 Helmbevestiging vizier	Stuk	1	10	5,91
P3GV2	P3EV/3	3M™ PELTOR™ P3EV/3 Helmbevestiging vizier	Stuk	1	10	5,91
P3HV2	P3HV	3M™ PELTOR™ P3HV/2 Helmbevestiging van het vizier	Stuk	1	10	5,91
P3KV2	P3KV	3M™ PELTOR™ P3KV/2 Helmbevestiging van het vizier	Stuk	1	10	5,91

## Toelichting productnummer



- A) G3000CUOR31V4CK Helm/Geventileerd/Pin-lock/  
Hoofdbandenstel/Plastic zweetband
- B) G3000CUOR31V4CK Uvicator
- C) G3000CUOR31V4CK Oranje (helm)
- D) G3000CUOR31V4CK H31 (gehoorkappen)
- E) G3000CUOR31V4CK V4CK (Vizier)



# Oogbescherming

## Comfort overzetbrillen

### 3M™ 2800 Serie Overzetbrillen

Met minimale hinder over een correctiebril te dragen. Instelbare veerlengte (vier standen) voor optimaal draagcomfort en pasvorm.

Voldoet aan de norm EN166, Klasse FT en EN169 (2805), EN170 (2800, 2802), EN171 (2805)



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2800	2800	Helder	Anti-kras	Stuk	1	20	7,98
2802	2802	Amberkleurig	Anti-kras	Stuk	1	20	8,38
2805	2805	Lastint 5.0 IR	Anti-kras	Stuk	1	20	14,32

## Classic overzetbrillen

### 3M™ OX Serie Overzetbrillen

Comfortabele overzetbrillen die een perfecte fit bieden over elke bril. Geen metalen onderdelen - perfect voor elektrotechniek. De varianten met DX coating hebben een verbeterde anti-kras/condens eigenschap.



- OX 1000: ongeëvenaard draagcomfort bij impact. "Beter dan de norm"
- OX 2000: Met als extra; draaibare veertippen en een omkeerbare neusbrug (twee maten)
- OX 3000: het meest geavanceerde model van de OX serie, met buigzame omkeerbare neusbrug en het "Strap" System. De rechte veren zijn perfect afgestemd op de 3M Peltor Gehoorbescherming

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
OX1000CL	17-5118-0000M	Helder	Geen	Stuk	1	20	4,86
OX2000BL	17-5118-2040M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	8,12
OX3000CL	17-5118-3040M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,98

### 3M™ Visitor Overzetbrillen

Deze lichtgewicht bezoekersbril van polycarbonaat is voorzien van een geïntegreerde wenkbrauwbeschermer en zijflappen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
VISITCL	71448-00001M	Helder	Geen	Stuk	1	20	2,02

## Premium veiligheidsbrillen

### 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 600 Series

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 600 series hebben een bijna randloos frame met twee aparte lenzen en brilveren met een vaste lengte. 3M Pressure Diffusion Temple Technology helpen om de druk over de oren te verspreiden om zo het comfort van de montuur voor zeer divers personeel te verbeteren.

De brillen zijn verkrijgbaar met negen lenssoorten waaronder gepolariseerd, lasbril en 3M™ Scotchgard™ Anti-condenscoating weerstaat het beslaan van de bril langer dan traditionele anticondenscoatings, zelfs na meerdere malen afspoelen. Daarnaast is een verwijderbare afdichting met foamen voering verkrijgbaar die vuil uit uw ogen houdt.



- Dubbele lens ontwerp biedt optimale optische prestaties en een uitstekend zichtveld
- Bijna randloos frame
- 3M Pressure Diffusion Temple Technology voor een stevige en comfortabele pasvorm

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
SF600FI	SF600FI-EU			Stuk	(5 per tas) / 100 per doos	100	4,24
SF601RAS	SF601RAS-EU	Helder	Robuuste Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	12,02
SF601SGAF	SF601SGAF-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	13,26
SF601SGAFFI	SF601SGAF/FI-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	16,99
SF602SGAF	SF602SGAF-EU	Grijs	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	13,67
SF603SGAF	SF603SGAF-EU	Geel	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	13,67
SF610AS	SF610AS-EU	Binnen / Buiten	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	13,67
SF611AS	SF611AS-EU	Grijs	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	49,69
SF617AS	SF617AS-EU	Lastint 1.7 IR	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	18,44
SF630AS	SF630AS-EU	Lastint 3.0 IR	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	18,44
SF650AS	SF650AS-EU	Lastint 5.0 IR	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	18,44

### 3M™ Metaliks™ Metal Frame Veiligheidsbrillen

Gepolijst metalen montuur met elegante gedecentreerde basis-10 lenzen voor maximale oogbescherming en optimaal gezichtsveld. Zachte instelbare neuskussentjes, afgestemd op nagenoeg alle neusvormen en -maten.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
METALCL	71460-00001M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,44
METALGRS	71460-00002M	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,85



# Oogbescherming

## 3M™ Fuel™ Veiligheidsbrillen

Ontworpen voor gebruik op werk, thuis of tijdens recreatieve buitenactiviteiten. 3M™ Fuel™ Veiligheidsbrillen worden gemaakt van nylon materiaal en zijn bestand tegen impact, torsie en extreme hitte.



- De vormgeving van het spuitgegoten montuur voorkomt dat de lenzen door een frontale klap worden ontworicht
- Ventilatiesysteem op neusbrug en oorveren om beslaan tegen te gaan
- Met de driedubbele coating is hij beter bestand tegen krassen, spiegelen en heeft hij een extreme UV bescherming

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FUEBLMIR	71502-00002M	Zilverblauw	Anti-kras	Stuk	1	20	17,89
FUEREMIR	71502-00003M	Spiegelrood	Anti-kras	Stuk	1	20	17,89
FUEBKPOL	71502-00005M	Gepolariseerd, Grijs	Anti-kras	Stuk	1	20	48,18

## 3M™ Fuel™ X2 Veiligheidsbrillen

De meest ultieme mix van comfort en stijl. Met de 3M™ Fuel™ X2 Veiligheidsbril zie je er niet alleen stoer uit, maar beschik je ook over een zeer complete veiligheidsbril.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FUELX2CL	71506-00000M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	17,24
FUELX2BR	71506-00001M	Brons	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	17,67
FUELX2RE	71506-00002M	Spiegelrood	Anti-kras	Stuk	1	20	18,12

## 3M™ Refine™ Serie Veiligheidsbrillen - de keuze voor dames!

Vrouwen hoeven geen grove en grote veiligheidsbrillen meer op.

- De Refine 300 Veiligheidsbrillen zijn speciaal afgemeten op de smallere gezichtsprofielen van vrouwen
- Het vermindert het risico op oogschade door rondvliegende deeltjes
- Uitstraling, het goed passende ontwerp zorgt voor betere acceptatie



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
REFBLCL	71507-00000M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,55
REFMOBR	71507-00001M	Brons	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,95

# Oogbescherming

## 3M™ Marcus Grönholm™ Veiligheidsbrillen

Stoere hypoallergene metalen montuur met instelbare neuspads. Platte oortippen met verende scharnieren, te dragen onder de veiligheidshelm. Gedecentreerde dubbele en sterk gebogen polycarbonaatlenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld.

- Optische klasse 1 lens geschikt voor langdurig gebruik
- Ontwerp biedt een perfecte bescherming en goed gezichtsveld
- Beschermt tegen UV-straling



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
GRONCL	71462-00001M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	13,28
GRONBR	71462-00002M	Brons	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	13,69
GRONBLM	71462-00003M	Zilverblauw	Anti-kras	Stuk	1	20	17,18

## 3M™ 2750 Serie Veiligheidsbrillen

Combineert een aantrekkelijke en moderne stijl met een perfect afsluitend ontwerp voor een verhoogd draagvertrouwen.

- Flexibele, comfortabele, geventileerde neusbrug
- Aanpasbare brilveren in 5 posities
- Ideaal te combineren met andere PBM's



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2750	2750	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	10,71
2751	2751	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,12

## 3M™ BX™ Veiligheidsbrillen

Het slanke, voorgevormde en volledig aanpasbare BX model is ontworpen voor het hedendaagse flexibele werk.

- Zachte neusbrug met universele pasvorm
- In lengte instelbare oorveren met volledig verstelbare constructie: drie hellingshoeken voor de beste pasvorm
- Leverbaar in drie sterktes. De onderkant van de lens is voorzien van een lens op sterkte voor precisiewerk of lezen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
BX1.5	11374-00000M	Helder +1.5	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	12,91
BX2.0	11375-00000M	Helder +2.0	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	12,91
BX2.5	11376-00000M	Helder +2.5	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	12,91
BXCL	11380-00000M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,94

## 3M™ PELTOR™ LED Light Vision Veiligheidsbrillen

Uitgerust met een verstelbare ultra-heldere LED met een lange levensduur van de batterij (meer dan 50 uur). Twee makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen meegeleverd. De condenswerende polycarbonaat lens beschermt tegen UV-licht en impact bij extreme temperaturen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
LIGHTV	11356-00000M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	17,30

# Oogbescherming

## 3M™ Headlight Veiligheidsbrillen

De ultraheldere LED's zijn makkelijk te bevestigen en compatibel met alle 3M Veiligheidsbrillen. Twee makkelijk vervangbare lithium CR2032-batterijen meegeleverd, met een levensduur van meer dan 50 uur.



3M Bestelnr.	Cat. ID	VE	KV	MBE	Prijs/VE
LEDLIGHT	26-4000-00M	Stuk	1	6	15,00

## 3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen 1000 Series

3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen 1000 Series hebben een slank frame met kleuraccenten op de zachte uiteindes van de brilveren voor een stijlvolle en moderne look. Een beslagen lens kan frustrerend en gevaarlijk zijn. Een bril afnemen om condens weg te vegen, kan de ogen blootstellen aan gevaarlijke stoffen en vuiltjes. 3M™ Scotchgard™ Anticondenscoating weerstaat het beslaan van de bril langer dan gebruikelijke anticondenscoatings, zelfs na meerdere malen afspoelen. Probeer 3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen 1000 Series met 3M™ Scotchgard™ Anticondenscoating om langer helderder zicht te krijgen.



- Slank frame veiligheidsbrillen met kleuraccenten op de zachte uiteindes van de brilveren voor een stijlvolle en moderne look
- Sterke polycarbonaat lens voor goede impact bestendigheid
- 3M™ Scotchgard™ Anticondenscoating biedt superieure antibeslag en krasbestendige eigenschappen, voldoet aan K&N markeringsvoorschriften van EN165

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
S1101CLE	S1101SGAF-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,22
S1101KIT	S1101SGAFKT-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	18,42
S11023AM	S1103SGAF-EU	Amberkleurig	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,63
S1102GRE	S1102SGAF-EU	Grijs	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,63
S1201CLE	S1201SGAF-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,22
S1201KIT	S1201SGAFKT-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	18,42
S1202GRE	S1202SGAF-EU	Grijs	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,63
S1203AMB	S1203SGAF-EU	Amberkleurig	Scotchgard anti-damp	Stuk	20 per doos	20	12,63
SFOAMINS	1000G-EU			Stuk	(5 per tas) / 100 per doos	5	4,20
SHDBAND	Solus 1000S-EU			Stuk	1	5	3,79

# Oogbescherming

## 3M™ 1200E Serie Veiligheidsbrillen

Maximale oogbescherming gecombineerd met ultiem design. De polycarbonaat lenzen absorberen 99.9% UV straling. Zachte instelbare neuskussentjes. De 1200E heeft een lichtgewicht montuur.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
1200ECLR	71509-00000	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	17,73
1200EGRE	71509-00001	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	18,14

## 3M™ Metaliks™ Sport Veiligheidsbrillen

Sterk gebogen polycarbonaat lenzen voor optimale oogbescherming en maximaal gezichtsveld.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
METALCLS	71461-00001M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,20
METALAM	71461-00002M	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,61
METALBK	71461-00003M	Zilverblauw	Anti-kras	Stuk	1	20	12,32
METALGR	71461-00004M	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	11,61

## Comfort veiligheidsbrillen

### 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 400 Series

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 400 Series bestaan uit een randloze lens met brede flexibele brilveren voor goede zijbescherming en ze zijn populair in combinatie met Oorbeschermers. Brilveren hebben ook 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT) die ervoor zorgt dat de veren van de veiligheidsbril zich automatisch aanpassen aan de hoofdgrootte van de drager en zo een stevige en comfortabele pasvorm verzekeren. Voorkomt afglijden door hoofdbewegingen. Zachte, instelbare neuskussentjes voor een nog persoonlijkere pasvorm. Ze zijn verkrijgbaar met 5 lenssoorten.



- Veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology voor een comfortabele pasvorm
- Omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt afglijden
- Krijg nog meer comfort over de oren met de zachte uiteindes van de brilveren

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
SF400FI	SF400FI-EU			Stuk	(5 per tas) / 100 per doos	25	4,14
SF401AFN	SF401AS/AF-EU	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	7,40
SF402AFGN	SF402AS/AF-EU	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	7,65
SF403AFA	SF403AS/AF-EU	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	7,65
SF408ASB	SF408AS-EU	Zilverblauw	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	8,67
SF410AS	SF410AS-EU	Binnen / Buiten	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	8,67
SF415AF	SF415AS/AF-EU	Helder +1.5	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	14,28
SF420AF	SF420AS/AF-EU	Helder +2.0	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	14,28
SF425AF	SF425AS/AF-EU	Helder +2.5	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	14,28

### 3M™ 2740 Serie Veiligheidsbrillen

Combineert een modern ontwerp met verscheidene instelbare opties, voor verhoogd comfort en bescherming. Voldoet aan de norm EN166, klasse FT.



- Stijlvol en modern ontwerp
- De veerscharnieren maken schuinstelling van de lenzen mogelijk, voor een optimale pasvorm en verhoogd draagcomfort
- Aanpasbare brilveren

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2740	2740	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	9,93
2741	2741	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	10,34
2742	2742	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	10,34

# Oogbescherming

## 3M™ Solus™ Veiligheidsbrillen

Een gewicht van slechts 23 gram, kleurrijke veren en een modieuze dubbele lens. De Solus is tevens voorzien van een lens met lichte Flash weerspiegelende coating waarmee de belasting en vermoeidheid van de ogen, die gauw bij geel monochromatisch (eenkleurig) licht optreedt, wordt verlicht.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
SOLCL	71505-00001M	Helder	Anti-kras	Stuk	1	20	8,16
SOLCLDX	71505-00002M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	9,36
SOLBRDX	71505-00003M	Brons	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	9,77
SOLAMDX	71505-00004M	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	9,77
SOLBKOR	71505-00005M	Binnen / Buiten	Anti-kras	Stuk	1	20	10,47
SOLORRED	71505-00006M	Spiegelrood	Anti-kras	Stuk	1	20	10,56

## 3M™ Lexa™ Veiligheidsbrillen

3M™ Lexa™ Veiligheidsbrillen combineren een extra breed gezichtsveld en een voorgevormd design. De veiligheidsbrillen zijn volledig aanpasbaar met verschillende lensopties, lenshoeken en lengtes. Lichtgewicht.

- Zachte aanpasbare neusbrug



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
LEXABKCL	15233-00000M	Helder	DX-Coating	Stuk	1	20	11,46
LEXAGR	15236-00000M	Grijs	DX-Coating	Stuk	1	20	11,87

## 3M™ Maxim™ Veiligheidsbrillen

Gepatenteerde asferische lenzen met 180° onbelemmerd zicht en optimale oogbescherming. DX-coating voor bescherming tegen condensvorming, krassen en chemische invloeden. Geïntegreerde gepolsterde voorhoofdbescherming voor extra draagcomfort en schokdemping. Beschikbaar in verschillende lenzen en frame opties. De Maxim Sport (MAXSPORT) is een veiligheidsbril met speciale platte Sport-Grip-veren voor optimaal draagcomfort.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
MAXAMD XO	13228-00000M	Amberkleurig	DX-Coating	Stuk	1	20	11,34
MAXBRDX	13226-00000M	Brons	DX-Coating	Stuk	1	20	11,34
MAXCLDX	13229-00000M	Helder	DX-Coating	Stuk	1	20	10,93
MAXCLDXK	13225-00000M	Helder	DX-Coating	Stuk	1	20	10,93
MAXIMRAS	11864-00000M	Helder	Robuuste Anti-kras	Stuk	1	20	11,20
MAXSPORT	13240-00000M	Helder	DX-Coating	Stuk	1	20	13,59
MAXW3.0	13323-00000M	Lastint 3.0 IR	DX-Coating	Stuk	1	20	15,87
MAXW5.0	13324-00000M	Lastint 5.0 IR	DX-Coating	Stuk	1	20	15,87

# Oogbescherming

## 3M™ Maxim™ Ballistic Veiligheidsbrillen

Ballistic veiligheidsbrillen bevatten een innovatief design welke de gebruiker in staat stelt om binnen seconden te switchen van brilveren naar hoofdband. Drie verschillende lensopties, welke bevestigd kunnen worden aan de brilveren of aan de instelbare hoofdband.



- Heeft ruimschoots aan de criteria van de militaire Vo-test voor hogesnelheids-impact voldaan
- De Utility Pack (13200-99999M) en Shooting Kit (13204-99999M) zijn pakketten bestaande o.a. uit bril, verschillende gekleurde lenzen en gordeltas
- Standaard MIL-STD 662 – impact in 198 m/s

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
MAXBALDX	13296-00000M	Helder	DX-Coating	Stuk	1	20	10,93
MAXBALBR	13297-00000M	Brons	DX-Coating	Stuk	1	20	11,34
MAXBRAS	11865-00000M	Helder	Robuuste Anti-kras	Stuk	1	20	11,20
MAXBUTPA	13200-99999M	Grijs, Brons, Helder, Amberkleurig	DX-Coating	Stuk	20	20	50,61
MAXTACPA	13204-99999M	Grijs, Amberkleurig, Helder	DX-Coating	Stuk	20	20	50,61
MAXBALAM	13299-00000M	Amberkleurig	DX-Coating	Stuk	1	20	11,34

## Classic veiligheidsbrillen

### 3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 200 Series

3M™ SecureFit™ Veiligheidsbrillen 200 Series zijn extreem lichtgewicht en hebben de unieke zelfstellende 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology die ervoor zorgt dat het frame comfortabel blijft zitten zonder de veiligheid in het geding te laten komen bij diverse soorten werkzaamheden.



- Veiligheidsbrillen die zelfstellend zijn voor alle soort hoofdformaten
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology die de druk over de oren helpt verspreiden om het comfort van de montuur te verbeteren zodat het stevig en comfortabel op uw hoofd zit
- Krasbestendige- & Anticondenscoating voor meer duurzaamheid en verbeterd zicht

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
SF201AF	SF201AS/AF-EU	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	5,88
SF201AS	SF201AS-EU	Helder	Anti-kras	Stuk	20 per doos	20	4,94
SF202AFG	SF202AS/AF-EU	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	6,28
SF203AFA	SF203AS/AF-EU	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	20 per doos	20	6,28



# Oogbescherming

## 3M™ Tora™ Veiligheidsbrillen

Lens en oorveren in op elkaar afgestemde kleuren versterken de eigentijdse look. De lens is in beide richtingen gebogen, zodat deze een volkomen panoramisch gezichtsveld en een optimale zijdelingse beveiliging biedt (optische klasse 1). Minimaal gewicht: nauwelijks 22 g.

- Het Tora Cord Control System (71511-00000M) is de eerste veiligheidsbril die oogbescherming met gehoorbescherming combineert, alle 3M oordoppen met koord zijn hierop te bevestigen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
TORACL	71501-00001M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	5,45
TORABR	71501-00002M	Brons	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	5,88
TORAAM	71501-00003M	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	5,88
TORACCSC	71511-00000M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,30

## 3M™ Virtua Veiligheidsbrillen

Unisex stijl. Specifiek ontworpen voor smallere gezichtsprofielen. Lichtgewicht design en gevormde neusvleugels voor een comfortabele fit.

- Optical klasse 1 lens geschikt voor langdurig gebruik
- Virtua Kids (71500-00008M) voor kleinere hoofden
- Beschermt tegen UV-straling



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
VIRTCLAS	71500-00001M	Helder	Anti-kras	Stuk	1	20	3,41
VIRTKIDS	71500-00008M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	3,71

## 3M™ Virtua AP Veiligheidsbrillen

Slanke unisex stijl ontworpen voor zowel de mannelijke als de vrouwelijke drager. Een combinatie van maximale bescherming en comfort met een uiterst licht gewicht (minder dan 24 gram).

- Het nieuwe ontwerp biedt een perfecte bescherming en een groot gezichtsveld
- De grijze lenzen beschermen tegen UV-straling. Getest en CE getest volgens EN166: 2001



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
VIRTCL	71512-00000M	Helder	Anti-kras	Stuk	1	20	3,06
VIRTGR	71512-00001M	Grijs	Anti-kras	Stuk	1	20	3,45

# Oogbescherming

## 3M™ 2720 Serie Veiligheidsbrillen

Lichtgewicht en een hoog comfortniveau, samen met een betrouwbare bescherming. Voldoen aan de norm EN166, Klasse FT.



- Premium bescherming met optical klasse 1 voor langdurig en comfortabel gebruik
- Bestand tegen krassen door de Anti-kras coating
- Speciale anti-condens coating dat beslaan tegengaat

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2720	2720	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,22
2721N	2721	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,63
2722	2722	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	6,63

## 3M™ 2820 Serie Veiligheidsbrillen

Veiligheid in stijl. De 3M™ 2820 Veiligheidsbrillen zijn elegant, modern met een perfecte bescherming en gezichtsveld. Voldoet aan de norm EN166, klasse FT, EN170 (2820, 2822), EN172 (2821).



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2820	2820	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	7,30
2821	2821	Grijs	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	7,69
2822	2822	Amberkleurig	Anti-kras & Anti-condens	Stuk	1	20	7,69

# Oogbescherming

## Premium ruimzichtbrillen

### 3M™ Goggle Gear 500 Serie Ruimzichtbril

De 3M™ Goggle Gear 501 heeft een ontwerp met laag profiel, een verstelbare hoofdband en een optioneel inzetstuk voor correctielenzen. De ruimzichtbril is verkrijgbaar met 3M Scotchgard™ anti-condenslaag, die langer beschermt tegen het beslaan van de lens dan traditionele anti-condenslagen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
GG501GAF	GG501SGAF-EU	Helder	Scotchgard anti-damp	Geventileerd	Stuk	10 per doos	10	19,77
GG500PI	GG500PI-EU				Stuk	1	10	9,83

### 3M™ Maxim™ Speciale ruimzichtbrillen

Lichtgewicht en laag profiel oogbescherming, biedt hoog comfort en een hoge bescherming tegen vloeistofdruppels en mechanische risico's.

- 13330-00000M: Ultra licht en compacte ruimzichtbril



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
MAXHYGOG	13330	Helder	DX-Coating	Geventileerd	Stuk	1	10	18,99

## Comfort ruimzichtbrillen

### 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbrillen

De 3M™ Fahrenheit™ Ruimzichtbrillen hebben een modern, elegant ontwerp en zijn leverbaar in polycarbonaat en acetaat uitvoering, en in niet-geventileerde en indirecte ventilatie uitvoering.

- Optical klasse 1 lens geschikt voor langdurig gebruik
- Ontwerp biedt een perfecte bescherming en goed gezichtsveld
- Beschermt tegen UV-straling



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FHEITDX	71360-00011M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	9,26
FHEITPCH	71360-00012M	Helder	Anti-kras	Geventileerd	Stuk	1	10	8,24
FHEITNW	71360-00013M	Helder	Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	13,26
FHEITF	71360-00014M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	11,79
FHEITNOV	71360-00015M	Helder	Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	12,55
FHEITSAH	71360-00017M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	12,65

# Oogbescherming

## 3M™ Flyer™ Ruimzichtbrillen

Uitzonderlijk draagcomfort, uiterst effectieve bescherming en optimaal gezichtsveld. Met een brede keuze opties zoals comfortschuim en drie soorten lenzen is deze ruimzichtbril breed inzetbaar.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
FLYERPCF	15-0013-40M	Helder	Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	17,85

## 3M™ 2890 Serie Ruimzichtbrillen

Alle modellen bieden bescherming tegen UV-licht en zijn te combineren met 3M ademhalingsbescherming. De lenzen van de 2890 serie ruimzichtbrillen zijn vervangbaar.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
2890	2890	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	12,28
2890A	2890A	Helder	Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	14,22
2890S	2890S	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	12,28
2890SA	2890SA	Helder	Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	14,22
2895S	2895S	Lastint 5.0 IR	Anti-kras & Anti-condens	Afgedicht	Stuk	1	10	18,07

## 3M™ Modul-R Ruimzichtbril van TPE

Compacte ultra-lichtgewicht ruimzichtbril van TPE (thermoplastisch elastomeer) voor een onovertroffen bescherming tegen impact, stofdeeltjes en chemische spatten.

- Ventilatiesysteem voorkomt beslaan van de bril door vloeistoffen en stof buiten de bril te houden
- De polycarbonaatlens met krasbestendige en antidamp coating biedt een vrij gezichtsveld zonder vervorming
- Dankzij het lage profiel kan het in combinatie met een stofmasker of een halfgelaatsmasker en een correctiebril worden gebruikt



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
MODLRGOG	71361-00001M	Helder	Anti-kras & Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	10	15,71
MODLRHV	71361-00003M	Helder	Geen	Geventileerd	Stuk	1	10	10,55

# Oogbescherming

## Classic ruimzichtbrillen

### 3M™ 4700 Ruimzichtbrillen

Allround ruimzichtbril die een goede bescherming biedt tegen vloeistofspatten en stof.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4700CL	71359-00000M	Helder	Geen	Geventileerd	Stuk	1	200	1,86

### 3M™ 4800 Serie Ruimzichtbrillen

Een degelijke, allround ruimzichtbril met bescherming tegen vloeistofspatten en stof.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur lens	Lens coating	Type goggle	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4800AF	71347-00014M	Helder	Anti-condens	Geventileerd	Stuk	1	200	3,63
4800PC	71347-00001M	Helder	Geen	Geventileerd	Stuk	1	200	2,18

### 3M™ 2400 Serie Ruimzichtbrillen

Een ruimzichtbril met opklapbaar gedeelte, polycarbonaat lastint 5.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
WELDPC	27-2400-05M	3M™ 2400 ruimzichtbril polycarbonaat (las)	Stuk	1	10	14,30

# Oogbescherming

## Onderdelen & Accessoires Oogbescherming

### 3M™ Reinigingsdoekjes

Een reeks van reinigingsdoekjes voor het onderhouden van 3M™ Veiligheidsbrillen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
262000	26-2000-00P	3M™ Dispenser met 500 vochtige reinigingsdoekjes	Stuk	1	1	71,59
MFBK	26-6710-00M	3M™ Reinigingsdoekje van microvezel 17,5×17,5cm	Stuk	50	50	2,04
DISPWALL	83735-00000	3M™ Dispenser met 1500 droge reinigingsdoekjes en reinigingsvloeistof	Stuk	1	6	50,04

### 3M™ Koordjes

Een reeks van koordjes voor de 3M™ Veiligheidsbrillen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
272	272	3M™ 272 Nekkoord Premium	Stuk	1	100	4,41
CORDNYL	90931-00000M	3M™ Koord nylon met knevel verstelbaar	Stuk	50	50	0,80
90943	90943-00000M	3M™ Koord zwart	Stuk	50	50	0,92

### 3M™ Hoofdbandjes

Verstelbare nylon hoofdband voor bevestiging aan 3M™ Maxim™ en Maxim™ Ballistic Veiligheidsbrillen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
HBMAXBAL	16610-00000M	3M™ Hoofdband instelbaar voor Maxim en Maxim Ballistic	Stuk	10	10	5,51

# Oogbescherming

## 3M™ Brillenhoezen

Een reeks van brillenzakjes voor het beschermen van jouw 3M™ Veiligheidsbril.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
CASELARG	12-0200-00M	3M™ Grote brillen etui flap en riemlus	Stuk	1	10	8,02
CASESERI	12-0500-00M	3M™ Semi-hard etui met riemlus en snapslot voor veiligheidsbrillen	Stuk	1	20	5,90
CASESOFT	12-0600-00M	3M™ Buigzame tas met ritssluiting, draagband en snelsluiting voor veiligheidsbrillen	Stuk	1	20	6,02
MAXCASE	12-0700-00M	3M™ Etui voor Maxim uitrustingspak	Stuk	1	20	9,00
POUCH678	26-6780-00P	3M™ Brillenhouder van zachte microvezels, 26-6780-00M, 11 cm x 19 cm	Stuk	10	10	2,49
MFGOGG	26-6800-00P	3M™ Lensreinigend microvezel opbergtasje met snelsluiting voor ruimzichtbrillen (15 x 23 cm)	Stuk	10	10	3,35
275	275	3M™ 275 Etui voor ruimzichtbril	Stuk	1	40	10,38

## 3M™ Accessoires oogbescherming

Schoonmaakmiddelen en beschermingsaccessoires



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
289A	289A	3M™ 289A Vervangingslens acetaat	Stuk	1	20	7,28
TNWEAR	71360-00006M	3M™ Fahrenheit™ Tear & Wear Strips	Stuk	10	10	0,69







# Beschermende overalls

# Beschermende overalls

## Chemisch beschermende overalls (Type 3 of 4)

### 3M™ 4565 Beschermende overall

Extra bescherming en toch licht. De 4565-reeks biedt een uitstekende bescherming tegen chemicaliën en stoffen voor CE-type 4, 5 en 6. Deze overall heeft geplakte naden en is gemaakt van een materiaal dat zachter en 20% lichter is dan de vorige gelamineerde PE materialen van 3M, maar met een nog hoger chemisch beschermingsniveau.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4565S	4565 S	Wit met rode naad	S	Stuk	1	20	10,67
4565M	4565 M	Wit met rode naad	M	Stuk	1	20	10,67
4565L	4565 L	Wit met rode naad	L	Stuk	1	20	10,67
4565XL	4565 XL	Wit met rode naad	XL	Stuk	1	20	10,67
4565XXL	4565 2XL	Wit met rode naad	XXL	Stuk	1	20	10,67
45653XL	4565 3XL	Wit met rode naad	3XL	Stuk	1	20	11,63
45654XL	4565 4XL	Wit met rode naad	4XL	Stuk	1	20	11,63

### 3M™ 4570 Beschermende overall

De 3M™ 4570 is een chemisch beschermende overall, gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 3/4/5/6 beschermingsgraad, geschikt voor bescherming tegen een reeks van chemische stralen en sprays.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4570S	4570 S	Grijs	S	Stuk	1	12	25,38
4570M	4570 M	Grijs	M	Stuk	1	12	25,38
4570L	4570 L	Grijs	L	Stuk	1	12	25,38
4570XL	4570 XL	Grijs	XL	Stuk	1	12	25,38
4570XXL	4570 2XL	Grijs	XXL	Stuk	1	12	25,38
45703XL	4570 3XL	Grijs	3XL	Stuk	1	12	27,66
45704XL	4570 4XL	Grijs	4XL	Stuk	1	12	27,66

# Beschermende overalls

## Onderhoudsvrije beschermende overalls

### 3M™ 4510 Beschermende overall

Bescherming tegen spatten en stoffen. De 4510-reeks is vervaardigd uit een kwalitatief gelamineerd, microporeus materiaal. Deze is ontworpen als een kostenbesparende overall die bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen en licht opspattende chemische vloeistoffen. De serie is gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4510S	4510 S	Wit	S	Stuk	1	20	5,59
4510M	4510 M	Wit	M	Stuk	1	20	5,59
4510L	4510 L	Wit	L	Stuk	1	20	5,59
4510XL	4510 XL	Wit	XL	Stuk	1	20	5,59
4510XXL	4510 2XL	Wit	XXL	Stuk	1	20	5,59
45103XL	4510 3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	6,02
45104XL	4510 4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	6,02

### 3M™ 4515 Beschermende overall

Kostenbesparende overalls beschermend tegen gevaarlijke stoffen. De 4515-reeks is vervaardigd uit een ademend materiaal en is uitstekend geschikt voor tal van toepassingen, vooral bij het werken met gevaarlijke stoffen (bv. asbest). De serie is gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad. Beschikbaar in vier kleuren: wit, oranje, rood en blauw.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4515BS	4515 B-S	Blauw	S	Stuk	1	20	4,10
4515BM	4515 B-M	Blauw	M	Stuk	1	20	4,10
4515BL	4515 B-L	Blauw	L	Stuk	1	20	4,10
4515BXL	4515 B-XL	Blauw	XL	Stuk	1	20	4,10
4515BXXL	4515 B-2XL	Blauw	XXL	Stuk	1	20	4,10
4515B3XL	4515 B-3XL	Blauw	3XL	Stuk	1	20	4,45
4515B4XL	4515 B-4XL	Blauw	4XL	Stuk	1	20	4,45
4515OS	4515 O-S	Oranje	S	Stuk	1	20	4,12
4515OM	4515 O-M	Oranje	M	Stuk	1	20	4,12
4515OL	4515 O-L	Oranje	L	Stuk	1	20	4,12
4515OXL	4515 O-XL	Oranje	XL	Stuk	1	20	4,12
4515OXXL	4515 O-2XL	Oranje	XXL	Stuk	1	20	4,12
4515O3XL	4515 O-3XL	Oranje	3XL	Stuk	1	20	4,47
4515O4XL	4515 O-4XL	Oranje	4XL	Stuk	1	20	4,47
4515WS	4515 W-S	Wit	S	Stuk	1	20	4,00
4515WM	4515 W-M	Wit	M	Stuk	1	20	4,00
4515WL	4515 W-L	Wit	L	Stuk	1	20	4,00
4515WXL	4515 W-XL	Wit	XL	Stuk	1	20	4,00
4515WXXL	4515 W-2XL	Wit	XXL	Stuk	1	20	4,00
4515W3XL	4515 W-3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	4,37
4515W4XL	4515 W-4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	4,37

# Beschermende overalls

## 3M™ 4520 Beschermende overall

Comfortabele bescherming. De 4520-reeks is vervaardigd uit een ademend en licht (43 g/m<sup>2</sup>) materiaal, bestaande uit vijf lagen, waardoor deze overall uitermate comfortabel is. Toepasbaar bij onder andere constructiewerk, licht onderhoudswerk, slachthuizen, veehouderijen, hout- en metaalbewerking. De serie is gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4520S	4520 S	Wit met groen vlak op de rug	S	Stuk	1	20	4,92
4520M	4520 M	Wit met groen vlak op de rug	M	Stuk	1	20	4,92
4520L	4520 L	Wit met groen vlak op de rug	L	Stuk	1	20	4,92
4520XL	4520 XL	Wit met groen vlak op de rug	XL	Stuk	1	20	4,92
4520XXL	4520 2XL	Wit met groen vlak op de rug	XXL	Stuk	1	20	4,92
45203XL	4520 3XL	Wit met groen vlak op de rug	3XL	Stuk	1	20	5,42
45204XL	4520 4XL	Wit met groen vlak op de rug	4XL	Stuk	1	20	5,42

## 3M™ 4530 Beschermende overall

Ademend comfort met beperking van vlamverspreiding. De 4530 is vervaardigd uit unieke ademende niet-geweven stoffen. De overall heeft een antistatische behandeling en beperkt vlamverspreiding. Dit zorgt voor een hoger beschermingsniveau, extra comfort en geschiktheid voor uiteenlopende toepassingen. De serie is gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4530M	4530 B-M	Blauw met wit vlak op de rug	M	Stuk	1	20	6,73
4530L	4530 B-L	Blauw met wit vlak op de rug	L	Stuk	1	20	6,73
4530XL	4530 B-XL	Blauw met wit vlak op de rug	XL	Stuk	1	20	6,73
4530XXL	4530 B-2XL	Blauw met wit vlak op de rug	XXL	Stuk	1	20	6,73
45303XL	4530	Blauw met wit vlak op de rug	3XL	Stuk	1	20	7,35

# Beschermende overalls

## 3M™ 4532+ Beschermende overall

De 3M™ 4532+ beschermende overall voldoet aan de vereisten van de PBM Categorie III, Type 5/6 en het SMMMS-materiaal heeft een beschermende behandeling gehad om alcohol en oliën beter af te stoten. Dit krachtige en ademende materiaal, gecombineerd met een hoogwaardig design biedt een uitstekend niveau van comfort tijdens het gebruik.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4532BS	4532+ B S	Blauw met lichtblauw achterpaneel	S	Stuk	1	20	7,13
4532BM	4532+ B M	Blauw met lichtblauw achterpaneel	M	Stuk	1	20	7,13
4532BL	4532+ B L	Blauw met lichtblauw achterpaneel	L	Stuk	1	20	7,13
4532BXL	4532+ B XL	Blauw met lichtblauw achterpaneel	XL	Stuk	1	20	7,13
4532BXXL	4532+ B 2XL	Blauw met lichtblauw achterpaneel	2XL	Stuk	1	20	7,13
4532B3XL	4532+ B 3XL	Blauw met lichtblauw achterpaneel	3XL	Stuk	1	20	7,78
4532B4XL	4532+ B 4XL	Blauw met lichtblauw achterpaneel	4XL	Stuk	1	20	7,78
4532WS	4532+ CW S	Wit	S	Stuk	1	20	7,13
4532WM	4532+ CW M	Wit	M	Stuk	1	20	7,13
4532WL	4532+ CW L	Wit	L	Stuk	1	20	7,13
4532WXL	4532+ CW XL	Wit	XL	Stuk	1	20	7,13
4532WXXL	4532+ CW 2XL	Wit	2XL	Stuk	1	20	7,13
4532W3XL	4532+ CW 3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	7,78
4532W4XL	4532+ CW 4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	7,78

## 3M™ 4535 Beschermende overall

Dubbele bescherming en comfort. De 4535-reeks biedt een uniek evenwicht tussen comfort en bescherming. Aan de voorzijde van de overall biedt het witte gelamineerde materiaal uitstekende chemische bescherming en het heeft zeer beperkte pluïsvorming. Aan de achterzijde heeft het blauwe materiaal een ademende werking en een comfortabele pasvorm. De serie is gecertificeerd voor CE- Categorie III, Type 5/6 beschermingsgraad.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4535BS	4535 S	Wit met blauw	S	Stuk	1	20	7,27
4535BM	4535 M	Wit met blauw	M	Stuk	1	20	7,27
4535BL	4535 L	Wit met blauw	L	Stuk	1	20	7,27
4535BXL	4535 XL	Wit met blauw	XL	Stuk	1	20	7,27
4535BXXL	4535 2XL	Wit met blauw	XXL	Stuk	1	20	7,27
4535B3XL	4535 3XL	Wit met blauw	3XL	Stuk	1	20	7,93

# Beschermende overalls

## 3M™ 4540+ Beschermende overall

Verbeterde bescherming met geïntegreerd comfort. De 4540+ maakt gebruik van hetzelfde witte microporeuze materiaal als het 4545 type en is dus zacht en licht. Daarnaast voldoet de 4540+ aan een beschermingsgraad CE-type 5 en 6 waaraan de 4545 overall ook voldoet. De blauwe stof aan de achterzijde is vervaardigd uit het meer ademende zogenoemde SMMMS-materiaal dat zorgt voor een betere ventilatie en een lagere warmte-ontwikkeling, wat deze coverall uiterst veelzijdig maakt.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4540S	4540+ S	Wit	S	Stuk	1	20	7,84
4540M	4540+ M	Wit	M	Stuk	1	20	7,84
4540L	4540+ L	Wit	L	Stuk	1	20	7,84
4540XL	4540+ XL	Wit	XL	Stuk	1	20	7,84
4540XXL	4540+ 2XL	Wit	XXL	Stuk	1	20	7,84
45403XL	4540+ 3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	8,55
45404XL	4540+ 4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	8,55

## 3M™ 4545 Beschermende overall

Prestaties gecombineerd met comfort.

De 4545 maakt gebruik van de nieuwste technologieën en is tot 20% lichter dan overalls met oudere gelamineerde PE-materialen van 3M, maar behoudt toch zijn treksterkte. Dit speciale microporeuze weefsel is zacht en licht en sluit goed aan rond het lichaam waardoor het nog comfortabeler is. Het pluist bijna niet en is dus uitstekend geschikt voor heel wat verschillende toepassingen, waaronder cleanrooms.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4545S	4545 S	Wit	S	Stuk	1	20	8,01
4545M	4545 M	Wit	M	Stuk	1	20	8,01
4545L	4545 L	Wit	L	Stuk	1	20	8,01
4545XL	4545 XL	Wit	XL	Stuk	1	20	8,01
4545XXL	4545 2XL	Wit	XXL	Stuk	1	20	8,01
45453XL	4545 3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	8,72
45454XL	4545 4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	8,72



# Beschermende overalls

## Basic overalls CE Categorie 1

### 3M™ 4500 Overall

Ademend en bescherming voor lichte taken. De 4500-reeks is bestemd voor algemeen gebruik en is ontworpen voor een lichte bescherming tegen ongevaarlijke vloeistoffen en poeders. Deze overall is sterk en comfortabel, en is uitstekend geschikt voor gebruik in magazijnen, algemene productie-eenheden, doe-het-zelf, bij verpakings- of schoonmaakwerkzaamheden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4500BS	4500 B-S	Blauw	S	Stuk	1	20	3,34
4500BM	4500 B-M	Blauw	M	Stuk	1	20	3,34
4500BL	4500 B-L	Blauw	L	Stuk	1	20	3,34
4500BXL	4500 B-XL	Blauw	XL	Stuk	1	20	3,34
4500BXXL	4500 B-2XL	Blauw	XXL	Stuk	1	20	3,34
4500B3XL	4500 B-3XL	Blauw	3XL	Stuk	1	20	3,64
4500B4XL	4500 B-4XL	Blauw	4XL	Stuk	1	20	3,64
4500WS	4500 W-S	Wit	S	Stuk	1	20	3,19
4500WM	4500 W-M	Wit	M	Stuk	1	20	3,19
4500WL	4500 W-L	Wit	L	Stuk	1	20	3,19
4500WXL	4500 W-XL	Wit	XL	Stuk	1	20	3,19
4500WXXL	4500 W-2XL	Wit	XXL	Stuk	1	20	3,19
4500W3XL	4500 W-3XL	Wit	3XL	Stuk	1	20	3,50
4500W4XL	4500 W-4XL	Wit	4XL	Stuk	1	20	3,50

### 3M™ 50425 Herbruikbare overall

3M's 50425 herbruikbare overall is een duurzame overall en beschermt de gebruiker en zijn kleding in een groot aantal werksituaties en omstandigheden. De herbruikbare overall is gemaakt van lichtgewicht, ademend polyester en is buitengewoon comfortabel. Brede broekspijpen met verstelbare velcro sluitingen vergemakkelijken het aan- en uittrekken, zelfs met werkschoenen aan. De stevige dubbele ritsluiting heeft een flap voorzien van klittenband.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
50425M	50425-M	Grijs met blauw vlak op de rug	M	Stuk	1	10	32,36
50425L	50425-L	Grijs met blauw vlak op de rug	L	Stuk	1	10	32,36
50425XL	50425-XL	Grijs met blauw vlak op de rug	XL	Stuk	1	10	32,36
50425XXL	50425-XXL	Grijs met blauw vlak op de rug	XXL	stuk	1	10	32,36

# Beschermende overalls

## Accessoires Beschermende overalls

### 3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas

Gemaakt van hetzelfde gelamineerde materiaal als van de 3M™ 4535 Serie met stof- en spatbescherming. Gebreide manchetten en rits.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4440SZ	4440 S	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, S	Wit	S	Stuk	1	50	4,95
4440MZ	4440 M	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, M	Wit	M	Stuk	1	50	4,95
4440LZ	4440 L	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, L	Wit	L	Stuk	1	50	4,95
4440XLZ	4440 XL	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, XL	Wit	XL	Stuk	1	50	4,95
4440XXLZ	4440 2XL	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, 2XL	Wit	XXL	Stuk	1	50	4,95
44403XLZ	4440 3XL	3M™ 4440 Lab- / bezoekersjas, 3XL	Wit	3XL	Stuk	1	50	5,44

### 3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas

Gemaakt van zacht, ademend, lichtgewicht 100% polipropyleen. Ideaal voor hygiënische toepassingen. Verkrijgbaar in blauw en wit.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
4400WS	4400 W-S	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-S	Wit	S	Stuk	1	50	2,29
4400WM	4400 W-M	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-M	Wit	M	Stuk	1	50	2,29
4400WL	4400 W-L	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-L	Wit	L	Stuk	1	50	2,29
4400WXL	4400 W-XL	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-XL	Wit	XL	Stuk	1	50	2,29
4400WXXL	4400 W-2XL	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-2XL	Wit	XXL	Stuk	1	50	2,29
4400W3XL	4400 W-3XL	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-3XL	Wit	3XL	Stuk	1	50	2,51
4400W4XL	4400 W-4XL	3M™ 4400 Lab- / bezoekersjas, W-4XL	Wit	4XL	Stuk	1	50	2,51

# Beschermende overall's

## 3M™ Schoen- en laarshoezen

Beschermt uw schoeisel



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	Kleur	VE	KV	MBE	Prijs/VE
402	402	3M™ 402 Schoenhoes	Blauw	Paar	50	150	0,36
440	440	3M™ 440 Laarshoes	Wit	Paar	40	200	0,77
442	442	3M™ 442 Schoenhoes	Wit	Paar	50	150	0,80
450SB	450	3M™ 450 Laarshoes	Wit	Paar	20	100	2,98

## 3M™ Accessoires overall's

Een reeks van overmouwen en hoofddeksels.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Productomschrijving	VE	KV	MBE	Prijs/VE
444	444	3M™ 444 Overmouw	Paar	50	150	0,88
446	446	3M™ 446 Overkap	Stuk	1	300	0,70





# Absorptieproducten

# Absorptieproducten

## Absorptiemiddelen

### 3M™ Industriële absorptiemiddelen

Ideaal voor het snel en doeltreffend absorberen van olie en andere industriële vloeistoffen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Absorptie-capaciteit	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
MA2002	M-A2002	142 liters	400 mm x 520 mm	Vel	100/Vel	100	1,58
MB2001	M-B2001	117 liters	400 mm x 46 m	Rol	1/Rol	1	140,21
MB2002	M-B2002	288 liters	960 mm x 46 m	Rol	1/Rol	1	329,05
MF2001	M-F2001	119 liters	120 mm x 15.2 m	Multiformaat	3/Multiformaat	3	75,20
MM1001	M-MB304	45 liters	76 mm x 1,22 m	Miniworst	12/Miniworst	12	8,52
MM1002	M-MB312	45 liters	76 mm x 3,66 m	Miniworst	4/Miniworst	6	15,90
MM1003	M-M1003	45 liters	76 mm x 3.7 m	Miniworst	4/Miniworst	4	24,82
MN1001	M-N1001	32 liters	180 mm x 380 mm	Kussen	16/Kussen	16	5,18

### 3M™ Chemicaliën absorptiemiddelen

De ideale oplossing voor het opruimen van gevaarlijke stoffen. Ze bieden een hoog absorptievermogen en zijn geschikt om een brede waaier vloeistoffen te absorberen, zelfs agressieve zuren en alkaliën.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Absorptie-capaciteit	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
P110	P-110	50 liters	280 mm x 330 mm	Vel	50/Vel	200	1,13
P130	P-130	50 liters	330 mm x 30 m	Rol	1/Rol	2	123,65
P190	P-190	72 liters	480 mm x 30 m	Rol	2/Rol	2	201,39
P200	P-200	45 liters	76 mm x 1.22 m	Miniworst	12/Miniworst	12	31,87
P300	P-300	32 liters	180 mm x 380 mm	Kussen	16/Kussen	16	14,86
PF2001	P-F2001	119 liters	120 mm x 15.2 m	Multiformaat	3/Multiformaat	3	113,44

# Absorptieproducten

## 3M™ Olie absorptiemiddelen

Voor het absorberen van olie. Omdat ze hydrofoob (waterafstotend) zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van oliën op plaatsen waar mogelijk ook water aanwezig is.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Absorptie-capaciteit	Maat	VE	KV	MBE	Prijs/VE
HP100	HP-100	276 liters	960 mm x 44 m	Rol	1/Rol	1	320,54
HP156	HP-156	142 liters	430 mm x 480 mm	Vel	100/Vel	100	1,62
HP255	HP-255	100 liters	432 mm x 483 mm	Vel	50/Vel	50	2,45
T100	T-100	150 liters	960 mm x 40 m	Rol	1/Rol	1	305,91
T126	T-126	276 liters	533 mm x 30.5 m	Strook	1/Strook	1	182,27
T150	T-150	138 liters	480 mm x 40 m	Rol	1/Rol	1	161,37
T151	T-151	150 liters	432 mm x 483 mm	Pad	200/Pad	200	1,01
T156	T-156	135 liters	432 mm x 483 mm	Vel	100/Pad	100	1,85
T240	T-240	100 liters	356 mm x 635 mm	Kussen	10/Kussen	10	33,99
T270	T-270	260 liters	203 mm x 3,05 m	Worst	4/Worst	4	125,55
T280	T-280	152 liters	100 mm x 3 m x 20 mm	Miniworst	4/Miniworst	4	115,97
T30	T-30	32 liters	180 mm x 380 mm	Kussen	16/Kussen	16	7,07
T4	T-4	45 liters	76 mm x 1,22 m	Miniworst	12/Miniworst	12	12,62
T8	T-8	45 liters	76 mm x 2.4 m	Miniworst	6/Miniworst	6	23,31
TF2001	T-F2001	119 liters	120 mm x 15.2 m	Multiformaat	3/Multiformaat	3	81,93

## Absorptiepakketten

### 3M™ Chemicaliën Spill Kit

Elke kit bevat een zorgvuldig gekozen selectie van 3M™ Chemicaliën Absorptiemiddelen. Deze kits zijn handig voor snelle en doeltreffende indamming en opruiming van gevaarlijke vloeistoffen.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Absorptie-capaciteit	Maat	VE	MBE	Prijs/VE
SK5	SK5	5 liters	70 mm x 400 mm	Kit	5	59,26
SK75	SK75	75 liters	530 mm x 780 mm	Kit	1	877,34
SK210	SK210	210 liters	640 mm x 1,04 m	Kit	1	2473,55
DRSKDP	DRSK-DP	1,5 liters		Kit	12	33,14
SK26	SK 26	26 liters	400 mm x 630 mm	Kit	1	358,54








# Safety Walk

## Zelfklevende Anti-slipmaterialen

### 3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Standaard 600 Series

De Safety-Walk™ Standaard antisliptapes zijn te gebruiken op alle gladde oppervlakken met intensief lopend en rollend verkeer. De tapes hebben een lange levensduur. Door de uitstekende hechting en de flexibiliteit van het product hecht het op iedere ondergrond. Ideaal voor toepassing op productie- en opslagruimtes, hellingen, trappen, ladders en treden op machines en voertuigen.



- Hoge kwaliteit schurende deeltjes die fricties in elke applicatie mogelijk maken
- Plastic folie voor een lange duurzaamheid
- Hoge kwaliteit lijmlaag

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
GPZW15	SW1SC150	Zwart	152 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	238,47
GPZW25	SW1SC25A	Zwart	25 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	41,45
GPGE5	GPYL2	Geel	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	92,34
GPZW10	SW1SC10A	Zwart	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	159,45
GPZW914	SW1SC914	Zwart	914 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.394,22
GPBR25	GPBR25	Bruin	25 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	4	47,33
GPTR5	GPCL2	Transparant	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	93,24
GPZW61	SW1SA610	Zwart	610 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	962,00
GPZW1561	SW1ST15A	Zwart	152 mm x 610 mm	Strook	50/Strook	50	8,30
GPGE25	GPGE25	Geel	25 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	4	48,05
GPTR19	GPTR19	Transparant	19 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	4	35,62
GPZW19	SW1SC19A	Zwart	19 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	27,51
GPGE10	GPYL4	Geel	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	191,69
GPBR5	GPBR5	Bruin	51 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	2	90,97
GPZW5	SW1SC50A	Zwart	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	79,82
GPTR25	GPTR25	Transparant	25 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	4	47,58

### 3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Vervormbaar 500 Series

Deze Safety-Walk antislip tapes zijn speciaal ontwikkeld voor oneffen en geprofileerde oppervlakken. Door de vervormbare rug sluit deze tape nauwkeurig aan op geprofileerde en oneffen oppervlakken.



- Hoofdzakelijk bestemd voor gebruik op licht gevormde oppervlakken in industriële, food service of commerciële ruimtes
- Geschikt voor droge, natte of olie omgevingen
- Hoge kwaliteit schurende deeltjes

3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
COGE5	CONFYL2	Geel	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	108,07
COZW10	CONF4	Zwart	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	212,99
COZW15	CONF6	Zwart	152 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	321,06
COZW30	CONF12	Zwart	305 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	635,78
COZW5	CONF2	Zwart	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	109,69
COZW61	CONF24	Zwart	610 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.178,33

## 3M™ Safety-Walk™ Antislip Tapes Grof 700 Series

De Safety-Walk tape Grof bestaat uit een zware schuurkorrel door een taai duurzame kunststof bevestigd op een vormvaste kunststof rug. Deze tape is bestand tegen vuil, vet en olie. Geschikt voor o.a.: Land- en bosbouw-machines, wegebouwmachines, kraaninstallaties en bouwmachines.

- Geschikt voor gebruik in de landbouw en de bosbouw, wegebouw, civiele techniek, op vrachtwagens, trekkers, bouwvoertuigen, kranen, bouwmachines
- Het kan geveerd worden zonder frictie te verliezen



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
COZW914	710	Zwart	914 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.414,90
GPZWC10	710	Zwart	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	183,41
GPZWC30	710	Zwart	305 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	694,60
GPZWCO15	710	Zwart	152 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	299,87
GPZWCO25	710	Zwart	25 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	51,18
GPZWCO5	710	Zwart	50 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	102,01
GPZWCO61	GPCSE24	Zwart	610 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	994,09

## 3M™ Safety Walk™ Antislip Tapes Veerkrachtig (medium/fijn)

Veerkrachtige tape bestaande uit een stabiele plastic filmlaag met een gestructureerd veerkrachtig oppervlak. De rug heeft een drukgevoelige lijmlaag met een verwijderbare voering. De tapes bieden een flexibel, duurzaam antislip oppervlak.

- Fijn en medium gestructureerde ondergronden waar met blote voeten gelopen wordt
- Acrylaat lijm geschikt voor natte ruimtes
- Veilig en hygiënisch



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
RE3018GR		Grijs	305 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	663,14
RE6118BL		Zwart	610 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.279,59
RE8118BL		Zwart	810 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.727,45
REGR10	RESGR4	Grijs	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	218,87
REGR15	REGR15	Grijs	150 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	332,72
REGR25	RESGR1	Grijs	25 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	55,47
REGR5	RESGR2	Grijs	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	113,07
REGR60	RESGR24	Grijs	610 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	1.324,36
RETR25	RETR25	Transparant	25 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	4	55,19
RETR5	RESCL2	Transparant	51 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	2	110,32
REWI25		Wit	25 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	55,47
REWI5	RESWH2	Wit	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	111,98
REZW10	RESBK4	Zwart	102 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	222,15
REZW15		Zwart	152 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	331,03
REZW25	RESBK1	Zwart	25 mm x 18.3 m	Rol	4/Rol	4	54,65
REZW30		Zwart	305 mm x 18.3 m	Rol	1/Rol	1	669,64
REZW5	RESBK2	Zwart	51 mm x 18.3 m	Rol	2/Rol	2	111,98




## Anti-slipmatten

### 3M™ Safety-Walk™ Matten voor natte ruimtes 1500 Series

Deze matten zijn voornamelijk bedoeld om het gevaar van uitglijden te verkleinen op plaatsen waar veel met blote voeten gelopen wordt of op plaatsen waar veel water aanwezig is.

- Flexibele comfortabele en veilige vinyl spoelen om te lopen met schoenen en blote voeten
- Open web structuur om goed water af te voeren en gemakkelijk schoon te maken
- Het is geschikt voor gebruik op boten, in sportcentra, hotels en ziekenhuizen




3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
CZBL096	1500	Blauw	914 mm x 6.1 m	Rol	1/Rol	1	720,94
CZGN096N	1500	Groen	914 mm x 6.1 m	Rol	1/Rol	1	720,94

### 3M™ Safety-Walk™ Matten voor natte ruimtes 3200 Series

De antislipmat type 3200 is een flexibele mat zonder rug. De mat is opgebouwd uit een regelmatige en zeer open structuur, waardoor water gemakkelijk door de mat kan afvloeien. Dit type antislipmat is aangenaam te betreden met blote voeten en het materiaal is bestand tegen desinfecterende middelen. Geen randafwerking.

- Lichtgewicht open constructie om anti-slip en goede waterafvoer te realiseren in ruimtes waar met blote voeten gelopen wordt
- Ideaal voor ruimtes, waar met blote voeten wordt gelopen, zoals kleedruimtes in zwembaden en sauna's, douches en badkamers
- Makkelijk schoon te maken - bestand tegen de meeste schoonmaak- en desinfectie chemicaliën




3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
WABE	3200	Bruin	914 mm x 6.1 m	Rol	1/Rol	1	920,59
WABL	3200	Blauw	914 mm x 6.1 m	Rol	1/Rol	1	920,59

## Anti-vermoeidheidsmatten

### 3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 5100

De Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten type 5100 zijn speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes. De open constructie van de mat zorgt voor een goede afvoer van water, kleine deeltjes en zorgt zodoende voor een veilige en droge werkplek. Daarnaast heeft het type 5100 ook alle eigenschappen die de andere Antivermoeidheidsmatten van Safety-Walk bezitten.

- Voor gebruik in voedings- en overige industriële omgevingen, waar een uitstekende anti-slip en antivermoeidheidsvoorziening is vereist



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
STBR096	5100	Rood	914 mm x 6.1 m	Mat	1/Mat	1	1.239,61
STZW0915	5100	Zwart	914 mm x 1.52 m	Mat	1/Mat	1	310,23
STZW093	5100	Zwart	914 mm x 3.04 m	Mat	1/Mat	1	607,04
STZW096	5100	Zwart	914 mm x 6.1 m	Mat	1/Mat	1	1.239,61

### 3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 3270E

Een antivermoeidheidsmat met vlakke toplaag. De mat is gemaakt van Non-Woven materiaal. Deze mat is geschikt voor droge werkplekken, zoals productielijnen of in de agrarische sector en de industrie. De mat verlicht de voetzooldruk tot wel 60% en voorkomt zo klachten aan nek, rug, knieën en andere ledematen. Deze mat is dunner dan het type 5270E. Standaardkwaliteit. Randafwerking aan 4 zijden.


- De mat is bestand tegen zwaar voetverkeer, maar heeft een gemiddelde chemische weerstand
- Geschikt voor droge ruimtes



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
3270E915	3270E	Zwart	914 mm x 1.52 m	Mat	1/Mat	1	272,06
3270E93	3270E	Zwart	914 mm x 3.04 m	Mat	1/Mat	1	539,53
3270E96	3270E	Zwart	914 mm x 6.1 m	Mat	1/Mat	1	1.079,05

### 3M™ Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten 5270E

Safety-Walk™ Antivermoeidheidsmatten zorgen ervoor dat mensen die veel en langdurig staand werk verrichten veiliger en gezonder hun werk kunnen doen. De antivermoeidheidsmatten verlagen de voetzooldruk tot wel 60%, waardoor klachten van nek, rug, benen etc. verminderd kunnen worden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verhoging van de productiviteit en een verlaging van het ziekteverzuim. Randafwerking aan 4 zijden.



3M Bestelnr.	Cat. ID	Kleur	Afmeting	VE	KV	MBE	Prijs/VE
5270E69	5270E	Zwart	610 mm x 914 mm	Mat	1/Mat	1	180,65
5270E915	5270E	Zwart	914 mm x 1.52 m	Mat	1/Mat	1	413,18
5270E93	5270E	Zwart	914 mm x 3.04 m	Mat	1/Mat	1	829,08
5270E96	5270E	Zwart	914 mm x 6.1 m	Mat	1/Mat	1	1.625,69

**1. Algemeen**

- 1.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 3M Nederland B.V. (hierna verder te noemen "3M"), op alle met 3M gesloten overeenkomsten, alsmede op alle eventuele verlengingen daarvan of vervolgovereenkomsten tussen partijen. Door het plaatsen van een order aanvaardt afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door 3M.
- 1.2 Onder "afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met 3M een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
- 1.3 Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op door 3M geleverde zaken, als door haar geleverde diensten. Waar van toepassing, wordt in deze voorwaarden onder "zaken" tevens verstaan "diensten".

**2. Aanbiedingen**

- 2.1 Alle aanbiedingen van 3M zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts gedurende een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Een aanbieding kan te allen tijde worden herroepen, dan wel worden gewijzigd, door 3M.
- 2.2 Aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zoals leveringstermijnen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en zijn nimmer bindend. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
- 2.3 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door 3M onder normale omstandigheden en normale werkuren.
- 2.4 Mondelinge toezeggingen van 3M en haar ondergeschikten binden 3M nimmer, tenzij schriftelijk bevestigd door 3M.

**3. Overeenkomsten**

- 3.1 Een overeenkomst met 3M komt eerst tot stand wanneer 3M een opdracht van afnemer schriftelijk heeft bevestigd uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst, dan wel als 3M met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
- 3.2 Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken 3M eerst nadat 3M aantoonbaar kennis heeft genomen van de inhoud. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden afnemer zonder dat 3M deze hoeft te bevestigen.
- 3.3 Eventuele aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst binden 3M slechts indien deze schriftelijk door 3M zijn bevestigd.
- 3.4 3M is gerechtigd overeengekomen kwantiteiten met maximaal 10% te verhogen of te verlagen in verband met standaardverpakkingen en/of minimum kwantiteiten, zonder dat 3M op enigerlei wijze schadeloos wordt jegens afnemer. Afnemer is verplicht om de daadwerkelijk door 3M afgeleverde kwantiteit af te nemen en te betalen.
- 3.5 3M heeft het recht om een bestelling te weigeren, dan wel om overeenkomsten met afnemer terstond te beëindigen, indien het aanvaarden, verwerken en/of uitvoeren van de bestelling c.q. overeenkomst een schending zou kunnen inhouden van toepasselijke nationale en internationale wetten, verdragen en/of reglementeringen. Afnemer doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om enige vordering bij 3M in te dienen die op enigerlei wijze verband houdt met een dergelijke weigering c.q. beëindiging door 3M.

**4. Prijzen**

- 4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn door 3M opgegeven prijzen exclusief btw, andere eventuele toepasselijke overheidslasten en emballage. Vermelde prijzen zijn slechts indicatief en kunnen door 3M veranderd worden zolang de overeenkomst niet gesloten is.
- 4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is 3M gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
- 4.3 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met afnemer.
- 4.4 In de overeenkomst is de bevoegdheid van 3M inbegrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen bij afnemer. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door 3M in overleg met afnemer aan zaken wordt geleverd of verstrekt dat de in de overeenkomst of bevestiging overeengekomen hoeveelheden te boven gaat.

**5. Levertijd, Levering en Risico**

- 5.1 De levertijd gaat eerst in na: i) de totstandkoming van de overeenkomst, ii) de afnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden en gegevens, vergunningen, etc. heeft verstrekt aan 3M en iii) 3M hetgeen heeft ontvangen dat volgens de overeenkomst voor het aanvang daarvan bij vooruitbetaling dient te worden voldaan door afnemer.
- 5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven levertijden nimmer als fatale termijn te beschouwen. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van 3M geeft overschrijding van de levertijd afnemer geen recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.



- 5.3 3M is gerechtigd om af te leveren in gedeelten, zonder dat afnemer gerechtigd is om zijn betalingsverplichtingen jegens 3M geheel of gedeeltelijk op te schorten.
- 5.4 Leveringen van bestellingen geschieden CIP, Incoterms 2010.
- 5.5 Dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 5.4 draagt afnemer het risico voor alle (directe of indirecte) schade die aan de zaken mocht ontstaan, behoudens voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 3M.
- 5.6 Op afnemer rust een afnameplicht. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertermijn door afnemer niet zijn afgenomen, staan deze voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is 3M bevoegd over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van afnemer, onverminderd de overige rechten van 3M.
- 6. Transport**
- 6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door 3M bepaald. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake transport, verzending, verpakking e.d. worden slechts uitgevoerd indien afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
- 7. Overmacht**
- 7.1 Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan elke buiten de macht van 3M liggende omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door 3M zonder tekortkoming niet (geheel) mogelijk is of zal zijn, ongeacht of deze omstandigheden al ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien waren. Onder dergelijke omstandigheden vallen onder meer – doch niet uitsluitend – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of enige andere ernstige storingen in het bedrijf van 3M of haar leveranciers. 3M heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn door 3M.
- 7.2 In geval van overmacht is 3M nimmer aansprakelijk voor door afnemer geleden (directe of indirecte) schade, dit alles in de meest brede zin van het woord.
- 7.3 Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van 3M, voor zover deze door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval van een overmachtssituatie van langer dan 60 kalenderdagen, kan ieder der partijen de overeenkomst, voor zover deze door de overmacht wordt getroffen, ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
- 8. Aansprakelijkheid**
- 8.1 De verplichtingen van 3M als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, of op basis van enige andere rechtsgrond, uit hoofde van deze overeenkomst zijn ter keuze van 3M beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van de gebrekkige zaak en/of het opnieuw verrichten van de geleverde diensten, of tot het terugbetalen van de in verband met de gebrekkige prestatie van afnemer ontvangen bedragen, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft.
- 8.2 De aansprakelijkheid van 3M is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van 3M doet in verband met de gebrekkige prestatie.
- 8.4 In geen geval is 3M aansprakelijk voor door afnemer geleden gevolgschade, waaronder onder meer inbegrepen vertragingsschade, winstderving en/of derving van goodwill, behoudens voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van 3M tot vergoeding van dergelijke schade overgaat.
- 8.5 3M zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen oproepen indien en voor zover de schade van afnemer het gevolg is van opzet of grove schuld van 3M.
- 8.6 Vorderingen van afnemer op 3M, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst, dit alles in de meest brede zin van het woord, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, vorderingen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad, vervallen 1 jaar na het voorkomen van de feiten die aan de basis liggen van de vorderingen.
- 8.7 Afnemer vrijwaart 3M, dan wel stelt haar schadeloos, voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de nakoming van 3M van de overeenkomst.
- 9. Klachten**
- 9.1 Afnemer dient geleverde zaken terstond na ontvangst op eventuele zichtbare gebreken te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan. Eventuele zichtbare gebreken dient de afnemer terstond op de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) vermelden en binnen vijf dagen schriftelijk aan 3M te melden, met inbegrip van de referentie van de verzendingsnota, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door 3M.
- 9.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken aan de geleverde zaken dienen binnen vijf dagen na vaststelling daarvan door afnemer schriftelijk aan 3M gemeld te worden, bij gebreke waarvan deze dienaangaande niet meer in behandeling hoeven te worden genomen door 3M. Voor klachten terzake van niet-zichtbare gebreken geldt een uiterste klachttermijn van 3 maanden na aflevering, waarna 3M niet gehouden is deze klachten in behandeling te nemen.

- 9.3 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de betreffende factuur, te hebben goedgekeurd en zijn alle rechten van afnemer terzake vervallen.
- 9.4 Afnemer dient hangende het in te stellen onderzoek naar de deugdelijkheid van het geleverde de zaken onder zich te houden dan wel, indien 3M daarom verzoekt, aan 3M te retourneren. Het retourneren is voor risico van afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief eventuele transportkosten, komen voor rekening van afnemer, tenzij een aan 3M toerekenbare tekortkoming komt vast te staan.
- 9.5 3M is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, foutief gebruik en/of misbruik van het geleverde, dan wel gebruik daarvan dat niet overeenstemt met goed huisvaderschap.

#### **10. (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud**

- 10.1 3M behoudt zich de eigendom voor van alle aan afnemer afgeleverde en nog af te leveren zaken totdat de (koop)prijs – inclusief alle aanverwante bedragen, zoals btw, rente en kosten – voor deze zaken geheel is voldaan. Indien 3M in het kader van deze overeenkomst voor afnemer diensten verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat afnemer deze vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen welke 3M jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer van één of meer van zijn verplichtingen jegens 3M uit hoofde van de overeenkomst.
- 10.2 3M behoudt zich eveneens de eigendom voor van alle aan afnemer afgeleverde en nog af te leveren zaken totdat afnemer eveneens alle uit eerdere en toekomstige overeenkomsten met 3M voortvloeiende verplichtingen volledig is nagekomen.
- 10.3 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekortschiet, dan wel 3M goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 3M gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Afnemer is verplicht om 3M ongehinderde toegang en alle medewerking te verschaffen teneinde de uitoefening van dit recht mogelijk te maken en zorg te dragen dat zaken waarop het eigendomsrecht van 3M rust deugdelijk verzekerd te houden.
- 10.4 Alle bij afnemer aanwezige zaken, geleverd door 3M, worden geacht te zijn geleverd op onbetaalde facturen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken. Terugneming laat onverlet de verdere rechten van 3M verband houdend met de tekortkoming van de afnemer.

#### **11. Betaling**

- 11.1 Betaling van de (koop)prijs aan 3M dient bij levering te geschieden, dan wel door overmaking op een door 3M aangewezen bankrekening, binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enige vorm van aftrek of verrekening. Indien afnemer aan 3M een machtiging tot incasso heeft verleend, zal een termijn van 30 dagen worden gehanteerd. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit aan afnemer in rekening is gebracht.
- 11.2 3M is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer zekerheid te eisen voor nakoming van diens verplichtingen. Ieder opschortingsrecht of recht op verrekening door afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

#### **12. Rente en kosten**

- 12.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 11 (Betaling) vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
- 12.2 Alle buitengerechtigde en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van afnemer, te stellen op tenminste 15% van het door de afnemer verschuldigde bedrag.

#### **13. Intellectueel eigendom**

- 13.1 3M behoudt zich uitdrukkelijk al haar intellectuele eigendomsrechten voor, zoals onder meer ten aanzien van auteursrechten, (woord- en beeld)merken, handelsnamen, et cetera, dit alles in de ruimste zin van het woord. De intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het uitsluitende eigendom van 3M en gaan nimmer op afnemer over. Afnemer verplicht zich om elk handelen na te laten dat mogelijk afbreuk doet of een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van 3M. Afnemer zal de naam van 3M, het logo of enig andere identificatiemerken niet voor reclame of publiciteitsdoeleinden gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M.

#### **14. Varia**

- 14.1 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig c.q. niet-verbindend zou blijken, dan doet dat geen afbreuk aan de geldigheid of verbindendheid van de andere bepalingen van deze voorwaarden. Partijen zullen in dat geval in goed onderling overleg de nietige c.q. niet-verbindende bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. verbindend is en die past in de geest van hetgeen partijen wensen te regelen.
- 14.2 3M is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan een derde. Afnemer geeft – zo nodig – op voorhand akkoord voor deze overdracht.
- 14.3 3M zal gegevens, waaronder inbegrepen persoonsgegevens, van afnemer verzamelen, opslaan en/of gebruiken met het oog op of ten behoeve van marketing en verkoop door 3M van zaken en diensten. Afnemer geeft hierbij op voorhand toestemming tot verzameling, opslag en/of gebruik van deze gegevens door 3M voor die doeleinden.

Afnemer verleent op voorhand voorts toestemming aan 3M voor het gebruik van voornoemde gegevens voor het verstrekken van product- en promotie informatie aan afnemer, tenzij afnemer 3M schriftelijk laat weten dat hij deze informatie niet meer wenst te ontvangen. 3M zal bij de verwerking van persoonsgegevens de toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven.

**15. Naleving van wetgeving; regels inzake corruptie; exportcontrole; vergunningen**

- 15.1 Afnemer bevestigt door het aangaan van een overeenkomst met 3M dat hij alle toepasselijke wet- en regelgeving, verordeningen en regels met betrekking tot het voorkomen van omkoperij en corruptie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de relevante Nederlandse wetgeving, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en enige wetgeving die het OESO-verdrag inzake de Bestrijding van Omkoperij van Buitenlandse Ambtenaren implementeert) kent en zal naleven en tevens garandeert Afnemer dat hij geen handelingen zal verrichten, betalingen, giften of andere toezeggingen zal doen aan zijn klanten, aan overheidsfunctionarissen of aan agenten, bestuurders, directeuren en werknemers van 3M of aan welke andere partij dan ook op een wijze die hiermee strijdig is of kan zijn. Niets in de overeenkomst zal 3M aansprakelijk stellen om afnemer te vergoeden voor een dergelijke verstrekte of beloofde betaling.
- 15.2 Afnemer zal alle wetten en reglementering toepasselijk op de opslag, het gebruik, de behandeling, de installatie, de registratie en de etikettering van de zaken vanaf het ogenblik van hun levering en het verwijderen van alle overschot of afval (met inbegrip van verpakkingen) voortvloeiend uit het gebruik van de zaken naleven. Op eigen kosten zal afnemer zorgen voor de vergunningen en licenties die vereist zijn voor de diensten van 3M, of vereist voor de bediening van de uitrusting of voor het gebruik of het opslaan van de zaken.
- 15.3 Afnemer erkent dat de te leveren zaken onderworpen kunnen zijn aan binnenlandse en/of buitenlandse wettelijke bepalingen, beperkingen en voorschriften inzake gebruik, invoer- en uitvoercontrole en embargo (met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Regulations), en zonder uitvoer- of heruitvoervergunningen van de bevoegde autoriteiten niet verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen of gebruikt mogen worden voor andere dan de overeengekomen doeleinden. Afnemer verklaart zich aan dergelijke bepalingen en voorschriften te houden, met inbegrip van alle toepasselijke wetgeving op handelscontrole en regelgeving toepasselijk op de zaken.
- 15.4 De geleverde zaken mogen op geen enkele wijze, hetzij direct, hetzij indirect, gebruikt worden in verband met het ontwerp, de productie, de opslag, dan wel het gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens of transportsystemen. De geleverde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3M niet gebruikt worden voor militaire of nucleaire toepassingen.
- 15.5 Afnemer verbindt zich tot naleving van EU Richtlijnen 2002/95/EC (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en 2002/96/EC van 27 januari 2003 (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) ("AEEA") in het algemeen, alsmede de implementatie daarvan in alle landen waarnaar de zaken worden geïmporteerd, geëxporteerd of op een andere wijze worden gedistribueerd door afnemer, welke verplichting mede inhoudt de registratie als "producent" krachtens de toepasselijke AEEA wetgeving.
- 15.6 Afnemer verbindt zich om, op verzoek van 3M, zijn naleving van de bepalingen van dit artikel schriftelijk te bevestigen.
- 15.7 Elke schending door afnemer van welke van de in dit artikel 15 vervatte verplichtingen dan ook, is een wezenlijke schending van de overeenkomst en zal 3M het recht geven om de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder afbreuk te doen aan verdere rechten of rechtsmiddelen van 3M uit hoofde van de overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.
- 15.8 Afnemer verbindt er zich hierbij toe om 3M integraal te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke aansprakelijkheid, schade, kosten of onkosten en voor elk verlies dat 3M zou lijden door de (beweerdelijke) schending door afnemer van de bepalingen van dit artikel en de daaruit vloeiende beëindiging van de overeenkomst.
- 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**
- 16.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
- 16.2 In het geval van een geschil tussen partijen, waarvan sprake is als één van partijen zulks ervaart, zullen partijen eerst trachten dit geschil in goed onderling overleg op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zijn partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de rechtbank te Den Haag die exclusief bevoegd zal zijn om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, onverminderd het recht van 3M om een geschil aanhangig te maken bij een andere rechter.

# Product Index

Artikel	Pagina
0070063P	32
0070064P	32
0211412P	35
0230551P	50,81
0230635P	50
0600400P	56
0600404P	56
0602200P	56
0602304P	56
0602306P	56
0602311P	56
0603205P	56
0604406P	56
0604504P	56
0604902P	56
0604952P	56
0613602P	56
0850010P	32
0850100P	35
0850610P	35
0851100P	32
0851200P	32
100003	68
101101	68
101103	68
101180	68,69
101190	68,69
101195	69
105	28
106	28
107FF	28,55
110010	61,67
110011	61,64,67
110012	61,67,69
110013	61,67
1100B	104
1100EAR	92
1100R	104
1100SP	92
1110	92
1120	92
1120B	104
1120R	104
1130	92
1173SV	128
1200ECLR	153
1200EGRE	153
126000	61,67,69,79
1261EAR	95
1271EAR	95

Artikel	Pagina
1310	96
1311	96
164005	64,67,70
164009	64,67,70
165005	69
166000	69
166020	67,70
167410	69
167520	64,67,70
167600	64,67,70
168000	64,67,70
168010	61,64,67,70,73,83
168011	73
168015	61,73
169001	64,67,70
169005	61
169006	61,73
169007	61,73
169010	61,73
169014	73
169015	73
169100	61,64,67,70,73
171015	70
171017	68
171020	61,63,65,68,70,73,74
171021	61,63,65,68,70,73,74
171022	61,63,65,68,70,73,74
171023	61,63,65,68,70,73,74
171024	61
171031	65
197135	63
197139	63,68,69
197140	70
197141	69
197142	63,68,69
197143	63,68
197150	74
197151	74
2125	26,54
2128	26,54
2135	26,54
2138P3	26,54
240246	101
262000	162
272	162

Artikel	Pagina
2720	158
2721N	158
2722	158
2740	154
2741	154
2742	154
275	163
2750	151
2751	151
2800	148
2802	148
2805	148
2820	158
2821	158
2822	158
2890	160
2890A	160
2890S	160
2890SA	160
2895S	160
289A	163
3010062P	50
3080030P	47,54,81
3080031P	47,54,81
3080040P	47,54,81
3080072P	47,54,81
3120300P	48,55,81
3120301P	48,55,81
3270E93	183
3270E96	183
3270E915	183
3500	88
3520	88
3551	88
3721	88
391-0000	104
400	28
400085	69
401385	69
401395	69
402	173
422000	61,63,65,67,68,69,70,73,74
423000	70
4251	24
4255	24
426000	70
426005	70
427000	70
427005	70

Artikel	Pagina
427071	70
4277	24
4279	24
428000	64,67,69,70
428005	70
428010	70
428020	64,67,69,70
428030	70
428040	64,67,69,70
428050	70
431000	70
432000	70
432002	70
432015	70
433000	70
433010	70
434001	70
434005	84
435000	70
440	173
4400W3XL	172
4400W4XL	172
4400WL	172
4400WM	172
4400WS	172
4400WXL	172
4400WXXL	172
440500	70
441000	84
442	173
442000	70
443000	70
444	173
44403XLZ	172
4440LZ	172
4440MZ	172
4440SZ	172
4440XLZ	172
4440XXLZ	172
446	173
4500002P	55
4500025P	33
4500B3XL	171
4500B4XL	171
4500BL	171
4500BM	171
4500BS	171
4500BXL	171
4500BXXL	171
4500W3XL	171

# Product Index

Artikel	Pagina
4500W4XL	171
4500WL	171
4500WM	171
4500WS	171
4500WXL	171
4500WXXL	171
450SB	173
45103XL	167
45104XL	167
4510L	167
4510M	167
4510S	167
4510XL	167
4510XXL	167
4515B3XL	167
4515B4XL	167
4515BL	167
4515BM	167
4515BS	167
4515BXL	167
4515BXXL	167
4515O3XL	167
4515O4XL	167
4515OL	167
4515OM	167
4515OS	167
4515OXL	167
4515OXXL	167
4515W3XL	167
4515W4XL	167
4515WL	167
4515WM	167
4515WS	167
4515WXL	167
4515WXXL	167
45203XL	168
45204XL	168
4520L	168
4520M	168
4520S	168
4520XL	168
4520XXL	168
4530025P	33
45303XL	168
4530925P	33
4530L	168
4530M	168
4530XL	168
4530XXL	168
4532B3XL	169

Artikel	Pagina
4532B4XL	169
4532BL	169
4532BM	169
4532BS	169
4532BXL	169
4532BXXL	169
4532W3XL	169
4532W4XL	169
4532WL	169
4532WM	169
4532WS	169
4532WXL	169
4532WXXL	169
4535B3XL	169
4535BL	169
4535BM	169
4535BS	169
4535BXL	169
4535BXXL	169
45403XL	170
45404XL	170
4540L	170
4540M	170
4540S	170
4540XL	170
4540XXL	170
45453XL	170
45454XL	170
4545L	170
4545M	170
4545S	170
4545XL	170
4545XXL	170
4561825P	33
45653XL	166
45654XL	166
4565L	166
4565M	166
4565S	166
4565XL	166
4565XXL	166
45703XL	166
45704XL	166
4570L	166
4570M	166
4570S	166
4570XL	166
4570XXL	166
4610002P	33
4700CL	161

Artikel	Pagina
4800AF	161
4800PC	161
4D	139
4F	139
4HCL	139
500001	63
500005	60,61,73
500015	60,61,73
500025	60,61,73
500026	60,61,63,73
500126	61,73
501	28
501100	63
501105	60
501115	60
501125	60
501190	74
501800	63
501805	60
501815	60
501825	60
501826	60
501890	74
502	28
50425L	171
50425M	171
50425XL	171
50425XXL	171
5125	25
523000	61,73
523001	61,73
523010	61,73
526000	61,73
526010	61,73
527000	61,73
527001	61,73
527070	61
5270E69	183
5270E93	183
5270E96	183
5270E915	183
528005	61,73
528006	61,73
528007	61,73
528015	61,73
528016	61,73
528017	61,73
528025	61,73
528026	61,73
528045	61,73

Artikel	Pagina
528055	61,73
5301252P	47,81
5301253P	47,81
5301281P	48,55,81
5301282P	48,81
531000	74
531100	61,63
532000	63,74
532015	63,74
532016	63,73,74
532100	61,73
533000	61,63,74
533100	61,63
533500	61,74
533505	73,79
533506	79
533700	74
534000	73
534100	73
534200	73
535000	74
535001	74
536000	61,63,74
536100	61,63,74
536200	62,63,74
540500	63,73,74
541800	63
541805	60
541815	60
541825	60
541826	60
541890	63
542800	72,73,74
547700	76
547715	76
547725	76
547726	76
548800	77
548815	77
548825	77
548826	77
549005	72
549015	72
549025	72
549026	72
5535	25
560890	74
562800	71,74
567700	75
567715	75

# Product Index

Artikel	Pagina
567725	75
567726	75
568500	77
568515	77
568525	77
568526	77
569005	71
569015	71
569025	71
569026	71
570495	74
570895	74
572800	72
577715	76
577725	76
577726	76
578800	78
578815	78
578825	78
578826	77,78
579015	72
579025	72
579026	72
581600	63
582600	63
582615	61
583605	61
583615	61
583625	61
583626	61
5911	27
5925	27,54
592800	72
5935	27,54
597700	76
598800	78
5B	140
5C	140
5F-11	140
5J	140
5XG-IR5	140
603	28
6035	27,54
6038	27,54
6051	27,54
6051I	28,54
6054	27,54
6055	27,54
6055I	28,54
6057	27,54

Artikel	Pagina
6059	27,54
6075	27,54
6091	26,54
6092	26,54
6095	26,54
6096	54
6098	26
6099	26
6100	24,53
615464	50
6200	24,53
6212M	25
6223M	25
6281	29
6300	24,53
6501	24,53
6501QL	24,53
6502	24,53
6502QL	24,53
6503	24,53
6503QL	24,53
6581	29
6582	29
6583	29
6700S	25,53
6800S	25,53
6864	29
6878	29
6885	29
6889	29
6893	29
6894	29
6895	29
6896R	29
6897	29
6898	29
6900S	25,53
6905	22
6950	29
700020	64
701120	64
701190	65
705015	65,68,70
706000	65,68,70
726000	64
727000	64
731000	67
7323JMBC	128
750011	65
750020	65

Artikel	Pagina
7501	25,53
7502	25,53
7503	25,53
750511	67
751100	65,68
751101	65
751110	65
751111	65
751120	65
751190	65,68
751220	66
751620	66
751720	66
751820	66
751920	66
752020	66
752120	66
752220	66
7523L	25
7523M	25
752420	66
752520	66
752620	66
752720	66
752820	66
752920	66
7581	30
7582	30
7583	30
7586	30
772000	68
772001	68
776000N	67
777000	67
777070	67
781500	66
782500	66
783120	65
783520	66
7882	30
7883	30
7884	30
7893	30,55
7895	30,55
7900PF	55
790101	61,85
7907S	26,53
7910	30
7918	30
7924	30

Artikel	Pagina
7925	30
7927	30,55
7928	30
7960CJ44	128
7991	30
7992	30,55
803010	70,84
803060	70,84
804005	70,84
806000	82
8310	19
8312	19
8320	19
832000	78
8322	19
833111	79
833706	61
834000	79
834005	79
834008	79,81
834016	79,81,83
834017	79,81,83
834018	79,81,83
835000	79
835005	79
835010	79
835020	79
836000	79
836010	79
836080	79
837000	79
837010	79
837012	79
837020	79
837080	79
837110	79
837120	79
837242	79
837301	79
837542	79
837630	79
837631	79
837635	79
837637	79
837710	78
837730	78
837731	78
838020	79
838031	79
847720	82



# Product Index

Artikel	Pagina
853056	82,84
853064	82
857720	82
8710	19
8710S	19
8810	19
8810S	19
8812	19
8822O	19
8822S	19
8825+	18
8832	19
8833	19
8833S	19
8835+	18
891014	61
891016	74
896055	74
896056	74
899060	84
899140	84
90943	162
9152	19
9152S	19
9310+	18
9312+	18
9312+S	18
9320+	18
9320+S	18
9322+	18
9322+S	18
9330+	18
9332+	18
9332+S	18
9422+	18
9432+	18
954410	62,64,67,71,74,85
9906	21
9913	21
9914	21
9914S	21
9915	21
9922	21
9925	20
9925S	20
9926	21
9928	20
9936	21
A44-F/1	128

Artikel	Pagina
ACK03	124
ACK053	124
ACK08-50	124
ACK081	124
ACK082	124
ACU-03	48,55,56,82
ACU-04	48,55,56,82
ACU-10	48,55,56,82
ACU-14	48,55,56,82
ACU-20	48,55,56,82
ACU-22	48,56
AL2AH	124
AL3CXT68	124
AM01000	90
BAT-25	55
BLT-12	32
BLT-15	32
BPK-01	37,42,81
BPK-02	32,79
BT-20L	33,38,43,48,83
BT-20S	33,38,43,48,83
BT-30	33,38,43,48,83
BT-40	33,38,43,48,83
BT-50	57
BT-922	33,38,43,48,83
BT-926	33,39,43,48,83
BT-927	33,39,48
BULL1BK	102
BULL1GN	102
BULL1GNM	102
BULL1RE	102
BULL2BK	102
BULL2GN	102
BULL2RE	102
BULL3GN	102
BULLFGN	102
BX1.5	151
BX2.0	151
BX2.5	151
BXCL	151
C251	58
C253	58
C340	58
CASELARG	163
CASESERI	163
CASESOFT	163
CC01000	90
CF01000	96
CHG-02	33
CHG-03	55

Artikel	Pagina
CHG-04	33
CMF-09	58
COGE5	180
CORDNYL	162
COZW10	180
COZW15	180
COZW30	180
COZW5	180
COZW61	180
COZW914	181
CS01000	96
CZBL096	182
CZGN096N	182
DISPWALL	162
DRSKDP	177
EB01000	96
EC01000	97
ES01001	91
ES01005	91
ES01009	91
ES01011A	93
ES0101SP	91
ES01020	91
ES01021	91
ES01300	96,97
EX01001	94
EX01002	94
EX01020	93
EX01021	93
EX0102SP	94
FC1-AL	144
FC1-GR	144
FCB01	55
FHEITDX	159
FHEITF	159
FHEITNOV	159
FHEITPCH	159
FHEITSAH	159
FHEITTNW	159
FI50-148	129
FL3A	124
FL3B	124
FL3C	124
FL401035	128
FL4A	125
FL50-139	129
FL5006	129
FL500602	129
FL50101	129
FL5011	129

Artikel	Pagina
FL5014	129
FL5030	129
FL5035	129
FL5044	129
FL5046	129
FL5062	129
FL5063	129
FL5214	129
FL5218	129
FL5230	129
FL5237	129
FL560250	129
FL6007WS	130
FL6060WS	130
FL6077WS	130
FL6AB	124
FL6BA	124
FL6BR	124
FL6BT	124
FL6CE	124
FL6CS	124
FL6CT	124
FL6H	124
FL6H-31	124
FL6M	124
FL6N	124
FL6P-32	124
FL6P-65	124
FL6U-21	125
FL6U-28	125
FL6U-31	125
FL6U-32	125
FL6U-35	125
FL6U-36	125
FL6U-61	125
FL6U-66	125
FL6U-67	125
FL6U101	125
FLYERPCF	160
FP01000	90
FP9007	127
FR03-12	124
FR03-EU	124
FR07-EU	124
FR08	124
FR09	124
FSL-22	58
FSL-23	58
FT10	22
FT11	22



# Product Index

Artikel	Pagina
FT12	22
FT13	22
FT14	22
FT15	22
FT30	22
FT31	22
FT32	22
FUEBKPOL	150
FUEBLMIR	150
FUELX2BR	150
FUELX2CL	150
FUELX2RE	150
FUEREMIR	150
FX01000	97
G2000CGU	134
G2000COR	134
G20CUVBB	134
G20CUVGN	134
G20CUVVI	134
G20DUVBB	134
G20DUVGN	134
G20DUVGU	134
G20DUVOR	134
G20DUVRD	134
G20DUVVI	134
G20NUVBB	134
G20NUVGR	134
G20NUVHZ	134
G20NUVOR	134
G20NUVRD	134
G20NUVVI	134
G21CUVBB	134
G21CUVGU	134
G21CUVRD	134
G21CUVVI	134
G21DIVI	134
G21DUVGU	134
G21NUVVI	134
G220DGU	138
G220DOR	138
G220DVI	138
G220GU	138
G220OR	138
G220VI	138
G22COR0C	142
G22DGU1F	142
G22DGU51	142
G2C	144
G2COR04C	142
G2D	144

Artikel	Pagina
G2DOR04B	142
G2DOR04C	142
G2E	144
G2M	144
G2MUBB	142
G2MUGU	142
G2MUVI	142
G2N	144
G2NOR04C	142
G3001D1V	136
G30CUVBB	135
G30CUVGN	135
G30CUVHZ	135
G30CUVOR	135
G30CUVRD	135
G30CUVVI	135
G30DUVBB	135
G30DUVGN	135
G30DUVGU	135
G30DUVHZ	135
G30DUVOR	135
G30DUVRD	135
G30DUVVI	135
G30MGU2B	142
G30MOR0B	142
G30MOR2B	142
G30MOR2J	142
G30MOR31	142
G30MUVOR	135
G30NGB0J	142
G30NOR0C	142
G30NOR1C	142
G30NUVBB	135
G30NUVGN	135
G30NUVGU	135
G30NUVHZ	135
G30NUVOR	135
G30NUVRD	135
G30NUVVI	135
G30VUVGU	135
G31CUVBB	136
G31CUVGU	136
G31CUVOR	136
G31CUVRD	136
G31CUVVI	136
G31DIGU	136
G31DUVBB	136
G31DUVGN	136
G31DUVVI	136
G31M1VVI	136

Artikel	Pagina
G31MUDRD	136
G31NUVBB	136
G31NUVGU	136
G31NUVOR	136
G31NUVVI	136
G3501D-BB	136
G3501D-GP	136
G3501D-GU	136
G3501D-OR	136
G3501D-RD	136
G3501D-VI	136
G3501M-BB	136
G3501M-GP	136
G3501M-GU	136
G3501M-OR	136
G3501M-RD	136
G3501M-VI	136
G500-GU	141
G500V5CO	141
G500V5FG	141
G500V5JO	141
GG500PI	159
GG501GAF	159
GH1	144
GH2	144
GH4	144
GH7	144
GLF	144
GPBR25	180
GPBR5	180
GPGE10	180
GPGE25	180
GPGE5	180
GPTR19	180
GPTR25	180
GPTR5	180
GPZW10	180
GPZW15	180
GPZW1561	180
GPZW19	180
GPZW25	180
GPZW5	180
GPZW61	180
GPZW914	180
GPZWC10	181
GPZWC30	181

Artikel	Pagina
GPZWCO15	181
GPZWCO25	181
GPZWCO5	181
GPZWCO61	181
GR1C	144
GR2BVISO	144
GR3C	144
GRONBLM	151
GRONBR	151
GRONCL	151
H31A300	102
H31B300	102
H31HK130	102
H31P3ACL	102
H31P3BB	102
H31P3E	102
H31P3EAC	102
H31P3EBK	102
H31P3EGN	102
H31P3EGU	102
H31P3KCL	102
H505B	103
H700CBB	137
H700CGN	137
H700CGU	137
H700COR	137
H700CRD	137
H700CVI	137
H700NBB	137
H700NGN	137
H700NGU	137
H700NOR	137
H700NRD	137
H700NVI	137
H700S6	144
H701CBB	137
H701CGU	137
H701COR	137
H701CRD	137
H701CVI	137
H701NBB	137
H701NGN	137
H701NGU	137
H701NOR	137
H701NRD	137
H701NVI	137
H8CLIP	141
HBMAXBAL	162
HP100	177
HP156	177

# Product Index

Artikel	Pagina
HP255	177
HRXD7A	107
HRXD7P	107
HRXS220 P3E	106
HRXS220A	106
HRXS221 P3E	106
HRXS221A	106
HT-622	57
HT-629	57
HTM79A	112
HTM79A21	112
HTM79B	112
HTM79F50	112,121
HTM79P	112
HTM79P03	112
HTM79P50	112,121
HTM79P53	112,121
HTM79P54	112
HTS-19	58
HY02	126
HY100A	126
HY21	126
HY220	126
HY51	104
HY52	104
HY53PTL	104
HY54	104
HY6	104
HY68	126
HY68S	126
HY79	126
HY81	126
HY82	126
HY83	126
HY9	104
HYG3	144
HYG4	144
HYG50	144
HYM1000	126
HYPEX1	104
HYPEX2	104
HYPEX3	104
HYPEX4	104
HYPEX5	104
JP-RTU-1	32
K101	20
K102	20
K102W	20

Artikel	Pagina
K111	20
K111W	20
K112	20
K112W	20
K113	20
K113W	20
LEDLIGHT	152
LEP100EU	111
LEXABKCL	155
LEXAGR	155
LIGHTV	151
M-106	34,39,44,48,49,83
M-107	34,39,44,49,82,83
M-116	35,40,45,51,83
M-150	35,40,45,51,83
M-154	35,40,45,51,83
M-306	34,39,44,49,83
M-307	34,39,44,49,83
M-316	35,40,45,51,83
M-350	35,40,45,51,74,83
M-354	35,40,45,51,83
M-406	34,39,44,49,83
M-407	34,39,44,49,83
M-441	35,40,45,51,83
M-444	35,40,45,51,84
M-447	35,40,45,51,84
M-448	35,40,45,51,84
M-919	35,40,45,51,84
M-920	35,40,45,51,84
M-921	35,40,45,51,84
M-927	35,40,45,51,84
M-928	35,40,45,51,84
M-935	35,40,45,51,84
M-936	35,40,45,51,84
M-937	35,40,45,51,84
M-956	35,40,45,51,84
M-957	35,40,45,51,84
M-958	35,40,45,51,84
M-960	35,40,45,51,84
M-961	35,40,45,51
M-967	35,40,45,51
M-972	35,40,45,51,84
M-973	35,40,45,51
M-975	35,40,45,51
M-976	36,40,45,51,84
M-985	36,40,45,51,102
M2RX7A2	106
M2RX7P2	106

Artikel	Pagina
M40/1	126
M41/2	126
M42/1	126
M60/2	126
M995-2	126
MA2002	176
MACBA-LAM	156
MAXAMDX	155
MAXBALBR	156
MAXBALDX	156
MAXBRAS	156
MAXBRDX	155
MAXBUTPA	156
MAXCASE	163
MAXCLDX	155
MAXCLDXK	155
MAXHYGO	159
MAXIMRAS	155
MAXSPORT	155
MAXTACPA	156
MAXW3.0	155
MAXW5.0	155
MB2001	176
MB2002	176
MD01002A	104
METALAM	153
METALBK	153
METALCL	149
METALCLS	153
METALGR	153
METALGRS	149
MF2001	176
MFBK	162
MFGOGG	163
ML1A	124
ML1A-02	124
ML1BH	124
MM1001	176
MM1002	176
MM1003	176
MN1001	176
MODL-RGOG	160
MODLRHV	160
MRX21AWS6	107
MRX21AWS6-ACK	107
MRX-21P3EWS6	107

Artikel	Pagina
MRX-21P3EWS6-ACK	107
MT13H220 P3E	118
MT13H220A	118
MT13H221 P3E	118
MT13H221A	118
MT13H222A	118
MT13H223A	118
MT157AW7	119
MT157AWS	119
MT157BW5	119
MT157FW5	119
MT157PW5	115
MT157PWS	119
MT15AWS1	123
MT1621FG	117
MT1621FR	117
MT16FGW	117
MT16FSWM	118
MT16FWL	117
MT16WS5E	118
MT1H7B	119
MT1H7B07	120
MT1H7B77	119
MT1H7F	119
MT1H7F07	119
MT1H7F51	120
MT1H7F77	119
MT1H7P	119
MT1H7P07	119
MT1H7P51	120
MT1H7P77	119
MT2068B2	116
MT20FB02	116
MT2HBB38	116
MT2HBB86	116
MT2HFB38	116
MT2HFB68	116
MT2HFB69	116
MT2HFB8-	116
MT2HFB86	116
MT2HFB87	116
MT2HFB88	116
MT2HP338	116
MT2HP386	116
MT32H02	113
MT33/1	127
MT3N/1	127

# Product Index

Artikel	Pagina
MT5279F3	122
MT5279F4	122
MT537AWS	115
MT537PWS	115
MT539A21	110
MT539A32	110
MT539A36	110
MT539A47	114
MT539A77	114
MT539B77	114
MT539P21	110
MT539P32	110
MT539P47	114
MT539P77	114
MT53A44E	108
MT53AW5	109
MT53B44E	108
MT53BW5	109
MT53H7B5	120
MT53N-11	127
MT53N-12	127
MT53N11A	127
MT53P44E	108
MT53PW5	109
MT53V/1	35,40,45,51,127
MT7254F1	122
MT7254F5	122
MT7254P5	122
MT73/1	127
MT73A41	109
MT73A415	121
MT73B41	109
MT73B415	121
MT73P41	109
MT73P415	121
MT779A04	113
MT779A96	113
MT779F1G	123
MT779P96	110,113
MT77A431	108
MT77A441	108
MT77AW51	123
MT77B431	108
MT77B441	108
MT77P431	108
MT77P441	108
MT7H79A	113
MT7H79B	113
MT7H79B5	114,122
MT7H79F5	114,122

Artikel	Pagina
MT7H79P	113
MT7H79P5	114,122
MT7HF68	123
MT7N	127
MT7N-02	127
MT7V/1	35,40,45,51,127
MT90-02	127
MT90-06	127
NC1-AL	144
NC1-GR	144
NI100	88
OMK55-01	128
OPT1GU	99
OPT1GUF	99
OPT1GUN	99
OPT1HVIZ	99
OPT1HVZF	99
OPT1KIDG	103
OPT1KIDR	103
OPT1P3A	99
OPT1P3AF	99
OPT1P3B	99
OPT1P3BB	99
OPT1P3E	99
OPT1P3EB	99
OPT1P3EH	99
OPT1P3F	99
OPT1P3G	99
OPT1P3H	99
OPT1P3K	99
OPT2FHV	100
OPT2FHVZ	100
OPT2FOLD	100
OPT2GN	100
OPT2GNN	100
OPT2HVIZ	100
OPT2P3A	100
OPT2P3AF	100
OPT2P3B	100
OPT2P3BB	100
OPT2P3E	100
OPT2P3EA	100
OPT2P3EB	100
OPT2P3ED	100
OPT2P3EH	100
OPT2P3F	100
OPT2P3G	100
OPT2P3H	100
OPT2P3K	100
OPT2P3N	100

Artikel	Pagina
OPT3BK	101
OPT3BKN	101
OPT3HVIZ	101
OPT3P3AF	101
OPT3P3B	101
OPT3P3E	101
OPT3P3EA	101
OPT3P3EB	101
OPT3P3G	101
OPT3P3H	101
OPT3P3HV	101
OPT3P3N	101
OPT3VIZN	101
OPTPTL	101
OX1000CL	148
OX2000BL	148
OX3000CL	148
P110	176
P130	176
P190	176
P200	176
P208	176
P300	176
P3BV2	145
P3EAV/2	144
P3EV2	145
P3GV2	145
P3HV2	145
P3KV2	145
PB01000	90
PD01001	104
PD01002	104
PD01007	104
PD01009	104
PD01010	104
PD01200	104
PD01800	104
PELTIP10	111,127
PEX1A	98
PEX1P3E	98
PEX1P5E	98
PEX2A	98
PEX2P3E	98
PEX2P5E	98
PEX3A	98
PEX3P3E	98
PEX3P5E	98
PEX4A	98
PEX4P3E	98
PEX4P5E	98

Artikel	Pagina
PEX5A	98
PEX5P3E	98
PEX5P5E	98
PF2001	176
PN01001	92
PN01002	92
PN01004	93
PN01005	94
PN01006	94
PN01009	93
PN01011	104
POUCH678	163
PP01002	90
PP01800	90
PRO1004	90
PRO1005	90
RE3018GR	181
RE6118BL	181
RE8118BL	181
REFBLCL	150
REFMOBR	150
REGR10	181
REGR15	181
REGR25	181
REGR5	181
REGR60	181
RETR25	181
RETR5	181
REWI25	181
REWI5	181
REZW10	181
REZW15	181
REZW25	181
REZW30	181
REZW5	181
RF01000	97
RS01000	97
S-133L	34,39,44,49
S-133S	34,39,44,49
S-333LG	34,39,44,49
S-333SG	34,39,44,49
S-433L	34,39,44,49
S-433L-5	44
S-433S	34,39,44,49
S-533L	34,39,44,49
S-533S	34,39,44,49
S-605-10	36,41,44,46,52
S-607-10	36,41,46,52
S-655	34,39,44,49

# Product Index

Artikel	Pagina
S-657	34,39,44,49
S-707-10	36,41,44,46,52
S-757	34,39,44,49
S-805E-5	36,41,46,52
S-855E	34,36,39,41,44,46,49,52
S-920L	36,41,46,52
S-920S	36,41,46,52
S-922	36,41,46,52
S-953	36,41,46,52
S-954	36,41,46,52
S-955	36,41,46,52
S-956	36,41,46,52
S-957L	36,41,44,46,52
S-957S	36,41,44,46,52
S1101CLE	152
S1101KIT	152
S11023AM	152
S1102GRE	152
S1201CLE	152
S1201KIT	152
S1202GRE	152
S1203AMB	152
S200+	53
S212	53
S221	58
S22271	43,54
SD200	88
SF01000	92
SF201AF	156
SF201AS	156
SF202AFG	156
SF203AFA	156
SF400FI	154
SF401AFN	154
SF402AFGN	154
SF403AFA	154
SF408ASB	154
SF410AS	154
SF415AF	154
SF420AF	154
SF425AF	154
SF600FI	149
SF601IRAS	149
SF601SGAF	149
SF601S-GAFFI	149
SF602SGAF	149

Artikel	Pagina
SF603SGAF	149
SF610AS	149
SF611AS	149
SF617AS	149
SF630AS	149
SF650AS	149
SFOAMINS	152
SHDBAND	152
SK210	177
SK26	177
SK5	177
SK75	177
SOLAMDX	155
SOLBKOR	155
SOLBRDX	155
SOLCL	155
SOLCLDX	155
SOLORRED	155
SP01002	90
STBR096	183
STC-01	57
STZW0915	183
STZW093	183
STZW096	183
T100	177
T12	177
T126	177
T150	177
T151	177
T156	177
T240	177
T270	177
T280	177
T30	177
T4	177
T8	177
TEP100EU	111
TF2001	177
TK5701/1	124
TKD55021	128
TNWEAR	163
TORAAM	157
TORABR	157
TORACCSC	157
TORACL	157
TR-302E+	42
TR-315E+	42
TR-325	42
TR-326	42
TR-327	42

Artikel	Pagina
TR-329	32,37,42
TR-330	42
TR-332	42
TR-340	43
TR-341E	43
TR-344	43
TR-3600	43
TR-362	43
TR-371+	43
TR-3712	43
TR-380	43
TR-3802	43
TR-3822	43
TR-602E	37
TR-603E	57
TR-6100F	38
TR-6110E	38
TR-6130E	38
TR-615E	57
TR-619E	37
TR-626	37
TR-627	37
TR-630	37
TR-6300F	38
TR-6310E	38
TR-632	37
TR-640	38
TR-641E	38
TR-644E	38
TR-6500F	38
TR-651	41
TR-653	41
TR-654	41
TR-655	41
TR-6580E	38
TR-6600	38
TR-662	41
TR-6700F	38
TR-6710E	38
TR-6800F	38
TR-6820E	38
TR-971	41
TR-972	57
TR01000	95
TR01001	95
TR01100	95
UF01000	94
UF0100SP	94
UF01012	94
UF01014	94

Artikel	Pagina
UF01015	94
UF01100	94
V-100E	47
V-200E	47
V-500E	47,80
V010	144
V1A	139
V1B	139
V2A	139
V40A	139
V40AH510	142
V40C	141
V40CH510	141
V40COMB	141
V40D	141
V40FCL	141
V412	144
V413	144
V4A	139
V4B	139
V4BK	139
V4C	139
V4CK	139
V4D	139
V4DK	139
V4E	139
V4F	139
V4F-P3EV	139
V4FK	139
V4H	139
V4HK	139
V4JKSV	139
V4JSV	139
V4K	139
V5	140
V9A	140
V9C	140
V9G	140
VIRTCL	157
VIRTCLAS	157
VIRTGR	157
VIRTKIDS	157
VIS-21	58
VISITCL	148
WABE	182
WABL	182
WELDPC	161
WP96CL	140
WP98CL	140
X1P5E-OR	98

# ■ Product Index

Artikel	Pagina
X4A-OR	98
X4P5E-OR	98
Z3AF	35,40,45,51,83



**3M Nederland B.V.**  
Personal Safety Division

[3M.nl/contact](https://www.3m.nl/contact)  
[3Msafety.nl](https://www.3msafety.nl)

Please recycle.  
©3M 2018. All rights reserved.